

PHILIPS

Standaard Lichtplan

LED Parkeer- plaatsverlichting



Hartelijk dank voor uw interesse in dit lichtplan! Dit lichtplan geeft u een concept van hoe u met UrbanStar en Mini Iridium LED armaturen en OptiFlood schijnwerpers een parkeerplaats kan verlichten. Bent u op zoek naar een alternatieve oplossing? Kijk voor meer informatie op www.philips.nl/standaardlichtplannen of neem contact op met uw Philips contactpersoon.



UrbanStar BDS100

**Voorstel 1:
Paaltoparmaturen**

UrbanStar

Type: BDS100 LED43-3S/740 DRW

In de middenzone 1 armatuur per 4 parkeervakken. Langs de kope kanten 1 armatuur per 6 parkeervakken.

Masthoogte: 4 meter
Lichtkleur: 740



Mini Iridium LED BGS451

**Voorstel 2:
Straatverlichtingsarmaturen**

Mini Iridium LED

Type: BGS451 ECO43-3S/470 WSO

In de middenzone per 8 parkeervakken 2 armaturen per mast. Met dubbele uithouder. Langs de zijkan- ten 1 armatuur per 6 parkeervakken.

Masthoogte: 6 meter
Lichtkleur: 740



OptiFlood LED BVP506




**Voorstel 3:
Schijnwerpers**

OptiFlood LED

Type: BVP506 GRN48-3S/830 A/60

Aan de lange zijde 1 armatuur per 6 parkeervakken. Langs de zijkan- ten 1 armatuur per 8 parkeervakken.

Masthoogte: 6 meter
Tilt: 5° (t.o.v. horizontaal)
Lichtkleur: 830




LED Parkeerplaatsverlichting

UrbanStar BDS100

Productkenmerken

- 1-op-1 vervanger voor PL-L op bestaande mastposities
- Terugverdientijd minder dan 6 jaar
- Designvormgeving voor vloeiende integratie in de openbare ruimte
- Superieur lichtbeeld voor woonwijken zonder lichtvervuiling




UrbanStar BDS100
Afmetingen in mm.

Mini Iridium LED BGS451

Productkenmerken

- Optimaal armatuurontwerp
- Krachtige LED driver
- Toekomstbestendig door reLEDing mogelijkheden




Mini Iridium LED BGS451
Afmetingen in mm.

OptiFlood LED BVP506

Productkenmerken

- Energiezuinige terreinverlichting
- Uitwisselbare LEDgine modules
- Specifieke terreinoptieken beschikbaar
- Ook andere armaturen uit het LEDgine platform zijn hier geschikt met dezelfde LED module



OptiFlood LED BVP506
Afmetingen in mm.

Uitgangspunten	Norm NEN-EN 12464-2	
	Gemiddelde verlichtingssterkte (lux)	Gelijkmatigheid (Emin/Egem)
Rijstroken en parkeervakken	10 lux op de vloer	0,25

Standaard lichtplan parkeerplaats volgens de Norm NEN-EN 12464-2

