


Produktspesifikasjoner

CorePro LED PLC 6,5W og 8,5W 2-pins

3000 / 4000G24d-2 & G24d-330,000 tEELSPREDNINGSVINKEL 120°ROTERBAR (ROT)KAN IKKE DIMMES

Produktbeskrivelse	Lengde	Effekt	Fargetemp.	Lumeneffekt	Drift	CRI	El.nr.
	mm	W	K	lm			
CorePro LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2	147	6.5	3000	600	EM	80	38 152 96
CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3	170	8.5	3000	900	EM	80	38 152 98

CorePro LED PLC 6,5W og 9W 4-pins

3000 / 4000G24q-2 & G24q-330,000 tEELSPREDNINGSVINKEL 120°ROTERBAR (ROT)KAN IKKE DIMMES

Produktbeskrivelse	Lengde	Effekt	Fargetemp.	Lumeneffekt	Drift	CRI	El.nr.
	mm	W	K	lm			
CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	140	6.5	3000	600	HF	80	38 152 97
CorePro LED PLC 9.0W 830 4P G24q-3	163	9	3000	900	HF	80	38 152 99



Reduser
belysningskostnadene
med LED PLC

Det første ettermonterbare LED PLC kompaktlysrøret,
designet for å øke effektiviteten og redusere kostnadene

innovation  you

Den første ettermonterbare oppgraderingen til LED i downlights

Downlights for allmennbelysning i gjennomgangsområder utgjør en stor kostnad i mange bygninger. CorePro LED PLC er et ettermonterbart kompaktlysør i LED som gir store energibesparelser, har en levetid på 30.000 timer og krever mye mindre vedlikehold og service. Reduser belysingsutgiftene med energieffektiv LED.



Langvarige fordeler

Sammenlignet med tradisjonelle kompaktlysør har CorePro LED PLC mange fordeler. Takket være den robuste innfatningen har kompaktlysørene lang brukstid, og du kan forvente en økt levetid fra 10.000 helt opp til 30.000 timer.

Energibesparelse

CorePro LED PLC er opptil 60 % mer effektiv enn tradisjonelle PLC kompaktlysør, slik at du sparer mye energi uten å bytte armaturer.

Et stort spekter av bruksområder

Med CorePro LED PLC kan du redusere belysningskostnadene til allmennbelysning for gjennomgangsområder som korridorer, trappeoppganger, resepsjonsområder og møterom.

Fordeler



Energieffektive

- Mer enn 60 % høyere effektivitet sammenlignet med PLC-kompaktlysør, noe som gir reduserte energikostnader



Langvarig og robust

- Levetid på opptil 30.000 timer, noe som reduserer vedlikeholdskostnadene
- Fremstilt av splintsikker plast i stedet for glass



Enkel å skifte ut

- Enkel oppgradering fra tradisjonelt kompaktlysør
- Gjenbruk av eksisterende armaturer uten større endringer grunnet tilsvarende design




Mange bruksområder

- Full effekt med det samme
- Uten flimrer



NYHET!

Første kompaktlysør med LED-teknologi



Reduser TCO med LED PLC


CorePro LED PLC-kompaktlysør er også designet for å redusere TCO med lave energikostnader, en pålitelig levetid på 30.000 timer og en inntjeningsstid på under to år.

En enkel ettermonterbar løsning

CorePro LED PLC-kompaktlysør er en direkte erstatning for PLC kompaktlysør. De er designet for å passe inn i vanlige armaturer, og produktserien har både 2-pin (EM) og 4-pin (HF) alternativer. 2-pin er compatible med alle elektromagnetiske forkoblinger, mens 4-pin fungerer med høyfrekvensforkoblinger. Dette er en enkel ettermonterbar løsning for bytte av PLC-kompaktlysør for 18 og 26 W.

Lys der du trenger det

Det roterende endefestet gjør det enkelt å rette lyset akkurat dit du vil ha det. Du kan dreie lampen fra -45° til +90°, noe som sikrer maksimal kompatibilitet med utformingen til eventuelle armaturer du bruker. Dermed kan du optimalisere lysdistribusjonen og bruke den med størst virkning der du trenger den mest.



Eksisterende kompaktlysør	CorePro LED PLC 2-pin (EM)		CorePro LED PLC 4-pin (HF)	
	18W-lysør	G24d-2	26W-lysør	G24d-3

