



# LUMINARIA PERIMETRAL

## Descripción

Luminaria compacta y liviana diseñada para ser instalada adosada en paredes.  
Combina una iluminación eficiente con una buena presentación estética.

## Características Técnicas


Luminaria para adosar a pared.  
Carcasa en plancha de fierro galvanizado.  
Laterales de aluminio fundido.  
Reflector interior de aluminio martillado.  
Puede ser usada con tres tipos de lámpara: Sodio de Alta Presión SON-T 50W y 70W con portalámparas E27, Mastercolor CDO-TT 70W con portalámparas E27 o dos lámparas fluorescentes compactas PL-C de 18 y 26W con portalámparas G24.  
Equipo eléctrico incorporado a la luminaria.  
Difusor de acrílico catedral sellado con silicona para asegurar el hermetismo.

## Aplicaciones

Fachadas  
Iluminación de seguridad  
Patios y jardines  
Parques  
Estacionamientos  
Áreas públicas



## Dimensiones (mm)



Philips Peruana S.A.  
Edif. Torre Parquemar - Av. Larco 1301 Piso 4 Lima 18 - Miraflores  
[www.philips.com](http://www.philips.com)  
Teléfono: 610-6200

# PHILIPS