

# Luminaria TMS TL'5

## Descripción

Luminaria funcional y económica para iluminación industrial y de interiores; para sobreponer o suspender, para una lámpara fluorescente tubular TL5 de 14W, 28W ó 54W

Fabricada en plancha de fierro de 0.5 mm de espesor, doblada en U y acabada con pintura electrostática en color blanco.

La luminaria puede ser suministrada con sistema de reflector tipo industrial hecho en plancha de fierro de 0.3 mm de espesor y acabado con pintura electrostática en color blanco.

Los portalámparas se sujetan a presión en los extremos del canal.

El montaje se puede realizar en forma directa al techo o suspendido mediante cables (no suministrado).

Sistema auxiliar de encendido electromagnético o electrónico según requerimiento, alto factor de potencia opcional.


Potencia total del sistema: 32W.

## Aplicaciones

Industrias, plantas textiles, talleres industriales, almacenes, colegios, etc.



## Dimensiones



LUMINARIA	L	A	H	H'
TMS 1x14	569	60	70	40
TMS 1x28	1170	60	70	40



Philips Peruana S.A.  
Edif. Torre Parquemar - Av. Larco 1301 Piso 4 Lima 18 - Miraflores  
[www.philips.com](http://www.philips.com)  
Teléfono: 610-6200

# PHILIPS