

Luminaria TMS TL'5

Descripción

Luminaria funcional y económica para iluminación industrial y de interiores; para sobreponer o suspender, para una o dos lámparas fluorescentes tubulares TL'5 de 14W, 28W ó 54W

Fabricada en plancha de fierro de 0.4 mm de espesor, doblada en U y acabada con pintura electrostática en color blanco.

La luminaria puede ser suministrada con sistema de reflector tipo industrial hecho en plancha de fierro de 0.3 mm de espesor y acabado con pintura electrostática en color blanco.

Los portalámparas se sujetan a presión en los extremos del canal.

El montaje se puede realizar en forma directa al techo o suspendido mediante cables (no suministrado).

Sistema auxiliar de encendido electromagnético o electrónico según requerimiento, alto factor de potencia opcional.

Aplicaciones

Industrias, plantas textiles, talleres industriales, almacenes, colegios, etc.



Philips Peruana S.A.
Edif. Torre Parquemar - Av. Larco 1301 Piso 4 Lima 18 - Miraflores
www.philips.com
Teléfono: 610-6200

PHILIPS