

# Luminaria TMS 114 EM



## Descripción

Luminaria funcional y económica para iluminación industrial y de interiores; para sobreponer o suspender, para una lámpara fluorescente tubular TL'5 de 14W. Fabricada en plancha de fierro de 0.4 mm de espesor, doblada en U y acabada con pintura electrostática en color blanco.

Los portalámparas se sujetan a presión en los extremos del canal.

El montaje se puede realizar en forma directa al techo o suspendido mediante cables (no suministrado).

Sistema auxiliar de encendido electromagnético o electrónico según requerimiento, alto factor de potencia opcional.

La luminaria puede ser suministrada con sistema de emergencia remoto (power pack) el cual tiene 90 minutos de autonomía, y consta de una batería Ni Cd y su respectivo cargador.



## Aplicaciones

Industrias, plantas textiles, talleres industriales, almacenes, colegios, etc.

## Dimensiones



Dimensiones de luminaria



Dimensiones de placa para equipo de emergencia



Philips Peruana S.A.  
Edif. Torre Parquemar - Av. Larco 1301 Piso 4 Lima 18 - Miraflores  
[www.philips.com](http://www.philips.com)  
Teléfono: 610-6200

# PHILIPS