

Signify

Ledinaire Waterproof Gen4



Ledinaire Waterproof – oprawa hermetyczna

Zaufanie Niezawodność Rozsądny wybór



Unikalne korzyści

- Wysokiej jakości, solidna oprawa hermetyczna zapewniająca odporność na zapylenie i wilgoć
- Wysoka skuteczność świetlna i długa trwałość, oferująca bardzo krótki czas zwrotu z inwestycji i niższe koszty eksploatacji
- Potwierdzone parametry dzięki kluczowym komponentom spełniającym wymagania jakości marki Philips

Co oferujemy

- 4 pakiety lumenowe: 0,6 m (1800 lm), 1,2 m (3600 lm), 1,5 m (5600 lm), 1,8 m (8000 lm)
- Energooszczędne: do 120 lm/W
- Trwałość: L70 @ 50 000h
- Solidna obudowa: IP66 i IK08
- Temperatura pracy: do +45°C
- Okablowanie przelotowe dla 1,2 m, 1,5 m (wersja TW1)
- Łatwa, beznarzędziowa instalacja z szybkim złączem WAGO

Ledinaire Waterproof – oprawa hermetyczna


Specyfikacja produktu

Typ	4000K: 1800lm (L600), 3600lm (L1200), 5600lm (L1500), 8000lm (L1800)
Moc / skuteczność świetlna	15W (L600); 30W (L1200); 46W (L1500); 65W (L1800); 120-123 lm/W
Trwałość	L70 przy 50 000 h
Trwałość zasilacza	<7.5% przy 50,000 h
Temp. barwowa	4000 K i 6500 K (opcja)
Klasa / Podłączenie	Klasa II; złączka Push-in WAGO ;
Materiał	Poliwęglan
Montaż	Uchwyty w zestawie
IP	IP66
IK	IK08
Temperatury pracy	-20 to +45 C
Ściemnianie	Nie
Oświetlenie awaryjne	Nie
Opakowanie	Pudełko z kolorowym nadrukiem
Certyfikat	CE
Gwarancja	3 lata

Ledinaire Waterproof – oprawa hermetyczna


Wymiary

WT060C



WT060C (mm)	A	B	C	D	E	F	G
L500	69	59	90	611	100~150	100~150	
L1200	69	59	90	1201	200~250	200~250	
L1500	69	59	90	1501	100~150	100~150	
L1800	69	59	90	1801	150~250	150~250	900.5

WT060C TW




WT060C TW (mm)	A	B	C	D	E	F
L1200	69	59	90	1258	230~280	230~280
L1500	69	59	90	1558	180~280	180~280

Ledinaire Waterproof – oprawa hermetyczna


Instalacja



Wersja standardowa



Wersja z okablowaniem przelotowym



Ledinaire Waterproof – oprawa hermetyczna

Aktualizacja kodów zamówieniowych dla gen. 4

Kod 12NC - Gen3	Opis produktu - Gen3	Kod 12NC – Gen4	Opis produktu – Gen4
912401483225	WT060C LED18S/840 PSU L600	911401876480	WT060C LED18S/840 PSU L600
912401483226	WT060C LED18S/840 PSU TW1 L600	Brak zamiennika, oprawa wycofana od Marca 2020	
912401483227	WT060C LED36S/840 PSU L1200	911401876680	WT060C LED36S/840 PSU L1200
912401483228	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200	911401876780	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200
912401483229	WT060C LED56S/840 PSU L1500	911401876880	WT060C LED56S/840 PSU L1500
912401483230	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500	911401876980	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500
New 6500K version*		911401877080	WT060C LED18S/865 PSU L600
New 6500K version*		911401877280	WT060C LED36S/865 PSU L1200
New 6500K version*		911401877480	WT060C LED56S/865 PSU L1500
New 1.8m version		911401893180	WT060C LED80S/840 PSU L1800
New '1-lamp' version*		911401892980	WT060C LED34S/840 PSU L1500
New '1-lamp' version*		911401893080	WT060C LED34S/840 PSU TW1 L1500
New '1-lamp' version*		911401892780	WT060C LED25S/840 PSU L1200
New '1-lamp' version*		911401892880	WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200
912401483248	WT055C LED18S/840 PSU L600	Ledinaire Slim Waterproof WT055C – oprawa wycofywana od Marca 2020	
912401483249	WT055C LED18S/840 PSU TW1 L600	Ledinaire Slim Waterproof WT055C – oprawa wycofywana od Marca 2020	
912401483250	WT055C LED36S/840 PSU L1200	Ledinaire Slim Waterproof WT055C – oprawa wycofywana od Marca 2020	
912401483251	WT055C LED36S/840 PSU TW1 L1200	Ledinaire Slim Waterproof WT055C – oprawa wycofywana od Marca 2020	
912401483252	WT055C LED56S/840 PSU L1500	Ledinaire Slim Waterproof WT055C – oprawa wycofywana od Marca 2020	
912401483253	WT055C LED56S/840 PSU TW1 L1500	Ledinaire Slim Waterproof WT055C – oprawa wycofywana od Marca 2020	

*dostępne na zamówienie

Signify