

CoreLine Office Face-lift

CoreLine Office



- Łatwe przejście z podstawowych, konwencjonalnych opraw fluorescencyjnych na oprawy LED
- Zużycie energii niższe o ponad 45% w porównaniu z oprawami TL5
- Smukła konstrukcja — wysokość zaledwie 35 mm
- Oprawa jest częścią sprawdzonej i znanej rodziny opraw CoreLine

- Średnia trwałość użytkowa wynosi 50 000 godzin wg normy L70B50
- Nowe optyki sprawiają, że światło jest bardziej rozproszone a także zredukowano “efekt zebry”
- przeprojektowano korpus oprawy
- Wersja prostokątna dostępna teraz z jednym oknem optycznym
- Kod klasy szczelności IP44 (dla wersji wbudowanej)

CoreLine Office



Specyfikacja ogólna



Specyfikacja	Wartość
Średnia trwałość użytkowa	50k hrs L70B50
Efektywność świetlna	~100-110lm/W
Strumień świetlny	2700lm & 3700lm
Wymiary	600X600, 625X625, 300X1200
Opcje montażu	Wdubowana w sufit modułowy lub kartonowo-gipsowy; do zwieszania i do montażu na suficie
Sterowniki	PSU, PSD
Parametry elektryczne	Class I, 220-240V – 50/60Hz ; współczynnik mocy > 0.9
Certyfikaty	CE, CB, ENEC
Zakres temperatur pracy	[0 - +40] dC

CoreLine Office

Wersja 60x60



Wymiary okna
optycznego takie same
jak w poprzedniej wersji
CoreLine Office

CoreLine Office

Wersja 120x30



Jedno, podłużne okno optyczne.
Brak mostka, rozdzielającego okno optyczne po środku oprawy.

CoreLine Office

Tabela konwersji



Productfamily	PFC	Old codes				successor	PFC	New codes of CoreLine RC&SM facelift		
		12NC	Material Description	Full EOC	New 12NC			New Material Description	New Full EOC	
Coreline Recessed	RC120B	910501988503	RC120B LED37S/830 PSU W60L60	871829126810900	----->	RC134B	910925864752	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 NOC	871869934794900	
Coreline Recessed	RC120B	910501988603	RC120B LED27S/830 PSU W60L60	871829126811600	----->	RC134B	910925864753	RC134B LED27S/830 PSU W60L60 NOC	871869934795600	
Coreline Recessed	RC120B	910501988703	RC120B LED37S/830 PSU W30L120	871829126812300	----->	RC134B	910925864754	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 NOC	871869934796300	
Coreline Recessed	RC120B	910501988803	RC120B LED27S/830 PSU W30L120	871829126813000	----->	RC134B	910925864755	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 NOC	871869934797000	
Coreline Recessed	RC120B	910501989303	RC120B LED37S/840 PSD W60L60	871829126818500	----->	RC134B	910925864756	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 NOC	871869934798700	
Coreline Recessed	RC120B	910501989503	RC120B LED37S/840 PSD W30L120	871829126820800	----->	RC134B	910925864757	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 NOC	871869934799400	
Coreline Recessed	RC120B	910501990103	RC120B LED37S/830 PSD W60L60	871829126826000	----->	RC134B	910925864758	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 NOC	871869934800700	
Coreline Recessed	RC120B	910501990203	RC120B LED27S/830 PSD W60L60	871829126827700	----->	RC134B	910925864759	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 NOC	871869934801400	
Coreline Recessed	RC120B	910501990303	RC120B LED37S/830 PSD W30L120	871829126828400	----->	RC134B	910925864760	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 NOC	871869934802100	
Coreline Recessed	RC120B	910501990403	RC120B LED27S/830 PSD W30L120	871829126829100	----->	RC134B	910925864761	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 NOC	871869934803800	
Coreline Recessed	RC120B	910501996103	RC120B LED34S/840 PSD W60L60 VAR-PC	871829126648800	----->	RC134B	910925864762	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 OC	871869934804500	
Coreline Recessed	RC120B	910501996203	RC120B LED27S/840 PSD W60L60 VAR-PC	871829126649500	----->	RC134B	910925864768	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 OC	871869934810600	
Coreline Recessed	RC120B	910501996303	RC120B LED34S/840 PSD W30L120 VAR-PC	871829126650100	----->	RC134B	910925864769	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 OC	871869934811300	
Coreline Recessed	RC120B	910501996403	RC120B LED27S/840 PSD W30L120 VAR-PC	871829126651800	----->	RC134B	910925864770	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 OC	871869934812000	
Coreline Recessed	RC120B	910501996903	RC120B LED34S/830 PSD W60L60 VAR-PC	871829126656300	----->	RC134B	910925864771	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 OC	871869934813700	
Coreline Recessed	RC120B	910501997003	RC120B LED27S/830 PSD W60L60 VAR-PC	871829126657000	----->	RC134B	910925864772	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 OC	871869934814400	
Coreline Recessed	RC120B	910501997103	RC120B LED34S/830 PSD W30L120 VAR-PC	871829126658700	----->	RC134B	910925864773	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 OC	871869934815100	
Coreline Recessed	RC120B	910501997203	RC120B LED27S/830 PSD W30L120 VAR-PC	871829126659400	----->	RC134B	910925864774	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 OC	871869934816800	
Coreline Recessed	RC120B	910503695118	RC120B LED37S/840 PSU W60L60	871794389755100	----->	RC134B	910925864775	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 NOC	871869934817500	
Coreline Recessed	RC120B	910503695318	RC120B LED37S/840 PSU W30L120	871794389757500	----->	RC134B	910925864776	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 NOC	871869934818200	
Coreline Recessed	RC120B	910925335885	RC120B LED37S/840 PSU W60L60 EL3	871869632068600	----->	RC134B	910925864777	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 NOC EL3	871869934819900	
Coreline Recessed	RC120B	910925335887	RC120B LED37S/840 PSD W60L60 EL3	871869632070900	----->	RC134B	910925864778	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 NOC EL3	871869934820500	
Coreline Recessed	RC120B	910925335889	RC120B LED34S/840 PSD W60L60 VAR-PC EL3	871869632072300	----->	RC134B	910925864779	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 OC EL3	871869934821200	
Coreline Recessed	RC120B	910925335890	RC120B LED27S/840 PSD W60L60 VAR-PC EL3	871869632073000	----->	RC134B	910925864780	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 OC EL3	871869934822900	