

# CoreLine Panel generacja 3

# CoreLine Panel generacja 3

## *Główne korzyści*



### **Zalety**

- Oprawa CoreLine panel jest częścią dobrze znanej klientom rodziny Philips CoreLine. Głównymi wyróżnikami oprawy są:
- Smuklejszy design dzięki zastosowaniu zintegrowanego zasilacza w obudowie
- Jeszcze bardziej zredukowana wysokość produktu (tylko 16mm)
- Możliwość podłączenia przelotowego
- Opcja eleganckiego montażu oprawy poprzez zwieszenie z sufitu (brak widoczności nieestetycznego zasilacza na oprawie)

### **Wyróżniki**

- Wersje 3400-3600 lumenów
- 100 lm/w (4000K)
- CRI: 80+ / CCT: 3000/4000K
- L70B50: 50 000 godzin/ Gwarancja: 3 + 2 lata
- IP20/IP44
- Brak efektu migotania
- Dostępne również wersje (OC) zgodne z normami oświetleniowymi dla biur (UGR 19)

# CoreLine Panel generacja 3

## Główne cechy produktu



Key spec	Targeted (soll)
Strumień świetlny	3600lm (4000K); 3400 Lm (3000K)
Temperatura barwowa	3000K and 4000K
Wskaźnik oddawania barw	>80
Skuteczność świetlna	>100 lm/W (4000K), >94lm/W (3000K)
Współczynnik olśnienia	< 22 oraz <19 dla wersji OC
IP / IK	IP44 (od spodu) and IP20 (od góry)/ IK02
wymiary	600x600, 625x625, 300x600, 300x1200
Średnia trwałość	L70B50-50 000 godzin @Ta-25°C
Materiał obudowy	Stal, linka zabezpieczająca w komplecie
Napięcie wejściowe	220-240VAC/50-60Hz
Zakres temperatur	+10---+40°C
Klasa bezpieczeństwa	Klasa I
Gwarancja	3 lata + 2 lata po rejestracji

# CoreLine Panel generacja 3

## Zdjęcie poglądowe



- Ramka z malowanego aluminium
- Jednorodna tafla światła
- Dostępne również wersje (OC) zgodne z normami oświetleniowymi dla biur (UGR 19)





- Zintegrowany zasilacz w obudowie bez efektu migotania
- **Wysokość ramki 16mm**  
(poprzednia generacja oprawy ma ramkę o wysokości 12mm ale łącznie z zasilaczem całkowita wysokość oprawy wynosi 43mm)
- Przyłącze elektryczne z podłączenia przelotowego
- 4 otwory przygotowane do zwieszenia oprawy
- Brak śrub montażowych w płycie tylnej obudowy

# CoreLine Panel generacja 3

## *Zdjęcie poglądowe*

---



# CoreLine Panel generacja 3

## *Zdjęcie poglądowe*

---



# CoreLine Panel generacja 3


## *Zdjęcie poglądowe*



# CoreLine Panel generacja 3

## *Zdjęcie poglądowe*

---





# CoreLine Panel generacja 3


## *Zdjęcie poglądowe*

---



# CoreLine Panel generacja 3

## *Zdjęcie poglądowe*



# CoreLine Panel generacja 3

## *Zdjęcie poglądowe*

---

