


CoreLine recessed spot



PHILIPS

CoreLine recessed spot



Źródło światła

IP65 ze zintegrowanym zasilaczem
Dostępne dla różnych wartości strumienia świetlnego

Ustandaryzowane połączenie

Łatwe połączenie poprzez wpięcie on/off

Ramka ozdobna

Dostępne w różnych wersjach
Okrągłe, kwadratowe itd.



Charakterystyka

- Łatwe dopasowanie do projektów aranżacji wnętrz: zapotrzebowanie na zróżnicowaną ofertę – kolor & kształt ramek,
- Szerokie portfolio opraw oświetleniowych, aby sprostać wymaganiom projektantów,

Cechy produktu

- Typy ramek; okrągła, kwadratowa, typu - darklight
- Dostępne kolory wykończenia: biały, aluminium, czarny
- Dostępne wartości strumienia świetlnego; 650lm, 900lm, 1200lm
- **Utrzymanie wzornictwa** opraw z serii CoreLine Recessed Spot
- Średnia trwałość użytkowa: **50 000 godzin**

CoreLine recessed spot

Parametry techniczne produktu

	CoreLine Recessed Spot Gen2	NOWOŚĆ CoreLine Recessed Spot Gen3
Typ oprawy	Recessed Spot / Recessed Accent Lighting	Recessed Spot / Recessed Accent Lighting
Opcje wykończenia	Białe (WH) / aluminiowe (ALU)	Białe (WH) / Aluminiowe (ALU) / darklight (BK)
Wersja	Fixed / Adjustable	RND Fixed / RND Adjustable / SQR Adjustable / SQR Darklight / RND Fire-rated
Wzornictwo	Honeycomb lens	Honeycomb lens
Źródło światła	Zintegrowany moduł LED / LumiLED MP LED	Lumiled COB
Temp. barwowa	827 / 830 / 840	827 / 830 / 840
Kąt padania światła	32D	32D
Kąt nachylenia (RS141B)	2x 30D	2x 20D
Regulacja strumienia	Działa z większością ściemniaczy LE oraz TE	Działa z większością ściemniaczy LE oraz TE
Napięcie wejściowe	220 – 240 V / 50-60 Hz	220 – 240 V / 50 Hz
Trwałość	50 000godz. (L70/B50@25D)	50 000godz. (L70/B50@25D)
Gwarancja	3+2 lata	3+2 lata
Strumień świetlny	650 / 1200 lm	650 / 900 / 1200
Moc	10W / 16W	8W / 11W / 14.5W
Wydajność	65 lm/W	> 85 lm/W
Wymiary (wysokość)	58mm (60mm wysokość do instalacji)	55mm (65mm wysokość do instalacji)
Wielkość otworu montażowego	78 lub 80 mm	78mm
Istotność IP	IP54 (wersja fixed) and IP44 (wersja adjustable)	IP65 (stały) and IP44 (ruchomy)
Połączenie	3 polowe szybkozłącze z opcją okablowania przelotowego	3 polowe szybkozłącze z opcją okablowania przelotowego
Klasa bezpieczeństwa	II	II

CoreLine recessed spot

Wygląd produktu

