



W3 2018
Nowości produktowe
CoreLine Projector gen2

Wrzesień 2018

CoreLine Projector gen2 - *odmieniony kształt*



Wartości i ich uzasadnienie



Wartości

- **Najlepszy wybór dla małych sklepów:** klienci szukający zamienników jeden do jednego dla opraw konwencjonalnych w konkurencyjnych cenach
- **Dostarcza wartość w aplikacji** tworząc nowoczesną, dyskretną formę z dobrymi parametrami, które mogą zaspokoić wymagania nawet dużych przetargów na międzynarodowym poziomie

Uzasadnienie

- Nowoczesna forma; walec ze zintegrowanym zasilaczem
- 2200 lm jeden na jeden zamiennik CDM
- Dostępne kolory: biały, czarny
- COB z soczewkami / optyka soczewkowa ze średnią lub szeroką wiązką
- Źródło światła o wysokich parametrach 50 000 godz. trwałości dla L70B50

CoreLine Projector gen2

Specyfikacja

| | STARA: CoreLine Projector Gen1 | NOWA: CoreLine Projector Gen2 |
|----------------------|--|--|
| Strumień świetlny | 800 lm / 2400 lm | 2200 lm |
| Moc | 11W / 33W | 24W |
| Współczynnik mocy | 0,9 | 0,9 |
| Skuteczność świetlna | >70 lm/W | 90 lm/W |
| Trwałość | 30 000 godz. (L70B50-25°C) | 50 000 godz. (L70B50-25°C) |
| Temperatura barwowa | 3000K / 4000K (maks.5SDCM) | 3000K / 4000K |
| Współrzędne x - y | (0.429, 0.404) 3000K, (0.381, 0.381) / 4000K | (0.43, 0.40) 3000K / (0.38, 0.38) 4000K / SDCM<3 |
| Ra | 80 | 80 |
| Rozbieżność wiązki | 24° | 23° – 36° |
| Kąt pochylenia | 355° poziomo / 70° pionowo | 355° poziomo / 70° pionowo |
| Projekt oprawy | Cały czarny matowy (chromowane złącze obrotowe), kolimatory | Pojedynczy wspornik, COB z soczewkami |
| Korpus | Cały czarny (matowy) | Czarny (matowy) / Biały (matowy) |
| Przyciemnianie | Brak | Brak |
| Montaż | 3C Track and Surface-mounted (typically GA69-x type N.Alu / SurfM Click!Fix) | Szynoprzewód 3C |
| Zasilacz | Zintegrowany | Zintegrowany |
| Stopień ochrony | IK02 / IP20 | IK02 / IP20 |
| Klasa ochronności | I | I |
| Zasilanie | 220-240V AC / 50-60Hz | 220-240V AC / 50-60Hz |
| Certyfikaty | CE | CE |

CoreLine Projector gen2

Obszary zastosowania



Małe sklepy z modą



Sklepy z upominkami / spożywcze




Obszary handlu żywnością



Obszary hotelowe

ST150T LED22-36-/830 PSU WH



Montaż na szynie 2200 lm

Wiązka 36°
Wiązka 23°

Ra 80
Tb 3000K
lub 4000K

Zasilacz typu
PSU

WH Białe wykończenie
BK Czarne wykończenie

| 12NC | Oznaczenie | Strumień świetlny | Rozbieżność wiązki | Kolor | Tb | EOC |
|--------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------|-------|----------|
| 912401483217 | ST150T LED22S-23-/830 PSU BK | 2200 lm | 23° | Czarny | 3000K | 79067799 |
| 912401483218 | ST150T LED22S-23-/840 PSU BK | | | | 4000K | 79068499 |
| 912401483219 | ST150T LED22S-23-/830 PSU WH | | | Biały | 3000K | 79069199 |
| 912401483220 | ST150T LED22S-23-/840 PSU WH | | | | 4000K | 79070799 |
| 912401483221 | ST150T LED22S-36-/830 PSU BK | | 36° | Czarny | 3000K | 79071499 |
| 912401483222 | ST150T LED22S-36-/840 PSU BK | | | | 4000K | 79072199 |
| 912401483223 | ST150T LED22S-36-/830 PSU WH | | | Biały | 3000K | 79073899 |
| 912401483224 | ST150T LED22S-36-/840 PSU WH | | | | 4000K | 79074599 |

Signify