

W3 2018
Nowości produktowe
Ledinaire Panel

Wrzesień 2018



Nowy Ledinaire Panel RC065B



Cechy produktu

- Zaufany producent - rzeczywiste parametry zgodne z deklarowaną specyfiką
- Zaufany producent - bez przedwczesnych awarii
- Dostępne są akcesoria do montażu nasufitowego, wbudowanego i do sufitów podwieszanych

Uzasadnienie

- Zwiększony strumień świetlny do 3400 lm
- Zwiększona skuteczność świetlna: do 90 lm/W
- Zwiększona trwałość do 50 000 godz. dla L70
- Również w wersji UGR<19 / dedykowanej do biur
- Ramka aluminiowa zwiększająca wytrzymałość
- Materiał światłowodzący z wysokiej jakości PMMA niedopuszczający do przedwczesnego żółknięcia

Nowy Ledinaire Panel


Specyfikacja



Podstawowa wersja biurowa	
Typ	Wbudowana: 600*600 Wbudowana: 625*625
Moc / Skuteczność świetlna	38W / 90 lm/W
Trwałość	L70 = 50 000 godz.
Temperatura barwowa	4000 K
Rozsył światłości	Szeroka wiązka lambertowska
Materiał korpusu	Metal / Aluminium
Mocowanie	Wbudowana, ewentualnie akcesoria do do montażu nasufitowego lub do sufitów podwieszanych
IP	IP20
IK	IK02
test rozżarzonego drutu	650°C 30s
Wskaźnik ośnienia (UGR)	<22(NOC) lub <19(OC)
Przyciemnianie	Brak
Oświetlenie awaryjne	Brak
Opakowanie	Opcje opakowania: 4-w-1 (z wewnętrznymi opakowaniami) i 1-w-1. Białe pudełko z kolorowym nadrukiem (fioletowy, niebieski, czarny)
Jakość / certyfikaty	CE, CB

Nowy Ledinaire Panel

Nowe opakowanie i podłączenie zasilacza





Nowe opakowanie

Zasilacz podłączony do oprawy




Nowy Ledinaire Panel

Rysunki wymiarowe



Nowy Ledinaire Panel

Instalacja i montaż



Instrukcja
montażu

Nowy Ledinaire Panel

Kody i arkusz wyboru



912401483175	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC
912401483176	RC066B LED34S/840 PSU W62L62 OC
912401483245	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC
912401483243	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC 1PK
912401483244	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC 1PK

Arkusz wyboru:

Korpus	Strumień świetlny	Wymiary	Dedykowane biurom	Opakowanie
RC065B	3400lm	60x60	OC	4-w-1
RC066B	3400lm	62x62	OC	4-w-1
RC065B	3400lm	60x60	NOC	4-w-1
RC065B 1PK	3400lm	60x60	NOC	1-w-1
RC065B 1PK	3400lm	60x60	OC	1-w-1

Signify