



PHILIPS

Lighting

Moc!

Twój przewodnik **w**
drodze do sukcesu

Dobór **odpo-
wiedniego
rozwiązania**
do wszystkich
potrzeb

Wskazówki
dotyczące
sprzedaży i
negocjacji

Co zrobiłbyś
z **milionem?**

Partner ds. dystrybucji

MELCO

**REAL
PROs**
**REAL
QUALITY**

Najlepsze okazje.

Tylko teraz
produkty Philips:
tuby LED, oprawy
Ledinaire oraz
Malaga LED
w specjalnych
cenach!



Zapytaj sprzedawcę o specjalne
ceny promocyjne, obowiązujące
w terminie od 1 listopada do
31 grudnia 2018 roku!

Partner ds. dystrybucji:



www.philips.com/imelco

REAL
PROs
REAL
QUALITY

Spis treści

4

Moc! Twój
przewodnik w drodze
do sukcesu

7

Zawsze odpowiednie
rozwiązanie

8

Dobór
odpowiedniego
rozwiązania do
wszystkich potrzeb

10

Pięć doskonałych
powodów,
aby przejść na
oświetlenie LED

12

10 piosenek, które
dodadzą Ci energii

14

Lampy LED
TrueForce

16

ExpertColor i lampy
LED Deco

18

Odpowiednia tuba
LED za każdym
razem

20

Wskazówki
dotyczące sprzedaży
i negocjacji

22

Roboczy lunch z
dużą dawką energii

24

Modernizacja ma
sens

26

CoreLine

28

Ledinaire

30

10 filmów, w których
znajdziesz inspiracje,
jak rozwijać swoje
umiejętności
handlowe

32

Porównanie CoreLine
i Ledinaire

34

Dlaczego
Philips?

36

Co zrobiłbyś z
milionem?

38

Zintegrowane
oświetlenie

40

Podłączenie w 5
prostych krokach

42

Poznaj przyszłość:
Mobilne miejsce
pracy

Moc!

Twój przewodnik w drodze do sukcesu

Sukces sprzedaży nie zależy od ceny, lecz od wartości. W ciągu najbliższych tygodni poznaj prawdziwą wartość oświetlenia LED. Poprzez sprzedaż właściwego rodzaju oświetlenia przyspieszysz również rozwój swojej firmy.

Zmień oferowane przez siebie rozwiązania, biorąc pod uwagę jasno określone potrzeby klienta w zakresie oświetlenia. Zastąpienie lamp konwencjonalnych lampami LED pomoże oszczędzać energię. Inwestowanie w wymianę opraw oświetleniowych LED poprawi jakość oświetlenia i umożliwi dalszą optymalizację oszczędności. Przejście na zintegrowane systemy oświetleniowe, sprawi, że Twoi klienci stworzą idealne środowisko dla swoich

pracowników i poprawią ich warunki pracy. Philips oferuje rozwiązania LED, które zaspokoją potrzeby klienta. W przewodniku Moc! znajdziesz między innymi: nasze portfolio rozwiązań i oferty specjalne, a także wskazówki i porady na temat rozwijania firmy.

Przeczytaj Moc! — Twój przewodnik w drodze do sukcesów w sprzedaży oświetlenia LED.

W imieniu Grupy Dystrybucyjnej Inter-Elektro oraz firmy Philips życzymy przyjemnej lektury i dużo inspiracji!





Przemysł




Biura

Zawsze odpowiednie rozwiązanie

Prawdziwi profesjonaliści dążą do tego, aby oferować swoim klientom najwłaściwsze rozwiązania niezależnie od zastosowania, sytuacji czy funkcji. Bez względu na to, czy Twój klient musi zmieścić się w napiętym budżecie, czy dąży do osiągnięcia maksymalnej energooszczędności. Niezależnie od tego, czy najlepszym rozwiązaniem są podstawowe produkty umożliwiające zmniejszenie zużycia energii i nakładów finansowych, czy też najnowocześniejsze systemy. Bez względu na to, jakie są potrzeby klienta, w ofercie firmy Philips zawsze można znaleźć właściwie rozwiązanie w zakresie oświetlenia LED. A firmy z Grupy Inter-Elektro pomogą zaprezentować tę ofertę. Zapoznaj się z opcjami w zakresie oświetlenia LED przedstawionymi w niniejszym przewodniku.

W listopadzie i grudniu Twoje zakupy będą jeszcze atrakcyjniejsze dzięki naszej specjalnej ofercie!



Parking

Dobór odpowiedniego rozwiązania do wszystkich potrzeb



Zeskanuj kod QR lub odwiedź stronę:
www.philips.com/productfinder

1 Istniejąca instalacja konwencjonalna

Światłówki liniowe T8/T5



Światłówki liniowe T8/T5 lub wysokoprężne lampy wyładowcze



Światłówki liniowe T8/T5



Światłówki liniowe T8/T5



2 Lampy i tuby LED

MASTER LEDtube z ultramocnym strumieniem światła



MASTER LEDtube z ultramocnym strumieniem światła



Tuba LED CorePro



Tuba LED CorePro



Tuba LED MASTER T8 z czujnikiem



3 Ledinaire

Oprawa nastropowa Ledinaire



Naświetlacz Ledinaire



Oprawa hermetyczna Ledinaire



Naświetlacz Ledinaire



Oprawa hermetyczna Ledinaire



Oprawa hermetyczna Ledinaire



4 CoreLine

CoreLine panel UGR<=19



CoreLine downlight



CoreLine High-bay



Oprawa hermetyczna CoreLine



Naświetlacz CoreLine



Oprawa hermetyczna CoreLine



Oprawa hermetyczna CoreLine



5 Zintegrowane oświetlenie

CoreLine panel



CoreLine downlight



Oprawa hermetyczna CoreLine



MasterConnect LEDtube



Oprawa hermetyczna CoreLine



MasterConnect LEDtube



Oprawa hermetyczna CoreLine



MasterConnect LEDtube



Biuro



Przemysł



Mały magazyn



Parking

Biuro

Przemysł

Mały magazyn

Parking

Pięć doskonałych powodów, aby **przejsć na oświetlenie LED**



Zeskanuj, aby zobaczyć **szkoleniowe filmy LED Essentials** przygotowane w ramach inicjatywy Uniwersytet Signify!



Lampy LED Philips zostały zaprojektowane z myślą o prostej instalacji i wyjątkowej wydajności, dzięki czemu przejście na oświetlenie LED jest proste i szybkie. Ale dlaczego w ogóle warto zrezygnować z lamp i świetlówek konwencjonalnych na rzecz oświetlenia LED? Oto dlaczego:

Znaczna oszczędność energii

Oświetlenie LED pozwala obniżyć rachunki za energię. Lampy LED zużywają 50% energii niezbędnej do zasilania odpowiadających im świetlówek fluorescencyjnych, 20% energii wykorzystywanej do zasilania lamp halogenowych i 10% energii zużywanej przez żarówki.

Natychmiastowy zwrot

Oszczędności energii są zauważalne, od razu po instalacji.

Prosta wymiana dotychczasowych lamp

Brak problemów lub dodatkowych kosztów związanych z wymianą starych opraw oświetleniowych. Wszystkie lampy są skonstruowane tak, aby były całkowicie kompatybilne z istniejącymi oprawami. Wystarczy je wymienić i cieszyć się z korzyści.

Dłuższa trwałość użytkowa

Tuby LED działają dwa razy dłużej niż świetlówki, a nasze zamienniki LED dla halogenów i żarówek nawet 10 razy dłużej. Oznacza to zmniejszenie kosztów konserwacji o ponad połowę!

Szybki zwrot kosztów inwestycji

Wymiana na oświetlenie LED zwraca się zazwyczaj w ciągu roku w przypadku stale zapalonych punktów świetlnych.

10 piosenek, które dodadzą Ci energii



1. **Daft Punk**
Harder, Better,
Faster, Stronger

2. **The White Stripes**
Seven Nation
Army

3. **Red Hot Chili Peppers**
Give it Away

4. **U2**
Beautiful Day

5. **Linkin Park ft. Jay-Z**
Numb/Encore

6. **Tom Jones**
Black Betty

7. **Moby**
Bring Sally up

8. **The Supermen Lovers**
Starlight

9. **Survivor**
Eye of the Tiger

10. **Avicii**
Levels

Lampy LED TrueForce

Oszczędzają energię i zapewniają idealne oświetlenie w różnych aplikacjach.

Najlepsze w branży lampy LED będące zamiennikami oświetlenia HID:

- Silny strumień świetlny, wydajność optyczna
- Błyskawiczna modernizacja — brak konieczności wymiany lub przerabiania opraw
- Żywotność 50 000 godzin, 5 lat gwarancji

TrueForce LED Road



TrueForce LED Industrial and Retail

- Prosta instalacja metodą „plug & play”: kompatybilność z układami elektromagnetycznymi
- Zmniejszenie zużycia energii nawet o 65%*
- Przyjemne światło białe (CRI 80)
- Stopień ochrony IP 40



TrueForce LED Urban

- Perfect Fit — niewielkie rozmiary
- Nawet 75% zaoszczędzonej energii*
- Sprawność optyczna
- Niska masa — tylko 350 g
- Ochrona przed przegrzaniem
- Stopień ochrony IP66



* W porównaniu z systemami konwencjonalnymi

Dopasuj nastój do pomieszczenia

Spektrum barw MASTER LEDspot ExpertColor przypomina barwę źródła halogenowe i oferuje głębokie oddawanie kolorów.

MASTER LEDspot ExpertColor



CRI 97

Najlepsze oddawanie kolorów w tej klasie produktów, CRI 97



Zmniejszenie zużycia energii nawet o 85%*



40 000 godzin okres eksploatacji



Specjalne spektrum światła zbliżone do oświetlenia halogenowego



Głębokie i płynne przyciemnianie, poniżej 5%



* W porównaniu z lampami halogenowymi

Stworzone, aby je dostrzegać

Obecnie nasze przestrzenie robocze muszą spełniać wiele funkcji. Oczekujemy, że w miejscach, w którym odbywają się produkcja, spotkania, prezentacje i sprzedaż, będzie można dostosować oświetlenie, aby dopasować je do wszystkich potrzeb i każdego nastroju. Coraz częściej klienci poszukują oświetlenia, które będzie dekoracyjne i stylowe; lampy muszą być zaprojektowane tak, aby je dostrzegać. W kolekcji Philips Deco można znaleźć bardzo stylowe żarówki LED z dużym żarnikiem, zaprojektowane tak, by stanowiły ważny element wystroju i podkreślały wykończenie biura klienta lub wnętrza sklepu albo uzupełniały stylistykę hotelu, baru czy restauracji. Dzięki niepowtarzalnym kształtom żarników marki Philips możesz dopasować ofertę do zróżnicowanych preferencji klienta dotyczących konstrukcji.



Lampy LED Deco Olbrzymia żarówka w stylu retro

Podkreśla atmosferę tradycyjnie ciepłych i przytulnych wnętrz w stylu retro.

Łatwa modernizacja,
prosta instalacja

Lampy LED Deco Nowoczesna gigantyczna żarówka

Nowoczesny styl, duża jasność, smukła budowa, postępową konstrukcją.

W obu kolekcjach w jak największym stopniu starano się wykorzystać klasyczny wygląd, dzięki czemu możesz wybrać idealny kształt spośród żarówek w kształcie kuli, lzy lub tuby. Ściemniane i nieściemniane.

Tuba LED

Odpowiednia tuba LED za każdym razem



Najlepsza w branży oferta świetlówek LED zastępujących świetłówki fluorescencyjne

- Najlepsza w swojej klasie moc strumienia świetlnego
- Najszerza kompatybilność
- Łatwa instalacja

W przypadku niespecjalistycznych zastosowań najlepiej wybrać tubę uniwersalną.
W przypadku bardziej złożonych zastosowań:
skorzystaj z naszego narzędzia Selector.

Znajdź **odpowiednie** rozwiązanie w naszej ofercie za pomocą **narzędzia Selector**
www.philips.com/ledtubeselectortool



Tuba LED CorePro T8 Universal

- Kompatybilne z każdym rodzajem statecznika (EM/HF/Mains)
- Strumień świetlny do 2700 lumenów
- Zazwyczaj zwrot kosztów inwestycji w przypadku użytku całodobowego następuje po roku*
- Nawet trzykrotnie dłuższy czas eksploatacji*

Tuba LED MASTER T5

- 50 000 godzin pracy
- Aż do 155 lm/W
- Kompatybilność ze sterownikami HF**
- Strumień świetlny do 5600 lumenów

Tuba LED MASTER T8 Sensor

- Zintegrowany czujnik ruchu
- Automatyczne ściemnianie w przypadku niewykrzycia ruchu
- Brak konieczności stosowania dodatkowych czujników i okablowania
- Aż do 70% zaoszczędzonej energii*

Lampy CorePro LED PLC, PLL i PLS

- Prosta wymiana w przypadku świetlówek PLC i lamp PLL
- 30 000 godzin pracy
- Aż do 60% zaoszczędzonej energii*

* W porównaniu ze świetłówkami

** Aktualna lista zgodności ze sterownikami jest dostępna na stronie internetowej www.philips.com/ledtube

9 sposobów, aby sprzedać produkt

Sprzedaż to coś więcej niż wręczenie ulotek, negocjowanie cen i domykanie transakcji. Twoje podejście ma znaczenie, podobnie jak Twoja wiedza. Zbuduj ze swoimi potencjalnymi klientami prawdziwą relację. Dzięki temu Twój dzień pracy — a także dzień pracy klienta — będzie przyjemniejszy. I bardziej zyskowny.

1. Bądź szczery

Gdy klienci Ci ufają, chętniej coś od Ciebie kupią.

2. Zakwestionuj ich sposób postrzegania

To Ty jesteś ekspertem. Kwestionuj przestarzałe sposoby postrzegania i pytaj „dlaczego?”.

3. Sprzedawaj produkty droższe (upselling), produkty pokrewne (cross-selling) i dodatki (add-on)

Zawsze jest szansa zwiększenia sprzedaży. Ośmiel się i po prostu zaoferuj to klientowi!

4. Świętuj swoje sukcesy

I ucz się na błędach. Staraj się zrozumieć, dlaczego klient dokonał lub nie dokonał zakupu.

5. Nawiązuj nowe znajomości

Szczerze zainteresuj się swoim klientem. Nawiąż z nim osobistą relację.

6. Zachowaj spokój

Ważna transakcja? Nigdy nie zachowuj się wobec klienta tak, jakby liczyły się tylko jego pieniądze.

7. Okaż zainteresowanie

Zainteresuj się tym, co frustruje klientów. Zapytaj, jakie problemy muszą rozwiązać.

8. Bądź przekonujący

Dobrze się przygotuj. Znaj fakty. Zachowaj pewność siebie. Dzięki temu utrzymasz zainteresowanie klientów.

9. Nie śpiesz się

Klienci nie lubią czuć się poganiani, gdy nie są jeszcze gotowi na zakup.

1. Ustalaj priorytety

Dowiedz się, co jest najważniejsze. A potem najpierw rób to, co najważniejsze.

2. Korzystaj z kalendarza

Zarządzaj planem swojego dnia! Zsynchronizuj komputer z telefonem komórkowym i miej głowę na karku.

3. Nie rób wielu rzeczy na raz

Tak naprawdę nikt tego nie potrafi — nawet kobiety! Skoncentruj się tylko na jednej rzeczy na raz.

4. Unikaj rozpraszania uwagi

Skoncentruj się na zakończeniu zadania i nie pozwól, aby inne rzeczy Cię rozpraszały.

5. Myśl z wyprzedzeniem

Rozpocznij rano od zaplanowania dnia, tak aby mieć przegląd sytuacji.

6. Zidentyfikuj stracony czas

Przeglądasz Internet, zajmujesz się pocztą e-mail lub siedzisz na Facebooku? Wyłącz telefon na chwilę.

7. Ustaw limity czasowe

Kiedy określasz limit czasowy zadania, pomaga to w skupieniu uwagi.

8. Naucz się mówić „NIE”

Unikaj przeciążania się lub rozczarowywania innych z powodu braku czasu.

9. Sporządź listę rzeczy do zrobienia

Zrób listę niewielkich zadań, aby oczyścić umysł. Zaplanuj w tym celu pół godziny dziennie.

10. Przestrzegaj terminów

Wpisz terminy do kalendarza, aby wiedzieć, kiedy kończyć zadania.

10 wskazówek dotyczących zarządzania czasem

Skuteczne zarządzanie czasem nie polega na wciskaniu jak największej ilości rzeczy do zrobienia, a raczej na tym, aby dać sobie czas na skupienie się na każdym zadaniu podczas jego wykonywania. Pozwala to zmniejszyć uczucie presji, przepływ prac staje się płynniejszy, a zadania wykonywane są na czas!

Roboczy lunch z dużą dawką energii

Uzupełnij zapasy energii

Nie ma nic lepszego niż pyszny, zdrowy i pożywny lunch, dzięki któremu zachowasz energię na cały dzień wypełniony pracą. Lunch, na który czekasz z niecierpliwością, zawierający składniki, dzięki którym będziesz w stanie dać z siebie wszystko. Dzięki temu przepisowi zwiększysz swoje zasoby energetyczne, podwyższysz sobie poprzeczkę i będziesz pracować z większą przyjemnością — masz na to naszą gwarancję!

Kanapka filadelfijska

Idealna kanapka filadelfijska: słynąca z cienko krojonych żeberek i chrupiących włoskich bułeczek.

Składniki:

450–675 g steku z żeberek wołowych, cienko pokrojonego w plastry

1 duża cebula w plasterkach

2 x 3 łyżki oleju rzepakowego lub oliwy z oliwek

4 przecięte wzdłuż chrupiące bułeczki włoskie

Sos Cheez Whiz lub ser topiony, najlepiej Provolone

Opcjonalnie:

- 450 g świeżych grzybów w plasterkach
 - 1 mała zielona papryka w plasterkach
 - 1 mała słodka czerwona papryka w plasterkach
 - ketchup
-

Sposób przygotowania:

1. Na dużej patelni na 3 łyżkach oleju podsmaż do miękkości cebulę oraz, w zależności od smaku, pieczarkę i paprykę. Wylóż z patelni i trzymaj w cieple. Na tej samej patelni na pozostałych 3 łyżkach oleju podsmaż partiami wołowinę w żądanym stopniu (np. przez 45–60 sekund).
2. Ułóż wołowinę, cebulę lub mieszankę warzyw, ser i ketchup (jeśli używasz) w środku każdej bułki.

Oprawy oświetleniowe LED: modernizacja ma sens

Nasze tuby LED, lampy i reflektory to proste zamienniki konwencjonalnego oświetlenia, które pozwalają zaoszczędzić pieniądze. Ale co z samymi oprawami oświetleniowymi?

Jeżeli planujesz modernizację instalacji oświetleniowej klienta, rozważ kompleksowe jej unowocześnienie za pomocą naszych opraw oświetleniowych LED z linii CoreLine (portfolio zaawansowane) i Ledinaire (portfolio podstawowe). Są to zamienniki tradycyjnych opraw oświetleniowych, przeznaczonych do wbudowania oraz do montażu nastropowego (panele, reflektory, downlight'y, belki i inne).

Modernizacja opraw oświetleniowych ma sens z kilku powodów. Po pierwsze wymiana instalacji umożliwi Ci po prostu korzystanie z lepszego oświetlenia. Niemniej jednak zastosowanie opraw oświetleniowych LED zamiast konwencjonalnych wersji ma także inne zalety:

- wysoka energooszczędność
- większa skuteczność świetlna
- lepsza jakość światła

Może to oznaczać, że pracownicy klienta będą lepiej widzieć, co pozwoli im pracować wygodniej, produktywniej i bezpieczniej.

Jak możesz się przekonać na stronie 32, nasze oprawy oświetleniowe CoreLine stanowią oczywisty wybór w przypadku projektów wymiany, natomiast oprawy oświetleniowe Ledinaire najlepiej sprawdzają się w codziennych zastosowaniach.



CoreLine



Oprawa oświetleniowa CoreLine **Wall-Mounted**

- Odpowiednia do przestrzeni handlowych, gdzie istotne jest zabezpieczenie przed aktami wandalizmu oraz ochrona przed wnikaniem wody
- Łatwa instalacja
- Dostępne w wersjach 1200, 2000 i 3400 lumenów

Wysokiej jakości i łatwe w montażu rozwiązania oświetleniowe odpowiednie do każdego projektu, w którym oświetlenie naprawdę ma znaczenie.

Dowiedz się **więcej** o **wszystkich 17** oprawach oświetleniowych CoreLine na stronie internetowej **www.philips.com/coreline**

CoreLine **Downlight**



interact
ready.

- Możliwość użycia w wielu profesjonalnych zastosowaniach dzięki funkcji ściemniania DALI, różnym optykom oraz wersjom stopnia ochrony IP
- Wysoka skuteczność świetlna sięgająca 100 lm/W

CoreLine **Panel OC**



interact
ready.

- Metalowa rama zapewniająca większą wytrzymałość
- Łatwa instalacja i obsługa: sterownik umieszczony w obudowie
- Równomierna dystrybucja światła z całej powierzchni panela, zgodna z normami dla biur (UGR<=19)

Ledinaire

Ledinaire Waterproof

- Łatwa obsługa: bezpośredni zamiennik opraw konwencjonalnych
- Niezawodny zasilacz ogranicza ryzyko awarii
- Wysoka skuteczność świetlna sięgająca 100 lm/W



Ledinaire Panel



- Metalowa rama zapewniająca większą wytrzymałość
- Wysokiej jakości technologia Lightguide, bez załóceń
- Niezawodny zasilacz ogranicza ryzyko awarii
- Dostępna wersja zgodna z normami dla biur (OC)

Ledinaire Floodlight maxi



- Nowoczesne wzornictwo i dobrej jakości wykończenie
- Niezawodny zasilacz ogranicza ryzyko awarii
- Strumień świetlny dostosowany do standardowych zastosowań
- Opcjonalny czujnik ruchu

Podstawowe portfolio, godnych zaufania produktów do codziennych zastosowań oświetleniowych, w których niezbędna jest dobra wydajność.

Dowiedz się **więcej** o **wszystkich 12** różnych oprawach oświetleniowych Ledinaire na stronie internetowej **www.philips.com/ledinaire**

10 filmów, w których znajdziesz inspiracje, jak rozwijać swoje umiejętności handlowe



Moneyball

Billy Beane zamierza zmienić świat baseballa dzięki wykorzystaniu danych statystycznych.



Joy

Bystra, pełna energii, ale ze skomplikowanym życiem osobistym. To opowieść o Joy, założycielce i głowie potężnej dynastii prowadzącej rodzinną firmę.



Wilk z Wall Street (The Wolf of Wall Street)

Maklerowi z Long Island specjalizującemu się w akcjach groszowych udaje się oszukać inwestorów z Wall Street.



Ekipa (Entourage)

Gwiazda kina Vince Chase ponownie stara się manewrować po pełnym bezguście Los Angeles wraz ze swoim wiernym agentem i grupą bliskich przyjaciół.



Transakcja (The Big Kahuna)

Dwaj doświadczeni sprzedawcy i ich młody protegowany ścierają się ze sobą w trakcie zabiegania o ucieknięcie interesu z pewną grubą rybą.



Złap mnie, jeśli potrafisz (Catch Me If You Can)

Frank Abagnale Jr. z powodzeniem zarabia miliony dolarów, mimo że cały czas ściga go agent FBI.



Jerry Maguire

Odnoszący sukcesy agent sportowy podejmuje się niemożliwego zadania — pragnie odzyskać to, co utracił.



The Social Network

Dzieło twórcy portalu Facebook uczyniło go najmłodszym miliarderem w historii, ale nie ominęły go problemy natury osobistej i prawnej.



McImperium (The Founder)

Jedna z największych sieci restauracji na świecie powstała dzięki połączeniu ambicji, wytrwałości i bezwzględności.



Tajemnica mojego sukcesu (Secret of My Success)

Utalentowany młody chłopak znajduje sposób, aby na skróty awansować na stanowisko kierownicze.

Porównanie CoreLine i Ledinaire

Oprawy oświetleniowe LED to oczywisty wybór w przypadku modernizacji i nowych budynków.

Oprócz atrakcyjnego światła klienci zyskują prostą konstrukcję linii Philips CoreLine (portfolio zaawansowane) oraz bardzo dobry stosunek ceny do jakości opraw

oświetleniowych Philips Ledinaire (portfolio podstawowe). Jak więc wybrać właściwą oprawę oświetleniową dla każdego klienta?

CoreLine

Innowacyjne oprawy LED do wszystkich projektów, w których światło naprawdę ma znaczenie

Nasza innowacyjna linia produktów CoreLine jest branżowym punktem odniesienia w przypadku projektów, w których atrakcyjne oświetlenie naprawdę jest ważne. Te wysokiej jakości oprawy oświetleniowe o świetnej relacji jakości do ceny są solidne i trwałe oraz charakteryzują się niską liczbą przedwczesnych awarii, a także wieloma możliwościami — mają po prostu wszystko.

W bogatej ofercie dostępnych jest 12 typów opraw oświetleniowych o wysokiej wydajności. Oznacza to, że możesz wśród nich znaleźć rozwiązanie do każdej przestrzeni: do każdej części budynku i każdego zastosowania. A Ty już dziś zyskujesz przyszłościowy system gotowy do współpracy z systemem InterAct.



Ledinaire

Podstawowy asortyment godnych zaufania produktów do codziennych zastosowań oświetleniowych

Klienci poszukujący podstawowych produktów chętnie decydują się na zakup wydajnych opraw oświetleniowych LED z serii Philips Ledinaire. Produkty z tej linii są przeznaczone do codziennych zastosowań, w przypadku których niezbędne są dobra wydajność i świetny stosunek wartości do ceny. Zyskujesz jakość produktów LED marki Philips, której można zaufać, oraz niezawodność w cenie, na którą stać każdego. Dzięki wysokiej jakości zasilaczom firmy Philips wskaźnik awaryjności jest bardzo niski, a niezawodne kluczowe elementy zapewniają wydajność zadeklarowaną na opakowaniu. Zamiast tradycyjnych opraw typu: panel, downlight, reflektor, belka, hermetyk – oferujemy dziewięć typów opraw oświetleniowych. Ledinaire, to kompaktowe portfolio opraw oświetleniowych, dostępnych od ręki.



	Ledinaire	CoreLine
Średnia trwałość użytkowa	L65 po 50 000 godzin*	L70 po 50 000 godzin*
Niezawodność: wskaźnik awaryjności zasilacza	< 7,5% po 50 000 godzin	< 5% po 50 000 godzin
Gwarancja	3 lata	5 lat

* Wartość L określa procent początkowego strumienia świetlnego wyemitowanego w szacunkowych ramach czasowych.

Dlaczego Philips?

Najlepsze produkty:

Niezrównana jakość

Najwyższa jakość i niezawodność w branży gwarantująca, że oświetlenie marki Philips utrzyma niezmienną jakość światła przez cały objęty gwarancją okres eksploatacji. Wizyty serwisowe w celu wymiany zepsutych opraw oświetleniowych nie będą konieczne.

Najlepsza funkcja

ściemniania w swojej klasie

Jeśli chcesz, aby ludzie poczuli się komfortowo, użyj lamp, które świecą ciepłym, przyjemnym światłem. Innowacyjna konstrukcja ściemniacza zapewnia zgodność z szeroką gamą regulatorów światła dostępnych na rynku.

Łatwa instalacja

Zgodność z praktycznie wszystkimi ściemniaczami i transformatorami zapewniająca prostą instalację oraz utrzymanie deklarowanego strumienia światła przez cały okres użytkowania, co wpływa na zmniejszenie kosztów eksploatacji.

Najlepszy partner:

Porady techniczne oraz wsparcie dla klientów:

„Szybkie i fachowe odpowiedzi na pytania”

Ścisła współpraca z lokalnymi sprzedawcami detalicznymi pozwala zapewnić terminowe dostawy produktów:

„Firma Philips jest wystarczająco elastyczna i oferuje różne opcje dostawy”

Ścisła współpraca z firmą Philips przed wdrożeniem, w trakcie wdrożenia oraz po zakończeniu projektu:

„Naprawdę udało im się sprostać naszym oczekiwaniom. Wykazali się dużym zaangażowaniem ”

Najlepszy asortyment produktów:

- Pełna gama najlepszych w swojej klasie tub LED, źródeł kierunkowych, żarówek, świeczek i kulek jak również opraw oświetleniowych
- Od podstawowych produktów umożliwiających zmniejszenie zużycia energii i nakładów finansowych po najnowocześniejsze systemy zintegrowane: odpowiednie światło LED do każdego zastosowania

Co zrobiłbyś z milionem?

Prywatna wyspa

Dokładnie: Twoja własna prywatna wyspa. Kto chce spędzić wakacje w tym miejscu? Ceny zaczynają się od 75 000 USD, a za około 250 000 USD możesz stać się dumnym właścicielem tropikalnej wyspy. Nie zapomnij: potrzebujesz todzi.

Prywatny odrzutowiec

Latanie bez towarzystwa obcych jest słodkim przywilejem bogatych. Prawda: jeden milion to o kilka dolarów za mało na zakup solidnego samolotu odrzutowego. Ale któż chciałby przysparzać sobie problemów z posiadaniem takiego, skoro można go wynająć. Gotowy do startu?

Rynna wodna

Jako dodatkową atrakcję zamontuj zjeżdżalnię wodną do basenu prosto z sypialni. Dzień dobry!

Szybki jacht motorowy

Kiedy Twoja łódź przyplynie, czas na jej zakup. Na wodzie, z wiatrem we włosach — tutaj bogaci i sławni cieszą się zasłużonym relaksem. Zmąć wodę!

Lokaj

Jeśli cenisz sobie doskonale tosty z gotowanym dokładnie 5 minut jajkiem i świeżą prasą rano: wynajmij lokaja. Twój najlepszy osobisty asystent będzie do usług, a przy tym będzie niezauważalny. Usiądź i zrelaksuj się...

Motocykl na zamówienie

Uruchom silnik. Wjedź na autostradę. Szukaj przygód. I czegokolwiek napotkasz. Bądźmy szczerzy: milionerzy też muszą co jakiś czas uwolnić bestię. Uruchom silniki!

Wyjątkowy zegarek

Nie jest tajemnicą, że dobry zegarek to inwestycja, a nie wydatek. Mimo to, zamiast sprzedawać go po wyższej cenie, możesz zdecydować się na przekazanie go swoim dzieciom jako pamiątkę rodową; to prawdziwy symbol dobrego smaku.

Zintegrowane oświetlenie: przyszłość zaczyna się teraz



„Zwiększ komfort, oszczędzaj energię
i zoptymalizuj zużycie dzięki analizie danych”



Jako instalator otrzymasz pomoc w zarządzaniu projektami i użytkownikami, w tym powiązane informacje o źródłach światła i oprawach. Zdobędziesz zaufanie klientów, udzielając fachowych, spersonalizowanych porad w oparciu o dane, które pozwolą na dalszą optymalizację i oszczędności.

Przyszłością oświetlenia jest integracja. Zintegrowane systemy LED optymalizują poziom oświetlenia w budynkach, tworząc idealną atmosferę zarówno dla pracowników, jak i dla odwiedzających. Pracownicy mogą sterować swoim oświetleniem, łatwo dostosowując je do wykonywanych zadań.

Zapewnia to lepsze, bezpieczniejsze i wygodniejsze środowisko pracy, które zwiększa produktywność i pomaga zmotywować pracowników. Zintegrowane systemy oświetleniowe dowiodły już swojej wartości w dużych korporacjach, a teraz firma Philips udostępnia inteligentne lampy, oprawy oświetleniowe, czujniki i przełączniki naścienne małym i średnim przedsiębiorstwom. Światła w pomieszczeniach i strefach można przyciemniać lub wyłączać, gdy nie są używane, a także dostosowywać do natężenia światła dziennego. To świetny sposób na zarządzanie oświetleniem w biurach, obiektach przemysłowych i na parkingach. Tuby LED Interact Ready MasterConnect i oprawy oświetleniowe CoreLine zapewniają korzyści gotowego na przyszłość Internetu rzeczy. Pomagają one klientom osiągnąć cele określone w przepisach i uzyskać dotacje dla firm dbających o środowisko, a także poprawiają ogólny wizerunek firmy.

Korzyści dla Ciebie:


- Światowej klasy zintegrowane oświetlenie dla małych i średnich przedsiębiorstw
- Prosta instalacja bez potrzeby montowania osobnych anten, radia lub przewodów sygnałowych
- Szybka konfiguracja dzięki intuicyjnej aplikacji Interact Pro
- Zyskaj cenne dane z panelu sterowania Interact Pro i zostań zaufanym doradcą klienta
- Aplikacja i panel sterowania Interact Pro działają płynnie z lampami i oprawami oświetleniowymi Interact Ready

Korzyści dla Twoich klientów:

- Zoptymalizowane i spersonalizowane oświetlenie dla codziennego prowadzenia działalności, wspierania pracowników, pomocy w wykonywaniu zadań oraz zapewniania bezpieczeństwa
- Maksymalna oszczędność energii i kosztów dzięki harmonogramom oraz czujnikom ruchu i natężenia światła dziennego
- Ponoszenie odpowiedzialności społecznej
- Monitorowanie oświetlenia i zużycia energii za pomocą panelu sterowania Interact Pro w celu dalszej optymalizacji

Podłączenie w 5 prostych krokach

Philips Interact Ready to zintegrowany system oświetleniowy w chmurze zaprojektowany tak, aby był prosty i żeby można go było aktywować za pomocą naszej intuicyjnej aplikacji mobilnej.



Oświetlenie Philips Interact Ready współpracuje z panelem nawigacyjnym i aplikacją Interact Pro.

Jak system **zintegrowanego oświetlenia** łączy się w całość

Oświetlenie Philips Interact Ready

Inteligentne oprawy oświetleniowe

Inteligentne lampy

Inteligentne czujniki

Inteligentne przełączniki ścienne

Integracja z

oprogramowaniem Interact Pro

Mostek Interact Pro

Aplikacja Interact Pro

Panel nawigacyjny Interact Pro

Poznaj przyszłość: **Mobilne** miejsce pracy

Większość elektryków jest w trasie przez cały dzień, ich samochody dostawcze są niezastąpionym, mobilnym narzędziem. Nic dziwnego, że wielu z nich poświęca czas i pieniądze na odpowiednie wyposażenie. Oczywiście forma podąża za funkcją, dlatego w samochodzie są głównie praktyczne rzeczy. Instalatorzy spędzają tak wiele czasu w trasie, dlatego lepiej, aby mieli trochę komfortu. A może trochę zabawy i lepszy wygląd? Na szczęście technologia mobilna rozwija się w szybkim tempie.



Pojazd elektryczny

Pomimo toczącej się dyskusji ekspertów Twój przyszły samochód dostawczy będzie najprawdopodobniej całkowicie elektryczny. Oczywiście pochwalamy ten rozwój. Moc jest w elektryczności! Dzięki niej nasza planeta stanie się lepszym i mniej hałaśliwym miejscem.



Biurowa stacja robocza

Po co przenosić pracę biurową na wieczór lub weekend, skoro możesz ją wykonać na miejscu? Idealny samochód dostawczy instalatora jest wyposażony w przedni fotel, który można błyskawicznie przekształcić w stanowisko pracy. Z ekranem i klawiaturą w zasięgu ręki. Jest to najlepsze miejsce do monitorowania oświetlenia Interact Ready zainstalowanego u Twoich klientów za pomocą panelu nawigacyjnego Interact.




Zawsze podłączone

Internet rzeczy nie zatrzyma się na obiektach mobilnych. Podobnie jak Tesla, w niedalekiej przyszłości każdy pojazd będzie stale dostępny online. A nawet więcej: będą to poruszające się komputery. Szybki internet zmieni sposób jazdy, pracy i życia na drodze.



Ciepło i świeżość

Zapomnij o przestarzałym termosie z kawą, która może jest ciepła, ale smakuje tak, jakby była parzona 8 godzin temu, ponieważ była... W samochodzie dostawczym przyszłości znajdzie się zarówno ekspres do kawy, jak i kuchenka mikrofalowa. Dlatego możesz cieszyć się ciepłym lunchem w trasie. Smacznego!



PHILIPS

Lighting

Twój przewodnik po produktach Philips LED

Wszystkie informacje w jednym miejscu

LED tuby

MASTER LEDtube T5 High Output

HF

Zasilanie sieciowe

Nazwa	Moc	Strumień świetlny	Zasilanie	Możliwość ściemniania	Obrotowy Trzonek	Rozsył światła	Wskaźnik oddawania barw	Temperatura barwowa	Średnia trwałość użytkowa	Ektykta energo-oszczędności	Wymiary	Kod EOC
MASTER LEDtube (HF)	W	lm				*		K	godz.		wys. x szer.	8718696
1500mm HO 26W 830 T5 Instant Fit	26	3700	HF	nie	nie	160	83	3000	50.000	A+	21x1500	68552500
1500mm HO 26W 840 T5 Instant Fit	26	3900	HF	nie	nie	160	83	3000	50.000	A++	21x1500	68554900
1500mm HO 26W 865 T5 Instant Fit	26	3900	HF	nie	nie	160	83	6500	50.000	A++	21x1500	68556300
1200mm HO 26W 830 T5 Instant Fit	26	3700	HF	nie	nie	160	83	3000	50.000	A+	21x1200	70527800
1200mm HO 26W 840 T5 Instant Fit	26	3900	HF	nie	nie	160	83	6500	50.000	A++	21x1200	70529200
1200mm HO 26W 865 T5 Instant Fit	26	3900	HF	nie	nie	160	83	6500	50.000	A++	21x1200	70531500
MASTER LEDtube (zasilanie sieciowe)	W	lm				*		K	godz.		wys. x szer.	8718696
1200mm HO 26W 830 T5 NOWOŚĆ	26	3600	zasilanie sieciowe	nie	nie	200	80	3000	50.000	A++	1163x17	81921000
1200mm HO 26W 840 T5 NOWOŚĆ	26	3900	zasilanie sieciowe	nie	nie	200	80	4000	50.000	A++	1163x17	81923400
1200mm HO 26W 865 T5 NOWOŚĆ	26	3900	zasilanie sieciowe	nie	nie	200	80	6500	50.000	A++	1163x17	81925800
1500mm HO 26W 830 T5 NOWOŚĆ	26	3600	zasilanie sieciowe	nie	nie	200	80	3000	50.000	A++	1463x17	81929600
1500mm HO 26W 840 T5 NOWOŚĆ	26	3900	zasilanie sieciowe	nie	nie	200	80	4000	50.000	A++	1463x17	81931900
1500mm HO 26W 865 T5 NOWOŚĆ	26	3900	zasilanie sieciowe	nie	nie	200	80	6500	50.000	A++	1463x17	81933300

MASTER LEDtube T5 Ultra Output

HF

Nazwa	Moc	Strumień świetlny	Zasilanie	Możliwość ściemniania	Obrotowy Trzonek	Rozsył światła	Wskaźnik oddawania barw	Temperatura barwowa	Średnia trwałość użytkowa	Ektykta energo-oszczędności	Wymiary	Kod EOC
MASTER LEDtube (HF)	W	lm				*		K	godz.		wys. x szer.	8718696
1500mm UO 36W 830 T5 Instant Fit	36	5200	HF	nie	nie	160	80	3000	50.000	A++	21x1500	70599500
1500mm UO 36W 840 T5 Instant Fit	36	5600	HF	nie	nie	160	80	4000	50.000	A++	21x1500	70603900
1500mm UO 36W 865 T5 Instant Fit	36	5600	HF	nie	nie	160	80	3000	50.000	A++	21x1500	70605300

MASTER LEDtube T5 High Efficiency

HF

Nazwa	Moc	Strumień świetlny	Zasilanie	Możliwość ściemniania	Obrotowy Trzonek	Rozsył światła	Wskaźnik oddawania barw	Temperatura barwowa	Średnia trwałość użytkowa	Ektykta energo-oszczędności	Wymiary	Kod EOC
MASTER LEDtube (HF)	W	lm				*		K	godz.		wys. x szer.	8718696
600mm HE 8W 830 T5 InstantFit	8	1000	HF	nie	nie	200	83	3000	50.000	A+	21x600	74323200
600mm HE 8W 840 T5 InstantFit	8	1050	HF	nie	nie	200	83	4000	50.000	A+	21x600	74325600
600mm HE 8W 865 T5 InstantFit	8	1050	HF	nie	nie	200	83	6500	50.000	A+	21x600	74327000
1200mm HE 16.5W 830 T5 InstantFit	16,5	2300	HF	nie	nie	200	83	3000	50.000	A+	21x1200	74329400
1200mm HE 16.5W 840 T5 InstantFit	16,5	2500	HF	nie	nie	200	83	4000	50.000	A++	21x1200	74331700
1200mm HE 16.5W 865 T5 InstantFit	16,5	2500	HF	nie	nie	200	83	6500	50.000	A++	21x1200	74333100
1500mm HE 20W 830 T5 InstantFit	20	2800	HF	nie	nie	200	83	3000	50.000	A+	21x1500	74335500
1500mm HE 20W 840 T5 InstantFit	20	3000	HF	nie	nie	200	83	4000	50.000	A++	21x1500	74337900
1500mm HE 20W 865 T5 InstantFit	20	3000	HF	nie	nie	200	83	6500	50.000	A++	21x1500	74339300

MASTER LEDtube T8 High Output

EM

HF

Nazwa	Moc	Strumień świetlny	Zasilanie	Możliwość ściemniania	Obrotowy Trzonek	Rozsył światła	Wskaźnik oddawania barw	Temperatura barwowa	Średnia trwałość użytkowa	Ektykta energo-oszczędności	Wymiary	Kod EOC
1 MASTER LEDtube (EM/Zasilanie sieciowe)	W	lm	lm/W			*		K	godz.		wys. x szer.	8718696
600mm HO 8W 830 T8	8	1000	EM & zasilanie sieciowe	nie	tak	160	83	3000	50.000	A++	28x600	69747400
600mm HO 8W 840 T8	8	1050	EM & zasilanie sieciowe	nie	tak	160	83	4000	50.000	A++	28x600	69749800
600mm HO 8W 865 T8	8	1050	EM & zasilanie sieciowe	nie	tak	160	83	6500	50.000	A++	28x600	69751100
900mm HO 12W 840 T8	12	1575	EM & zasilanie sieciowe	nie	tak	160	83	4000	50.000	A+	28x900	68708600
900mm HO 12W 865 T8	12	1575	EM & zasilanie sieciowe	nie	tak	160	83	6500	50.000	A++	28x900	68710900
1200mm HO 14W 830 T8	14	2000	EM & zasilanie sieciowe	nie	tak	160	83	3000	50.000	A++	28x1200	68718500
1200mm HO 14W 840 T8	14	2100	EM & zasilanie sieciowe	nie	tak	160	83	4000	50.000	A+	28x1200	68720800
1200mm HO 14W 865 T8	14	2100	EM & zasilanie sieciowe	nie	tak	160	83	6500	50.000	A++	28x1200	68722200
1500mm HO 20W 830 T8	20	2900	EM & zasilanie sieciowe	nie	tak	160	83	3000	50.000	A++	28x1500	68712300
1500mm HO 20W 840 T8	20	3100	EM & zasilanie sieciowe	nie	tak	160	83	4000	50.000	A++	28x1500	68714700
1500mm HO 20W 865 T8	20	3100	EM & zasilanie sieciowe	nie	tak	160	83	6500	50.000	A++	28x1500	68716100
2 MASTER LEDtube (HF)	W	lm	lm/W			*		K	godz.		wys. x szer.	8718696
600mm HO 8W865 T8 NOWOŚĆ	8	1050	HF	nie	nie	160	83	6500	50.000	A+	603x28	74367600
600mm HO 8W840 T8 NOWOŚĆ	8	1050	HF	nie	nie	160	83	4000	50.000	A+	603x28	74355300
600mm HO 8W830 T8 NOWOŚĆ	8	1000	HF	nie	nie	160	83	3000	50.000	A+	603x28	74353900
1200mm HO 14W 830 T8 Instant Fit	14	2000	HF	tak	tak	160	83	3000	50.000	A+	28x1200	68752900
1200mm HO 14W 840 T8 Instant Fit	14	2100	HF	tak	tak	160	83	4000	50.000	A++	28x1200	68748200
1200mm HO 14W 865 T8 Instant Fit	14	2100	HF	tak	tak	160	83	6500	50.000	A++	28x1200	68750500
1500mm HO 20W 830 T8 Instant Fit	20	2900	HF	tak	tak	160	83	3000	50.000	A+	28x1500	68758100
1500mm HO 20W 840 T8 Instant Fit	20	3100	HF	tak	tak	160	83	4000	50.000	A++	28x1500	68754300
1500mm HO 20W 865 T8 Instant Fit	20	3100	HF	tak	tak	160	83	6500	50.000	A++	28x1500	68756700

MASTER LEDtube T8 Ultra Output

EM

HF

Universalna

Nazwa	Moc	Strumień świetlny	Zasilanie	Możliwość ściemniania	Obrotowy Trzonek	Rozsył światła	Wskaźnik oddawania barw	Temperatura barwowa	Średnia trwałość użytkowa	Ektykta energo-oszczędności	Wymiary	Kod EOC
1 MASTER LEDtube (EM/Zasilanie sieciowe)	W	lm	lm/W			*		K	godz.		wys. x szer.	8718696
1200mm UO 16W 830 T8	16	2300	EM & zasilanie sieciowe	nie	tak	160	83	3000	50.000	A++	28x1200	68736900
1200mm UO 16W 840 T8	16	2500	EM & zasilanie sieciowe	nie	tak	160	83	4000	50.000	A++	28x1200	68738300
1200mm UO 16W 865 T8	16	2500	EM & zasilanie sieciowe	nie	tak	160	83	6500	50.000	A++	28x1200	68740600
1500mm UO 24W 830 T8	24	3400	EM & zasilanie sieciowe	nie	tak	160	83	3000	50.000	A++	28x1500	68742000
1500mm UO 24W 840 T8	24	3700	EM & zasilanie sieciowe	nie	tak	160	83	4000	50.000	A++	28x1500	68744400
1500mm UO 24W 865 T8	24	3700	EM & zasilanie sieciowe	nie	tak	160	83	6500	50.000	A++	28x1500	68746800
1800mm 25W 840 T8	25	3700	EM & zasilanie sieciowe	nie	tak	160	83	4000	50.000	A+	28x1500	48037300
2 MASTER LEDtube (HF)	W	lm	lm/W			*		K	godz.		wys. x szer.	8718696
1200mm UO 16W 830 T8 Instant Fit	16	2300	HF	tak	tak	160	83	3000	50.000	A+	28x1200	68800700
1200mm UO 16W 840 T8 Instant Fit	16	2500	HF	tak	tak	160	83	4000	50.000	A++	28x1200	68796300
1200mm UO 16W 865 T8 Instant Fit	16	2500	HF	tak	tak	160	83	6500	50.000	A++	28x1200	68798700
1500mm UO 24W 830 T8 Instant fit	24	3500	HF	tak	tak	160	83	3000	50.000	A++	28x1500	68806900
1500mm UO 24W 840 T8 Instant fit	24	3700	HF	tak	tak	160	83	4000	50.000	A++	28x1500	68802100
1500mm UO 24W 865 T8 Instant fit	24	3700	HF	tak	tak	160	83	6500	50.000	A++	28x1500	68804500
3 MASTER LEDtube (Universalna)	W	lm	lm/W			*		K	godz.		wys. x szer.	8718696
1200mm UO 16W 830 T8 Universalna	16	2300	EM&zasilanie sieciowe&HF	tak	tak	160	83	3000	50.000	A++	28x1200	72853600
1200mm UO 16W 840 T8 Universalna	16	2500	EM&zasilanie sieciowe&HF	tak	tak	160	83	4000	50.000	A++	28x1200	70537700
1200mm UO 16W 865 T8 Universalna	16	2500	EM&zasilanie sieciowe&HF	tak	tak	160	83	6500	50.000	A++	28x1200	70539100
1500mm UO 24W 830 T8 Universalna	24	3400	EM&zasilanie sieciowe&HF	tak	tak	160	83	3000	50.000	A++	28x1500	72851200
1500mm UO 24W 840 T8 Universalna	24	3700	EM&zasilanie sieciowe&HF	tak	tak	160	83	4000	50.000	A++	28x1500	70533900
1500mm UO 24W 865 T8 Universalna	24	3700	EM&zasilanie sieciowe&HF	tak	tak	160	83	6500	50.000	A++	28x1500	70535300

MASTER LEDtube T8 Ultra Efficiency



Nazwa	Moc	Strumień świetlny	Zasilanie	Możliwość ściemniania	Obrotowy Trzonek	Rozył światła	Wskaźnik oddawania barw	Tempe- ratura barwowa	Średnia trwałość użytkowa	Etykieta energo- oszczędności	Wymiary	Kod EOC
MASTER LEDtube (EM/zasilanie sieciowe)	W	lm	lm/W			°		K	godz.		wys. x szer.	8718696
1200mm UE 14.5W 840 T8	14,5	2500	EM & zasilanie sieciowe	nie	tak	160	83	4000	60.000	A++	28x1200	73150500
1200mm UE 14.5W 865 T8	14,5	2500	EM & zasilanie sieciowe	nie	tak	160	83	6500	60.000	A++	28x1200	73152900
1500mm UE 21.5W 840 T8	21,5	3700	EM & zasilanie sieciowe	nie	tak	160	83	4000	60.000	A++	28x1500	73154300
1500mm UE 21.5W 865 T8	21,5	3700	EM & zasilanie sieciowe	nie	tak	160	83	6500	60.000	A++	28x1500	73156700



Starter

Nazwa	Kod EOC (10 szt.)
Akcesoria	8718291
Starter EMP	72928000



MASTER LEDtube T8 sensor



Nazwa	Moc	Strumień świetlny	Zasilanie	Możliwość ściemniania	Obrotowy Trzonek	Rozył światła	Wskaźnik oddawania barw	Temperatura barwowa	Średnia trwałość użytkowa	Etykieta energo- oszczędności	Wymiary	Kod EOC
	W	lm				°		K	godz.		wys. x szer.	8718696
1200mm HO 16.5W840 T8	16,5	2100	EM & zasilanie sieciowe	tak	nie	240	83	4000	50.000	A++	1214x28	80611100
1200mm HO 16.5W865 T8	16,5	2100	EM & zasilanie sieciowe	tak	nie	240	83	6500	50.000	A++	1214x28	80613500
1500mm HO 24W840 T8	24	3100	EM & zasilanie sieciowe	tak	nie	240	83	4000	50.000	A++	1514x28	80615900
1500mm HO 24W865 T8	24	3100	EM & zasilanie sieciowe	tak	nie	240	83	6500	50.000	A++	1514x28	80617300

MASTER LEDtube T8 food



Nazwa	Moc	Strumień świetlny	Zasilanie	Możliwość ściemniania	Obrotowy Trzonek	Rozył światła	Wskaźnik oddawania barw	Temperatura barwowa	Średnia trwałość użytkowa	Etykieta energo- oszczędności	Wymiary	Kod EOC
	W	lm	lm/W			°		K	godz.		wys. x szer.	8718696
1 MASTER LEDtube (EM/Zasilanie sieciowe)												
1200mm 12W833 T8 food	12	1000	EM & zasilanie sieciowe	nie	tak	160	83	3300	50.000	A+	28x1200	76393300
1500mm 20W833 T8 food	20	1680	EM & zasilanie sieciowe	nie	tak	160	83	3300	50.000	A+	28x1500	76395700
900mm 8.5W833 T8 food	8,5	750	EM & zasilanie sieciowe	nie	tak	160	83	3300	50.000	A+	28x900	76391900
2 MASTER LEDtube (HF)												
1200mm 16.5W833 T8 food	16,5	1000	HF	nie	tak	160	83	3300	50.000	B	28x1200	56616900



CorePro LED tube T8

CorePro LED tube T8 Standard Output



Nazwa	Moc	Strumień świetlny	Zasilanie	Możliwość ściemniania	Rozył światła	Wskaźnik oddawania barw	Temperatura barwowa	Średnia trwałość użytkowa	Etykieta energo-oszczędności	Wymiary	Kod EOC
CorePro LED tube (EM/Zasilanie sieciowe)	W	lm			*		K	godz.		wys. x szer.	8718696
600mm 8W 840 T8	8	800	EM & Zasilanie sieciowe	nie	240	80	4000	30.000	A+	28x600	71103300
600mm 8W 865 T8	8	800	EM & Zasilanie sieciowe	nie	240	80	6500	30.000	A+	28x600	71105700
1200mm 16W 840 T8	14,5	1600	EM & Zasilanie sieciowe	nie	240	80	4000	30.000	A+	28x1200	71107100
1200mm 16W 865 T8	14,5	1600	EM & Zasilanie sieciowe	nie	240	80	6500	30.000	A+	28x1200	71109500
1500mm 20W 840 T8	20	2200	EM & Zasilanie sieciowe	nie	240	80	4000	30.000	A+	28x1500	71091300
1500mm 20W 865 T8	20	2200	EM & Zasilanie sieciowe	nie	240	80	6500	30.000	A+	28x1500	71095100

CorePro LED tube T8 High Output (EM/Zasilanie sieciowe/Uniwersalna)



Nazwa	Moc	Strumień świetlny	Zasilanie	Możliwość ściemniania	Rozył światła	Wskaźnik oddawania barw	Temperatura barwowa	Średnia trwałość użytkowa	Etykieta energo-oszczędności	Wymiary	Kod EOC
1 CorePro LED tube (EM/Zasilanie sieciowe)	W	lm	lm/W		*		K	godz.		wys. x szer.	8718696
1200mm HO 18W 865 T8	18	2000	EM & Zasilanie sieciowe	nie	240	80	6500	30.000	A+	1214x28	80611100
1200mm HO 18W 840 T8	18	2000	EM & Zasilanie sieciowe	nie	240	80	4000	30.000	A+	1214x28	80613500
1500mm HO 24W 865 T8	24	2700	EM & Zasilanie sieciowe	nie	240	80	6500	30.000	A+	1514x28	80615900
1500mm HO 24W 840 T8	24	2700	EM & Zasilanie sieciowe	nie	240	80	4000	30.000	A+	1514x28	80617300
2 CorePro LED tube (Uniwersalna)	W	lm	lm/W		*		K	godz.		wys. x szer.	8718696
UN 1200mm HO 18W830 T8	18	1850	EM&zasilanie sieciowe&HF	nie	240	80	3000	30.000	A+	1214x28	80166600
UN 1200mm HO 18W840 T8	18	2000	EM&zasilanie sieciowe&HF	nie	240	80	4000	30.000	A+	1214x28	80168000
UN 1200mm HO 18W865 T8	18	2000	EM&zasilanie sieciowe&HF	nie	240	80	6500	30.000	A+	1214x28	80170300
UN 1500mm HO 23W830 T8	23	2500	EM&zasilanie sieciowe&HF	nie	240	80	3000	30.000	A+	1514x28	80172700
UN 1500mm HO 23W840 T8	23	2700	EM&zasilanie sieciowe&HF	nie	240	80	4000	30.000	A+	1514x28	80174100
UN 1500mm HO 23W865 T8	23	2700	EM&zasilanie sieciowe&HF	nie	240	80	6500	30.000	A+	1514x28	80176500

Starter

	Nazwa	Kod EOC (10 szt.)
	Akcesoria	8718291
	Starter EMP	72928000



Wymiary

LED PLC / PLL

CorePro LED PLC



Nazwa	Moc	Strumień świetlny	Zasilanie	Możliwość ściemniania	Obrotowy Trzonek	Rozył światła	Wskaźnik oddawania barw	Temperatura barwowa	Opakowanie	Średnia trwałość użytkowa	Etykieta energo-oszczędności	Wymiary	Kod EOC
CorePro LED PLC	W	lm	lm/W			*		K		godz.		wys. x szer.	8718696
4.5W 830 2P G24D-1	4,5	475	EM (2P)	nie	tak	120	80	3000	10	30.000	A+	131x34	70659600
4.5W 840 2P G24D-1	4,5	500	EM (2P)	nie	tak	120	80	4000	10	30.000	A+	138x34	70661900
6.5W 830 2P G24d-2	6,5	650	EM	nie	tak	120	80	3000	10	30.000	A+	147x33	54127200
6.5W 840 2P G24d-2	6,5	700	EM	nie	tak	120	80	4000	10	30.000	A+	147x33	54129600
8.5W 830 2P G24d-3	8,5	950	EM	nie	tak	120	80	3000	10	30.000	A+	170x80	54123400
8.5W 840 2P G24d-3	8,5	1000	EM	nie	tak	120	80	4000	10	30.000	A+	170x33	54125800
4.5W 830 2P G24Q-1	4,5	475	HF (4P)	nie	tak	120	80	3000	10	30.000	A+	131x34	70663300
4.5W 840 2P G24Q-1	4,5	500	HF (4P)	nie	tak	120	80	4000	10	30.000	A+	138x34	70665700
6.5W 830 4P G24q-2	6,5	650	HF	nie	tak	120	80	3000	10	30.000	A+	163x33	54119700
6.5W 840 4P G24q-2	6,5	700	HF	nie	tak	120	80	4000	10	30.000	A+	140x33	54121000
9W 830 4P G24q-3	9	950	HF	nie	tak	120	80	3000	10	30.000	A+	163x33	54115900
9W 840 4P G24q-3	9	1000	HF	nie	tak	120	80	4000	10	30.000	A+	163x33	54117300

CorePro LED PLL



Nazwa	Moc	Strumień świetlny	Zasilanie	Możliwość ściemniania	Rozył światła	Wskaźnik oddawania barw	Temperatura barwowa	Opakowanie	Średnia trwałość użytkowa	Etykieta energo-oszczędności	Wymiary	Kod EOC
CorePro LED PLL (HF)	W	lm	lm/W		*		K		godz.		wys. x szer.	8718696
16.5W 830 4P 2G11	16,5	2000	HF	nie	160	83	3000	10	30.000	A+	411x37	73966200
16.5W 840 4P 2G11	16,5	2100	HF	nie	160	83	4000	10	30.000	A+	411x37	73974700
16.5W 865 4P 2G11	16,5	2100	HF	nie	160	83	6500	10	30.000	A+	411x37	73976100

LED spot

MASTER LEDspot ExpertColor MV



Nazwa	Moc	Moc odpowiednika tradycyjnego	Strumień światły	Skuteczność światła	Możliwość ściemniania	Światłość	Rozył światła	Wskaźnik oddawania barw	Temperatura barwowa	Opakowanie	Średnia trwałość użytkowa	Etykieta energo- oszczędności	Wymiary	Kod EOC
MASTER LEDspot MV	W	W	lm	lm/W	cd	*			K	szt.	godz.		wys. x szer.	8718696
ExpertColor 3.9-35W GU10 927 25D	3,9	35	265	68	tak	700	25	97	2700	10	40.000	A+	54x50	70749400
ExpertColor 3.9-35W GU10 930 25D	3,9	35	280	72	tak	750	25	97	3000	10	40.000	A+	54x50	70751700
ExpertColor 3.9-35W GU10 940 25D	3,9	35	300	77	tak	800	25	97	4000	10	40.000	A+	54x50	70753100
ExpertColor 3.9-35W GU10 927 36D	3,9	35	265	68	tak	540	36	97	2700	10	40.000	A+	54x50	70755500
ExpertColor 3.9-35W GU10 930 36D	3,9	35	280	72	tak	560	36	97	3000	10	40.000	A+	54x50	70757900
ExpertColor 3.9-35W GU10 940 36D	3,9	35	300	77	tak	600	36	97	4000	10	40.000	A+	54x50	70759300
ExpertColor 5.5-50W GU10 927 25D	5,5	50	355	65	tak	1000	25	97	2700	10	40.000	A+	54x50	70761600
ExpertColor 5.5-50W GU10 930 25D	5,5	50	375	68	tak	1000	25	97	3000	10	40.000	A+	54x50	70763000
ExpertColor 5.5-50W GU10 940 25D	5,5	50	400	73	tak	1050	25	97	4000	10	40.000	A+	54x50	70765400
ExpertColor 5.5-50W GU10 927 36D	5,5	50	355	65	tak	800	36	97	2700	10	40.000	A+	54x50	70767800
ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36D	5,5	50	375	68	tak	800	36	97	3000	10	40.000	A+	54x50	70769200
ExpertColor 5.5-50W GU10 940 36D	5,5	50	400	73	tak	850	36	97	4000	10	40.000	A+	54x50	70771500

MASTER LEDspot ExpertColor LV



Nazwa	Moc	Moc odpowiednika tradycyjnego	Strumień światły	Skuteczność światła	Możliwość ściemniania	Światłość	Rozył światła	Wskaźnik oddawania barw	Temperatura barwowa	Opakowanie	Średnia trwałość użytkowa	Etykieta energo- oszczędności	Wymiary	Kod EOC
MASTER LEDspot LV	W	W	lm	lm/W	cd	*			K	szt.	godz.		wys. x szer.	8718696
ExpertColor 6.5-35W MR16 927 10D	6,5	35	410	63	tak	4600	10	97	2700	10	40.000	A	46x50.5	73871900
ExpertColor 6.5-35W MR16 930 10D	6,5	35	430	66	tak	5000	10	97	3000	10	40.000	A	46x50.5	73873300
ExpertColor 6.5-35W MR16 940 10D	6,5	35	440	68	tak	5000	10	97	4000	10	40.000	A+	46x50.5	73875700
ExpertColor 6.5-35W MR16 927 24D	6,5	35	420	65	tak	2200	24	97	2700	10	40.000	A	46x50.5	73877100
ExpertColor 6.5-35W MR16 930 24D	6,5	35	440	68	tak	2350	24	97	3000	10	40.000	A+	46x50.5	73879500
ExpertColor 6.5-35W MR16 940 24D	6,5	35	460	71	tak	2350	24	97	4000	10	40.000	A+	46x50.5	73881800
ExpertColor 6.5-35W MR16 927 36D	6,5	35	420	65	tak	1300	36	97	2700	10	40.000	A	46x50.5	73883200
ExpertColor 6.5-35W MR16 930 36D	6,5	35	440	68	tak	1400	36	97	3000	10	40.000	A+	46x50.5	73885600
ExpertColor 6.5-35W MR16 940 36D	6,5	35	460	71	tak	1400	36	97	4000	10	40.000	A+	46x50.5	73887000
ExpertColor 6.5-35W MR16 927 60D	6,5	35	400	62	tak	410	60	97	2700	10	40.000	A	46x50.5	75751200
ExpertColor 6.5-35W MR16 930 60D	6,5	35	440	68	tak	440	60	97	3000	10	40.000	A+	46x50.5	75753600
ExpertColor 6.5-35W MR16 940 60D	6,5	35	440	68	tak	440	60	97	4000	10	40.000	A+	46x50.5	75755000
ExpertColor 7.5-43W MR16 927 24D	7,5	43	485	65	tak	2400	24	92	2700	10	40.000	A	46x50.5	73538100
ExpertColor 7.5-43W MR16 930 24D	7,5	43	500	67	tak	2600	24	92	3000	10	40.000	A	46x50.5	73540400
ExpertColor 7.5-43W MR16 940 24D	7,5	43	520	69	tak	2800	24	92	4000	10	40.000	A	46x50.5	73542800
ExpertColor 7.5-43W MR16 927 36D	7,5	43	485	65	tak	1400	36	92	2700	10	40.000	A	46x50.5	73544200
ExpertColor 7.5-43W MR16 930 36D	7,5	43	500	67	tak	1550	36	92	3000	10	40.000	A	46x50.5	73546600
ExpertColor 7.5-43W MR16 940 36D	7,5	43	520	69	tak	1650	36	92	4000	10	40.000	A	46x50.5	73548000

MASTER LEDspot LV MR16



Nazwa	Moc	Moc odpowiednika tradycyjnego	Strumień światły	Skuteczność światła	Możliwość ściemniania	Światłość	Rozył światła	Wskaźnik oddawania barw	Temperatura barwowa	Opakowanie	Średnia trwałość użytkowa	Etykieta energo- oszczędności	Wymiary	Kod EOC
MASTER LEDspot LV	W	W	lm	lm/W	cd	*			K	szt.	godz.		wys. x szer.	8718696
D 8-50W 827 MR16 24D	8	50	621	78	tak	3100	24	80	2700	10	40.000	A+	55x51	48999400
D 8-50W 830 MR16 24D	8	50	621	78	tak	3250	24	80	3000	10	40.000	A+	55x51	49001300
D 8-50W 840 MR16 24D	8	50	670	84	tak	3350	24	80	4000	10	40.000	A+	55x51	57633500
D 8-50W 827 MR16 36D	8	50	621	78	tak	1650	36	80	2700	10	40.000	A+	55x51	51536500
D 8-50W 830 MR16 36D	8	50	621	78	tak	1700	36	80	3000	10	40.000	A+	55x51	51538900
D 8-50W 840 MR16 36D	8	50	670	84	tak	1750	36	80	4000	10	40.000	A+	55x51	57635900

MASTER LEDspot LV MR11



Nazwa	Moc	Moc odpowiednika tradycyjnego	Strumień światły	Skuteczność światła	Możliwość ściemniania	Światłość	Rozył światła	Wskaźnik oddawania barw	Temperatura barwowa	Opakowanie	Średnia trwałość użytkowa	Etykieta energo- oszczędności	Wymiary	Kod EOC
MASTER LEDspot LV	W	W	lm	lm/W	cd	*			K	szt.	godz.		wys. x szer.	8718696
3.5-20W GU4 2700K 24D	3,5	20	200	57	nie	1000	24	80	2700	12	40.000	A+	40x35	41019600

MASTER LEDspot LV AR111



Nazwa	Moc	Moc odpowiednika tradycyjnego	Strumień światły	Skuteczność światła	Możliwość ściemniania	Światłość	Rozył światła	Wskaźnik oddawania barw	Temperatura barwowa	Opakowanie	Średnia trwałość użytkowa	Etykieta energo- oszczędności	Wymiary	Kod EOC
MASTER LEDspot LV	W	W	lm	lm/W	cd	*			K	szt.	godz.		wys. x szer.	8718696
D 11-50W 927 AR111 8D	11	50	560	51	tak	7800	8	90	2700	6	40.000	A	62x111	57833900
D 11-50W 927 AR111 24D	11	50	560	51	tak	2900	24	90	2700	6	40.000	A	62x111	51488700
D 11-50W 927 AR111 40D	11	50	550	50	tak	1100	40	90	2700	6	40.000	A	62x111	51492400
D 11-50W 930 AR111 8D	11	50	580	53	tak	8000	8	90	3000	6	40.000	A	62x111	57835300
D 11-50W 930 AR111 24D	11	50	580	53	tak	3000	24	90	3000	6	40.000	A	62x111	51490000
D 11-50W 930 AR111 40D	11	50	570	52	tak	1150	40	90	3000	6	40.000	A	62x111	51494800
D 15-75W 927 AR111 24D	15	75	800	53	tak	3900	24	90	2700	6	40.000	A	62x111	51496200
D 15-75W 927 AR111 40D	15	75	800	53	tak	1400	40	90	2700	6	40.000	A	62x111	51500600
D 15-75W 930 AR111 24D	15	75	810	54	tak	4000	24	90	3000	6	40.000	A	62x111	51498600
D 15-75W 930 AR111 40D	15	75	810	54	tak	1450	40	90	3000	6	40.000	A	62x111	51502000
D 15-75W 940 AR111 24D	15	75	830	55	tak	4100	24	90	4000	6	40.000	A	62x111	71834600
D 15-75W 940 AR111 40D	15	75	830	55	tak	1500	40	90	4000	6	40.000	A	62x111	71836000
D 20-100W 827 AR111 24D	20	100	1180	59	tak	5800	24	80	2700	6	25.000	A	62x111	51504400
D 20-100W 827 AR111 40D	20	100	1160	58	tak	2300	40	80	2700	6	25.000	A	62x111	70745600
D 20-100W 830 AR111 24D	20	100	1200	60	tak	6000	24	80	3000	6	25.000	A	62x111	70743200
D 20-100W 830 AR111 40D	20	100	1180	59	tak	2350	40	80	3000	6	25.000	A	62x111	70747000
D 20-100W 840 AR111 24D	20	100	1250	63	tak	6100	24	80	4000	6	25.000	A	62x111	72532000
D 20-100W 840 AR111 40D	20	100	1250	63	tak	2400	40	80	4000	6	25.000	A	62x111	72534400

MASTER LEDspot PAR



Nazwa	Moc		Strumień świetlny	Skuteczność świetlna	Możliwość ściemniania	Światłość	Rozył światła	Wskaźnik oddawania barw	Temperatura barwowa	Opakowanie	Średnia trwałość użytkowa	Etykieta energo-oszczędności	Wymiary	Kod EOC
	W	W	lm	lm/W		cd	*		K	szt.	godz.		wys. x szer.	8718696
1 D 6-50W 827 PAR20 25D	6	50	500	83	tak	1500	25	80	2700	6	25.000	A+	85x64	71356300
D 6-50W 830 PAR20 25D	6	50	515	86	tak	1500	25	80	3000	6	25.000	A+	85x64	71366200
D 6-50W 840 PAR20 25D	6	50	540	90	tak	1500	25	80	4000	6	25.000	A+	85x64	71368600
D 6-50W 827 PAR20 40D	6	50	500	83	tak	800	40	80	2700	6	25.000	A+	85x64	71370900
D 6-50W 830 PAR20 40D	6	50	515	86	tak	800	40	80	3000	6	25.000	A+	85x64	71372300
D 6-50W 840 PAR20 40D	6	50	540	90	tak	800	40	80	4000	6	25.000	A+	85x64	71374700
2 D 9.5-75W 827 PAR30S 25D	10	75	740	78	tak	3500	25	80	2700	6	25.000	A+	86x95	71380800
D 9.5-75W 830 PAR30S 25D	10	75	760	80	tak	3500	25	80	3000	6	25.000	A+	86x95	71390700
D 9.5-75W 840 PAR30S 25D	10	75	820	86	tak	3500	25	80	4000	6	25.000	A+	86x95	71384600
3 D 13-100W 827 PAR38 25D	13	100	875	67	tak	4000	25	80	2700	6	25.000	A+	134x122	71376100
4 ND 9-60W 827 PAR38 25D	9	60	750	83	nie	1800	25	80	2700	6	15.000	A+	134x122	71456000

MASTER Value LEDspot MV



Nazwa	Moc		Strumień świetlny	Skuteczność świetlna	Możliwość ściemniania	Światłość	Rozył światła	Wskaźnik oddawania barw	Temperatura barwowa	Opakowanie	Średnia trwałość użytkowa	Etykieta energo-oszczędności	Wymiary	Kod EOC
	W	W	lm	lm/W		cd	*		K	szt.	godz.		wys. x szer.	8718696
MASTER LEDspot MV Value														
D 4.9-50W GU10 927 36D	4,90	50	355	72	tak	650	36	90	2700	10	25.000	A+	54x50	70785200
D 4.9-50W GU10 930 36D	4,90	50	365	74	tak	650	36	90	3000	10	25.000	A+	54x50	70787600
D 4.9-50W GU10 940 36D	4,90	50	380	78	tak	700	36	90	4000	10	25.000	A+	54x50	70789000
D 4.9-50W GU10 927 60D	4,90	50	355	72	tak	400	60	90	2700	10	25.000	A+	54x50	70791300
D 4.9-50W GU10 930 60D	4,90	50	365	74	tak	400	60	90	3000	10	25.000	A+	54x50	70793700
D 4.9-50W GU10 940 60D	4,90	50	380	78	tak	400	60	90	4000	10	25.000	A+	54x50	70795100
D 7-80W GU10 830 36D	7,00	80	590	84	tak	1200	36	80	3000	10	25.000	A+	54x50	70797500
D 7-80W GU10 840 36D	7,00	80	610	87	tak	1200	36	80	4000	10	25.000	A+	54x50	70799900
D 7-80W GU10 865 36D	7,00	80	610	87	tak	1200	36	80	6500	10	25.000	A+	54x50	70801900
D 650lm GU10 830 120D	7,00	/	650	93	tak	-	120	80	3000	10	25.000	A+	54x50	72431600
D 680lm GU10 840 120D	7,00	/	680	97	tak	-	120	80	4000	10	25.000	A+	54x50	72433000
D 680lm GU10 865 120D	7,00	/	680	97	tak	-	120	80	6500	10	25.000	A+	54x50	72435400

MASTER Value LEDspot LV



Nazwa	Moc		Strumień świetlny	Skuteczność świetlna	Możliwość ściemniania	Światłość	Rozył światła	Wskaźnik oddawania barw	Temperatura barwowa	Opakowanie	Średnia trwałość użytkowa	Etykieta energo-oszczędności	Wymiary	Kod EOC
	W	W	lm	lm/W		cd	*		K	szt.	godz.		wys. x szer.	8718696
1 MASTER LEDspot LV Value														
DT 6.5-35W MR16 827 24D	6,50	35	370	57	tak	1800	24	80	2700	10	25.000	A	50x51	44213500
DT 6.5-35W MR16 827 36D	6,50	35	370	57	tak	900	36	80	2700	10	25.000	A	50x51	44215900
2 D 5.5-35W MR16 827 36D	5,50	35	450	82	tak	1000	36	80	2700	10	25.000	A+	45x50.5	70823100
D 5.5-35W MR16 830 36D	5,50	35	460	84	tak	1000	36	80	3000	10	25.000	A+	45x50.5	70825500
D 5.5-35W MR16 840 36D	5,50	35	490	89	tak	1100	36	80	4000	10	25.000	A+	45x50.5	70827900
D 5.5-35W MR16 827 60D	5,50	35	450	82	tak	500	60	80	2700	10	25.000	A+	45x50.5	70829300
D 5.5-35W MR16 830 60D	5,50	35	460	84	tak	500	60	80	3000	10	25.000	A+	45x50.5	70831600
D 5.5-35W MR16 840 60D	5,50	35	490	89	tak	550	60	80	4000	10	25.000	A+	45x50.5	70833000
3 D 7-50W MR16 827 36D	7,00	50	621	89	tak	1600	36	80	2700	10	25.000	A+	49.5x50.5	70835400
D 7-50W MR16 830 36D	7,00	50	630	90	tak	1700	36	80	3000	10	25.000	A+	49.5x50.5	70837800
D 7-50W MR16 840 36D	7,00	50	660	94	tak	1800	36	80	4000	10	25.000	A+	49.5x50.5	70839200
D 7-50W MR16 827 60D	7,00	50	621	89	tak	800	60	80	2700	10	25.000	A+	49.5x50.5	70841500
D 7-50W MR16 830 60D	7,00	50	630	90	tak	800	60	80	3000	10	25.000	A+	49.5x50.5	70843900
D 7-50W MR16 840 60D	7,00	50	660	94	tak	850	60	80	4000	10	25.000	A+	49.5x50.5	70845300

CorePro LED spot MV



Nazwa	Moc		Strumień świetlny	Skuteczność świetlna	Możliwość ściemniania	Światłość	Rozył światła	Wskaźnik oddawania barw	Temperatura barwowa	Opakowanie	Średnia trwałość użytkowa	Etykieta energo-oszczędności	Wymiary	Kod EOC
	W	W	lm	lm/W		cd	*		K	szt.	godz.		wys. x szer.	8718696
1 CorePro LED spot MV														
D 4-35W GU10 827 36D	4,00	35	250	63	tak	540	36	80	2700	10	15.000	A+	54x50	72133900
D 4-35W GU10 830 36D	4,00	35	260	65	tak	540	36	80	3000	10	15.000	A+	54x50	72135300
D 4-35W GU10 840 36D	4,00	35	270	68	tak	540	36	80	4000	10	15.000	A+	54x50	73022500
D 5-50W GU10 827 36D	5,00	50	350	70	tak	710	36	80	2700	10	15.000	A+	54x50	72137700
D 5-50W GU10 830 36D	5,00	50	365	73	tak	710	36	80	3000	10	15.000	A+	54x50	72139100
D 5-50W GU10 840 36D	5,00	50	380	76	tak	710	36	80	4000	10	15.000	A+	54x50	73024900
ND 3.1-25W GU10 827 36D	3,10	25	215	69	nie	470	36	80	2700	10	15.000	A+	54x50	75209800
ND 3.1-25W GU10 830 36D	3,10	25	225	73	nie	490	36	80	3000	10	15.000	A++	54x50	72829100
ND 3.1-25W GU10 840 36D	3,10	25	230	74	nie	500	36	80	4000	10	15.000	A++	54x50	72831400
ND 3.5-35W GU10 827 36D	3,50	35	255	73	nie	545	36	80	2700	10	15.000	A+	54x50	75253100
ND 3.5-35W GU10 830 36D	3,50	35	265	76	nie	565	36	80	3000	10	15.000	A++	54x50	72833800
ND 3.5-35W GU10 840 36D	3,50	35	275	79	nie	590	36	80	4000	10	15.000	A++	54x50	72835200
ND 4.6-50W GU10 827 36D	4,60	50	355	77	nie	700	36	80	2700	10	15.000	A+	54x50	75251700
ND 4.6-50W GU10 830 36D	4,60	50	370	80	nie	740	36	80	3000	10	15.000	A+	54x50	72837600
ND 4.6-50W GU10 840 36D	4,60	50	390	85	nie	770	36	80	4000	10	15.000	A++	54x50	72839000
ND 4.6-50W GU10 865 36D	4,60	50	390	85	nie	770	36	80	6500	10	15.000	A++	54x50	72841300
ND 6.5-65W GU10 830 36D	5,00	65	460	92	nie	800	36	80	3000	10	15.000	A++	50x54	74385000
ND 6.5-65W GU10 840 36D	5,00	65	485	97	nie	800	36	80	4000	10	15.000	A++	50x54	74387400
2 ND 550lm GU10 830 120D	5,00	/	550	110	nie	/	120	80	3000	10	15.000	A+	54x50	68688100
ND 550lm GU10 840 120D	5,00	/	550	110	nie	/	120	80	4000	10	15.000	A+	54x50	68690400
ND 550lm GU10 865 120D	5,00	/	550	110	nie	/	120	80	6500	10	15.000	A+	54x50	68692800

CorePro LED spot MV Reflector



Nazwa		Moc	Moc odpowiednika tradycyjnego	Strumień świetlny	Skuteczność świetlna	Możliwość ściemniania	Światłość	Rozsył światła	Wskaźnik oddawania barw	Temperatura barwowa	Opakowanie	Średnia trwałość użytkowa	Etykieta energo-oszczędności	Wymiary	Kod EOC
CorePro LED spot MV Reflector		W	W	lm	lm/W		cd	°		K	szt.	godz.		wys. x szer.	8718696
1	D 5-60W 827 R50 36D	5,00	60	320	64	tak	735	36	80	2700	6	15.000	A+	81x51	57853700
	D 5.7-60W 827 R63 36D	5,70	60	345	61	tak	600	36	80	2700	6	15.000	A+	102x63	58958800
2	ND 1.7-25W 827 R50 36D	1,70	25	135	79	nie	310	36	80	2700	6	15.000	A++	81x51	57849000
	ND 2.9-40W 827 R50 36D	2,90	40	230	79	nie	530	36	80	2700	6	15.000	A++	81x51	57851300
3	ND 2.7-40W 827 R63 36D	2,70	40	210	78	nie	450	36	80	2700	6	15.000	A++	102x63	57859900
	ND 2.2-30W 827 R39 36D	2,20	28	150	68	nie	250	36	80	2700	6	15.000	A++	66x39	58404000
4	ND 3.7-60W 827 R80 40D	3,70	60	370	100	nie	850	40	80	2700	6	15.000	A++	113x80	58406400
	ND 7-100W 827 R80 40D	7,00	100	667	95	nie	1500	40	80	2700	6	15.000	A++	113x80	58408800

CorePro LED spot MR16 / MR11



Nazwa		Moc	Moc odpowiednika tradycyjnego	Strumień świetlny	Skuteczność świetlna	Możliwość ściemniania	Światłość	Rozsył światła	Wskaźnik oddawania barw	Temperatura barwowa	Opakowanie	Średnia trwałość użytkowa	Etykieta energo-oszczędności	Wymiary	Kod EOC
CorePro LED spot LV		W	W	lm	lm/W		cd	°		K	szt.	godz.		wys. x szer.	8718696
1	ND 3-20W MR16 827 36D	3,00	20	230	77	nie	600	36	80	2700	10	15.000	A++	46x51	71061600
2	ND 5-35W MR16 827 36D	5,00	35	345	69	nie	650	36	80	2700	10	15.000	A+	46x51	71063000
	ND 5-35W MR16 840 36D	5,00	35	390	78	nie	650	36	80	4000	10	15.000	A+	46x51	71065400
3	ND 8-50W MR16 827 36D	8,00	50	621	78	nie	1100	36	80	2700	10	15.000	A+	50x51	71067800
	ND 8-50W MR16 830 36D	8,00	50	621	78	nie	1100	36	80	3000	10	15.000	A+	50x51	71069200
	ND 8-50W MR16 840 36D	8,00	50	630	79	nie	1100	36	80	4000	10	15.000	A+	50x51	71089000
4	ND 2.6-20W 827 MR11 36D	2,60	20	190	73	nie	400	36	80	2700	12	15.000	A+	37.5x35	70868200

LED kapsułki i liniowe R7S



CorePro LED capsule LV / MV



Nazwa		Moc	Moc odpowiednika tradycyjnego	Strumień świetlny	Skuteczność świetlna	Możliwość ściemniania	Światłość	Rozsył światła	Wskaźnik oddawania barw	Temperatura barwowa	Opakowanie	Średnia trwałość użytkowa	Etykieta energo-oszczędności	Wymiary	Kod EOC
CorePro LED capsule LV 12V		W	W	lm	lm/W		cd	°		K	szt.	godz.		wys. x szer.	8718696
3	D 2-20W G4 827	2,00	20	200	100	tak	-	-	80	2700	12	15.000	A++	48x17	57865000
1	ND 1.2-10W G4 830	1,20	10	105	88	nie	-	-	80	3000	12	15.000	A++	39.2x14.3	42228100
	ND 1.2-10W G4 827	1,20	10	120	100	nie	-	-	80	2700	12	15.000	A++	39.2x14.3	57817900
2	ND 2-20W G4 827	2,00	20	200	100	nie	-	-	80	2700	12	15.000	A++	45x14.3	57819300
	ND 2-20W G4 830	2,00	20	200	100	nie	-	-	80	3000	12	15.000	A++	45x14.3	41916800
CorePro LED capsule MV 220-240V		W	W	lm	lm/W		cd	°		K	szt.	godz.		wys. x szer.	8718696
4	D 2.3-25W G9 827	2,30	25	215	93	tak	-	-	80	2700	12	15.000	A++	51x23	57869800
5	ND 1.9-25W G9 827	1,90	25	204	107	nie	-	-	80	2700	12	15.000	A++	48x16.5	71392100
	ND 1.9-25W G9 830	1,90	25	210	111	nie	-	-	80	3000	12	15.000	A++	48x16.5	72423100
6	ND 2.8-35W G9 827	2,80	35	315	113	nie	-	-	80	2700	12	15.000	A++	49x16	72642600
	ND 2.8-35W G9 830	2,80	35	315	113	nie	-	-	80	3000	12	15.000	A++	49x16	72644000

CorePro LED liniowy R7S



	Nazwa													Kod EOC
		Moc	Moc odpowiednika tradycyjnego	Strumień świetlny	Skuteczność świetlna	Możliwość ściemniania	Rozsył światła	Wskaźnik oddawania barw	Temperatura barwowa	Opakowanie	Średnia trwałość użytkowa	Etykieta energo-oszczędności	Wymiary	
	CorePro LED linear	W	W	lm	lm/W		°		K	szt.	godz.		wys. x szer.	8718696
1	ND 6.5-60W R7S 118mm 830	7	60	806	124	nie	-	80	3000	10	20.000	A++	118x22.5	52253000
2	D 14-100W R7S 118mm 830	14	100	1600	114	tak	-	80	3000	10	15.000	A+	118x29	57879700
	D 14-100W R7S 118mm 840	14	100	1800	129	tak	-	80	4000	10	15.000	A++	118x29	57881000
3	N D 7.5-60W R7S 78mm 830	8	60	950	127	nie	-	80	3000	10	15.000	A++	78x29	71394500
	ND 7.5-60W R7S 78mm 840	8	60	1000	133	nie	-	80	4000	10	15.000	A++	78x29	71396900
4	D 14-120W R7S 118mm 830	14	120	2000	143	tak	-	80	3000	10	15.000	A++	118x29	71400300
	D 14-120W R7S 118mm 840	14	120	2000	143	tak	-	80	4000	10	15.000	A++	118x29	71406500

LED bulb

MASTER LEDbulb – Dimtone matowa ściemnialna



Nazwa		Moc	Moc odpowiednika tradycyjnego	Strumień świetlny	Skuteczność świetlna	Możliwość ściemniania	Kształt bańki	Wskaźnik oddawania barw	Temperatura barwowa	Opakowanie	Średnia trwałość użytkowa	Etykieta energooszczędności	Wymiary	Kod EOC
MASTER LEDbulb		W	W	lm	lm/W				K	szt.	godz.		wys. x szer.	8718696
1	DT 6-40W A60 E27 827 FR	6	40	470	78	tak	A60S	80	2200-2700	10	25.000	A+	110x60	57791200
	DT 8.5-60W A60 E27 827 FR	8,5	60	806	95	tak	A60S+	80	2200-2700	10	25.000	A+	110x60	57789900
2	DT 11-75W A67 E27 827 FR	11	75	1055	96	tak	A67	80	2200-2700	6	25.000	A+	137.2x70.6	55551400
3	DT 11-75W A67 B22 827 FR	11	75	1055	96	tak	A67	80	2200-2700	6	25.000	A+	135.9x70.6	55553800
2	DT 15-100W A67 E27 827 FR	15	100	1521	101	tak	A67	80	2200-2700	6	25.000	A+	137.2x70.6	55555200
3	DT 15-100W A67 B22 827 FR	15	100	1521	101	tak	A67	80	2200-2700	6	25.000	A+	135.9x70.6	55557600
4	DT 5.5-40W E27 927 FR	5,5	40	470	85	tak	A60S	90	2200-2700	10	25.000	A+	110x60	70709800

MASTER LEDbulb – Dimtone przezroczysta ściemnialna



Nazwa		Moc	Moc odpowiednika tradycyjnego	Strumień świetlny	Skuteczność świetlna	Możliwość ściemniania	Kształt bańki	Wskaźnik oddawania barw	Temperatura barwowa	Opakowanie	Średnia trwałość użytkowa	Etykieta energooszczędności	Wymiary	Kod EOC
MASTER LEDbulb		W	W	lm	lm/W				K	szt.	godz.		wys. x szer.	8718696
1	DT 6-40W B22 A60 CL	6	40	470	78	tak	A60	80	2200-2700	10	25.000	A+	110x60	48130100
2	DT 6-40W E27 A60 CL	6	40	470	78	tak	A60	80	2200-2700	10	25.000	A+	110x60	48128800
3	DT 8.5-60W E27 A60 CL	8,5	60	806	95	tak	A60	80	2200-2700	10	25.000	A+	110x60	48132500
4	DT 8.5-60W B22 A60 CL	8,5	60	806	95	tak	A60	80	2200-2700	10	25.000	A+	110x60	48134900

MASTER LEDbulb – Dimtone filament classic ściemnialna



Nazwa		Moc	Moc odpowiednika tradycyjnego	Strumień świetlny	Skuteczność świetlna	Możliwość ściemniania	Kształt bańki	Wskaźnik oddawania barw	Temperatura barwowa	Opakowanie	Średnia trwałość użytkowa	Etykieta energooszczędności	Wymiary	Kod EOC
MASTER LEDbulb		W	W	lm	lm/W				K	szt.	godz.		wys. x szer.	8718696
1	DT 5.5-40W A60 E27 CL	5,5	40	470	85	tak	A60	80	2200-2700	10	15.000	A+	104x60	70968900
2	DT 5.5-40W A60 B22 CL	5,5	40	470	85	tak	A60	80	2200-2700	10	15.000	A+	102x60	70970200
1	DT 8-60W A60 E27 CL	8	60	806	101	tak	A60	80	2200-2700	10	15.000	A+	104x60	70972600
2	DT 8-60W A60 B22 CL	8	60	806	101	tak	A60	80	2200-2700	10	15.000	A+	102x60	70974000
3	DT 8-60W ST64 E27 CL	8	60	806	101	tak	ST64	80	2200-2700	10	15.000	A+	140x64	70976400
4	DT 8-60W ST64 B22 CL	8	60	806	101	tak	ST64	80	2200-2700	10	15.000	A+	138x64	70978800

Classic LED bulbs

Classic LED bulbs – ściemnialna przezroczysta 40W – 100W



Nazwa		Moc	Moc odpowiednika tradycyjnego	Strumień świetlny	Skuteczność świetlna	Możliwość ściemniania	Kształt bańki	Wskaźnik oddawania barw	Temperatura barwowa	Opakowanie	Średnia trwałość użytkowa	Etykieta energooszczędności	Wymiary	Kod EOC
		W	W	lm	lm/W				K	szt.	godz.		wys. x szer.	8718696
1	D 5.5-40W A60 E27 827 CL	5,5	40	470	85	tak	A60	80	2700	10	15.000	A+	104x60	70940500
2	D 5.5-40W A60 B22 827 CL	5,5	40	470	85	tak	A60	80	2700	10	15.000	A+	102x60	70942900
3	D 8-60W A60 E27 827 CL	8	60	806	101	tak	A60	80	2700	10	15.000	A+	104x60	70944300
4	D 8-60W A60 B22 827 CL	8	60	806	101	tak	A60	80	2700	10	15.000	A+	102x60	70946700
5	D 7-60W ST64 E27 827 CL	7	60	806	115	tak	ST64	80	2700	6	15.000	A++	148x64	57569700
6	D 7-60W ST64 B22 827 CL	7	60	806	115	tak	ST64	80	2700	6	15.000	A++	146.5x64	57581900
7	D 7-60W G93 E27 827 CL	7	60	806	115	tak	G93	80	2700	6	15.000	A++	150x95	57575800
8	D 13.5-100W A67 B22 827	13,5	100	1521	113	tak	A67	80	2700	10	15.000	A+	137x70	76280600

Classic LED bulb filament – 75/100W – nieściemnialna



Nazwa		Moc	Moc odpowiednika tradycyjnego	Strumień świetlny	Skuteczność świetlna	Możliwość ściemniania	Kształt bańki	Wskaźnik oddawania barw	Temperatura barwowa	Opakowanie	Średnia trwałość użytkowa	Etykieta energooszczędności	Wymiary	Kod EOC
		W	W	lm	lm/W				K	szt.	godz.		wys. x szer.	8718696
1	ND 8-75W E27 WW A60 CL	8	75	1055	132	nie	A60	80	2700	10	15.000	A++	104x60	74259400
2	ND 8-75W B22 WW A60 CL	8	75	1055	132	nie	A60	80	2700	10	15.000	A++	104x60	74263100
1	ND 8-75W E27 CW A60 CL	8	75	1055	132	nie	A60	80	4000	10	15.000	A++	104x60	74261700
	ND 8-75W A60 E27 865 CL	8	75	1055	132	nie	A60	80	6500	10	15.000	A++	106x60	76706100
3	ND 11-100W E27 WW A67 CL	11	100	1521	138	nie	A67	80	2700	10	15.000	A++	124x70	74265500
4	ND 11-100W B22 WW A67 CL	11	100	1521	138	nie	A67	80	2700	10	15.000	A++	124x70	74269300
3	ND 11-100W E27 CW A67 CL	11	100	1521	138	nie	A67	80	4000	10	15.000	A++	124x70	74267900
	ND 10-100W A67 E27 865 CL	10	100	1521	152	nie	A67	80	6500	10	15.000	A++	128x70	76708500

Classic LED bulbs
– nieściemnialna przezroczysta 40W - 60W



Nazwa		Moc	Moc odpowiednika tradycyjnego	Strumień świetlny	Skuteczność świetlna	Możliwość ściemniania	Kształt bańki	Wskaźnik oddawania barw	Temperatura barwowa	Opakowanie	Średnia trwałość użytkowa	Etykieta energooszczędności	Wymiary	Kod EOC
		W	W	lm	lm/W				K	szt.	godz.		wys. x szer.	8718696
1	ND 4-40W A60 E27 827 CL	4	40	470	118	nie	A60	80	2700	10	15.000	A++	104x60	57399000
2	ND 4-40W A60 E27 840 CL	4	40	540	135	nie	A60	80	4000	10	15.000	A++	106x60	76698900
	ND 4-40W A60 E27 865 CL	4	40	540	135	nie	A60	80	6500	10	15.000	A++	106x60	76700900
3	ND 4-40W B22 827 A60 CL	4	40	470	118	nie	A60	80	2700	10	15.000	A++	102x60	76868600
4	ND 7-60W A60 E27 827 CL	7	60	806	115	nie	A60	80	2700	10	15.000	A++	104x60	74273000
5	ND 7-60W B22 WW A60 CL	7	60	806	115	nie	A60	80	2700	10	15.000	A++	104x60	74277800
4	ND 7-60W A60 E27 840 CL	7	60	850	121	nie	A60	80	4000	10	15.000	A++	106x60	76702300
	ND 7-60W A60 E27 865 CL	7	60	850	121	nie	A60	80	6500	10	15.000	A++	106x60	76704700
6	ND 7-60W E27 WW G93 CL	7	60	806	115	nie	G93	80	2700	6	15.000	A++	140x95	74271600
7	ND 4-40W ST64 E27 827 CL	4	40	470	118	nie	ST64	80	2700	10	15.000	A++	140x64	57403400
8	ND 7-60W B22 WW ST64 CL	7	60	806	115	nie	ST64	80	2700	10	15.000	A++	138x64	74279200
9	ND 7-60W E27 WW ST64 CL	7	60	806	115	nie	ST64	80	2700	10	15.000	A++	140x64	74275400

CorePro LED bulb

CorePro LED bulb – ściemnialna matowa 40W - 100W



Nazwa		Moc	Moc odpowiednika tradycyjnego	Strumień świetlny	Skuteczność świetlna	Możliwość ściemniania	Kształt bańki	Wskaźnik oddawania barw	Temperatura barwowa	Opakowanie	Średnia trwałość użytkowa	Etykieta energooszczędności	Wymiary	Kod EOC
CorePro LED bulb		W	W	lm	lm/W				K	szt.	godz.		wys. x szer.	8718696
1	D 5.5-40W A60 E27 827	5,5	40	470	85	tak	A60S	80	2700	10	15.000	A+	110x60	76266000
2	D 5.5-40W A60 B22 827	5,5	40	470	85	tak	A60S	80	2700	10	15.000	A+	110x60	76268400
	D 8.5-60W A60 E27 827	8,5	60	806	95	tak	A60S+	80	2700	10	15.000	A+	110x60	76270700
3	D 8.5-60W A60 B22 827	8,5	60	806	95	tak	A60S+	80	2700	10	15.000	A+	110x60	76272100
4	D 11-75W A60 E27 827	11	75	1055	96	tak	A60M	80	2700	10	15.000	A+	110x60	76274500
5	D 11-75W A60 B22 827	11	75	1055	96	tak	A60M	80	2700	10	15.000	A+	110x60	76276900
6	D 13.5-100W A67 E27 827	13,5	100	1521	113	tak	A67	80	2700	10	15.000	A+	137x70	76278300
7	D 13.5-100W A67 B22 827	13,5	100	1521	113	tak	A67	80	2700	10	15.000	A+	137x70	76280600

CorePro LED bulb –
nieściemnialna matowa 40W - 68W - 75W



Nazwa													Wymiary	Kod EOC
		Moc	Moc odpowiednika tradycyjnego	Strumień świetlny	Skuteczność świetlna	Możliwość ściemniania	Kształt bańki	Wskaźnik oddawania barw	Temperatura barwowa	Opakowanie	Średnia trwałość użytkowa	Etykieta energo- oszczędności		
CorePro LED bulb		W	W	lm	lm/W				K	szt.	godz.		wys. x szer.	8718696
1	ND 5.5-40W A60 B22 827	5,5	40	470	85	nie	A60S	80	2700	10	15.000	A+	110x60	57765300
2	ND 5.5-40W A60 E27 827	5,5	40	470	85	nie	A60S	80	2700	10	15.000	A+	110x60	57757800
3	ND 5-40W A60 E27 830	5	40	470	94	nie	A60S	80	3000	10	15.000	A+	110x60	57993000
4	ND 5-40W A60 E27 840	5	40	470	94	nie	A60S	80	4000	10	15.000	A+	110x60	57779000
5	ND 5-40W A60 E27 865	5	40	470	94	nie	A60S	80	6500	10	15.000	A+	110x60	57787500
CorePro LED bulb (Stick)		W	W	lm	lm/W				K	szt.	godz.		wys. x szer.	8718696
	ND 9.5-68W T38 E27 830 Nowość	9,5	68	950	100	nie	Stick	80	3000	10	15.000	A+	115x37	81451200
	ND 9.5-75W T38 E27 840 Nowość	9,5	75	1050	111	nie	Stick	80	4000	10	15.000	A+	115x37	81453600

CorePro LED bulb –
nieściemnialna matowa 60W - 75W - 100W



Nazwa		Moc	Moc odpowiednika tradycyjnego	Strumień światlny	Skuteczność świełna	Możliwość ściemniania	Kształt bańki	Wskaźnik oddawania barw	Temperatura barwowa	Opakowanie	Średnia trwałość użytkowa	Etykieta energo- oszczędności	Wymiary	Kod EOC
		W	W	lm	lm/W				K	szt.	godz.		wys. x szer.	8718696
CorePro LED bulb														
1	ND 8-60W A60 B22 827	8	60	806	101	nie	A60S	80	2700	10	15.000	A+	110x60	57763900
2	ND 8-60W A60 E27 827	8	60	806	101	nie	A60S	80	2700	10	15.000	A+	110x60	57755400
	ND 7.5-60W A60 E27 830	7,5	60	806	107	nie	A60S	80	3000	10	15.000	A+	110x60	57771400
	ND 7.5-60W A60 E27 840	7,5	60	806	107	nie	A60S	80	4000	10	15.000	A+	110x60	57777600
	ND 7.5-60W A60 E27 865	7,5	60	806	107	nie	A60S	80	6500	10	15.000	A+	110x60	57785100
3	ND 11-75W A60 B22 827	11	75	1055	96	nie	A60M	80	2700	10	15.000	A+	110x60	57761500
4	ND 11-75W A60 E27 827	11	75	1055	96	nie	A60M	80	2700	10	15.000	A+	110x60	49076100
5	ND 10.5-75W A60 E27 830	10,5	75	1055	100	nie	A60M	80	3000	10	15.000	A+	110x60	49752400
4	ND 10-75W A60 E27 840	10	75	1055	106	nie	A60M	80	4000	10	15.000	A+	110x60	51032200
5	ND 10-75W A60 E27 865	10	75	1055	106	nie	A60M	80	6500	10	15.000	A+	110x60	49758600
3	ND 13-100W A60 B22 827	13	100	1521	117	nie	A60M	80	2700	10	15.000	A+	110x60	51002500
4	ND 13-100W A60 E27 827	13	100	1521	117	nie	A60M	80	2700	10	15.000	A+	110x60	49074700
	ND 13-100W A60 E27 830	13	100	1521	117	nie	A60M	80	3000	10	15.000	A+	110x60	57767700
	ND 12.5-100W A60 E27 840	12,5	100	1521	122	nie	A60M	80	4000	10	15.000	A+	110x60	51030800
	ND 12.5-100W A60 E27 865	12,5	100	1521	122	nie	A60M	80	6500	10	15.000	A+	110x60	57781300

CorePro LED bulb – nieściemnialna matowa 120W – 150W



Nazwa		Moc	Moc odpowiednika tradycyjnego	Strumień świetlny	Skuteczność świetlna	Możliwość ściemniania	Kształt bańki	Wskaźnik oddawania barw	Temperatura barwowa	Opakowanie	Średnia trwałość użytkowa	Etykieta energo-oszczędności	Wymiary	Kod EOC	
CorePro LED bulb		W	W	lm	lm/W				K	szt.	godz.		wys. x szer.	8718696	
1	ND 18.5-120W E27 827 A67	18,5	120	2000	108	nie	A67	80	2700	10	15.000	A+	132x69	70167600	
	ND 18-120W E27 840 A67	18	120	2000	111	nie	A67	80	4000	10	15.000	A+	132x69	70169000	
	ND 18-120W A67 865 E27	18	120	2000	111	nie	A67	80	6500	10	15.000	A+	132x69	70171300	
2	ND 19.5-150W A67E27 827	NOWOŚĆ	20	150	2500	128	nie	A67	80	2700	6	15.000	A++	142x76.8	81385000
	ND 17.5-150W A67E27 840	NOWOŚĆ	18	150	2500	143	nie	A67	80	4000	6	15.000	A++	142x76.8	81387400
	ND 17.5-150W A67E27 865	NOWOŚĆ	18	150	2500	143	nie	A67	80	6500	6	15.000	A++	142x76.8	81389800

Dekoracyjne źródła LED

Kolekcja Deco LED bulb



Nazwa		Moc	Moc odpowiednika tradycyjnego	Strumień światły	Skuteczność światła	Możliwość ściemniania	Kształt bańki	Wskaźnik oddawania barw	Temperatura barwowa	Opakowanie	Średnia trwałość użytkowa	Etykieta energo- oszczędności	Wymiary	Kod EOC	
1	Spiral Gold ND	W	W	lm	lm/W				K	szt.	godz.		wys. x szer.	8718696	
	SP ND 2.3-14W E27 GOLD A60CL	2,3	14	125	54	nie	A60	80	2000	10	15.000	A+	106x60	74411600	
	SP ND 5-25W E27 GOLD G93 CL	5	25	250	50	nie	G93	80	2000	6	15.000	A	142x95	74415400	
	SP ND 5-25W E27 GOLD ST64 CL	5	25	250	50	nie	ST64	80	2000	10	15.000	A	143x64	74413000	
2	Giant Gold ND	W	W	lm	lm/W				K	szt.	godz.		wys. x szer.	8718696	
	ND 5-25W E27 2000K A160 GOLD	5	25	300	60	nie	PS160	80	2000	2	15.000	A	293x160	76810500	
	ND 5-25W E27 2000K G200 GOLD	5	25	300	60	nie	G200	80	2000	2	15.000	A	286x200	76812900	
	Giant Gold Dim	W	W	lm	lm/W				K	szt.	godz.		wys. x szer.	8718696	
3	40W E27 G200 GOLD DIM	NOWOŚĆ	6,5	40	470	72	tak	G200	80	2000	2	15.000	A+	286x200	80347900
4	40W E27 A160 GOLD DIM	NOWOŚĆ	6,5	40	470	72	tak	A160	80	2000	2	15.000	A+	293x160	80349300
5	40W E27 T65 GOLD DIM	NOWOŚĆ	6,5	40	470	72	tak	T65	80	2000	2	15.000	A+	273x65	80351600
	Gold Dim	W	W	lm	lm/W				K	szt.	godz.		wys. x szer.	8718696	
6	D 7.5-48W A60 B22 820 GOLD	7,5	48	610	81	tak	A60	80	2000	10	15.000	A+	102x60	70958000	
7	D 7.5-48W A60 E27 820 GOLD	7,5	48	610	81	tak	A60	80	2000	10	15.000	A+	104x60	70956600	
8	D 7-50W G120 E27 820 GOLD	7	50	630	90	tak	G120	80	2000	6	15.000	A+	188x125	57577200	
9	D 7-50W ST64 B22 820 GOLD	7	50	630	90	tak	ST64	80	2000	6	15.000	A+	146.5x64	58107000	
10	D 7-50W ST64 E27 820 GOLD	7	50	630	90	tak	ST64	80	2 000	6	15.000	A+	148x64	57573400	
10	D 7-55W ST64 E27 825 GOLD	7	55	720	103	tak	ST64	80	2500	6	15.000	A+	148x64	57571000	
	Modern Dim	W	W	lm	lm/W				K	szt.	godz.		wys. x szer.	8718696	
11	40W E27 G200 4000K smoky D	NOWOŚĆ	6,5	40	610	94	tak	G200	80	4000	2	15.000	A+	286x200	81506900
12	40W E27 A160 4000K smoky D	NOWOŚĆ	6,5	40	610	94	tak	A160	80	4000	2	15.000	A+	293x160	81510600
13	40W E27 T65 4000K smoky D	NOWOŚĆ	6,5	40	630	97	tak	T65	80	4000	2	15.000	A+	273x65	81512000

Źródła LED Deco vintage

Deco LED kolekcja świeczek i kulek –
Pozłacana ze spiralnym żarnikiem, nieściemnialna



Nazwa		Moc	Moc odpowiednika tradycyjnego	Strumień świetlny	Skuteczność świetlna	Możliwość ściemniania	Kształt bańki	Wskaźnik oddawania barw	Temperatura barwowa	Opakowanie	Średnia trwałość użytkowa	Etykieta energo-oszczędności	Wymiary	Kod EOC
		W	W	lm	lm/W				K	szt.	godz.		wys. x szer.	8718696
1	Spiral Gold Candle													
	ND 2.3-14W B35 E14 SP GOLD	2,3	14	125	54	nie	B35	80	2000	10	15.000	A+	99x35	76749800
	D 5-35W E14 GOLD B35 CL	5	35	410	82	tak	B35	80	2500	10	15.000	A+	102x35	75084100
	D 5-35W E14 GOLD BA35 CL	5	35	410	82	tak	BA35	80	2500	10	15.000	A+	129x35	75088900
	D 5-35W E14 GOLD P45 CL	5	35	410	82	tak	P45	80	2500	10	15.000	A+	92x45	75086500
4	D 5-35W E27 GOLD P45 CL	5	35	410	82	tak	P45	80	2500	10	15.000	A+	80x45	75090200

MASTER LED świeczki i kulki

MASTER LED świeczki i kulki –
DimTone – ściemnialna przezroczysta



Nazwa		Moc	Moc odpowiednika tradycyjnego	Strumień świetlny	Skuteczność świetlna	Możliwość ściemniania	Kształt bańki	Wskaźnik oddawania barw	Temperatura barwowa	Opakowanie	Średnia trwałość użytkowa	Etykieta energo-oszczędności	Wymiary	Kod EOC
		W	W	lm	lm/W				K	szt.	godz.		wys. x szer.	8718696
1	DT 4-25W B22 B38 CL	4	25	250	63	tak	B38	80	2200-2700	10	15.000	A+	111x38	70065500
	DT 4-25W E14 B38 CL	4	25	250	63	tak	B38	80	2200-2700	10	25.000	A+	113x38	45368100
	DT 4-25W E14 BA38 CL	4	25	250	63	tak	BA38	80	2200-2700	10	25.000	A+	129x38	45376600
	DT 4-25W E14 P48 CL	4	25	250	63	tak	P48	80	2200-2700	10	25.000	A+	95x48	45378000
	DT 4-25W E27 P48 CL	4	25	250	63	tak	P48	80	2200-2700	10	25.000	A+	93x48	45380300
6	DT 6-40W B15 B38 CL	6	40	470	78	tak	B38	80	2200-2700	10	25.000	A+	113x38	55601600
	DT 6-40W E14 B38 CL	6	40	470	78	tak	B38	80	2200-2700	10	25.000	A+	113x38	45350600
	DT 6-40W B22 B38 CL	6	40	470	78	tak	B38	80	2200-2700	10	25.000	A+	111x38	45362900
	DT 6-40W E27 B38 CL	6	40	470	78	tak	B38	80	2200-2700	10	25.000	A+	112x38	47479200
	DT 6-40W E14 BA38 CL	6	40	470	78	tak	BA38	80	2200-2700	10	25.000	A+	129x38	45354400
4	DT 6-40W E14 P48 CL	6	40	470	78	tak	P48	80	2200-2700	10	25.000	A+	95x48	45358200
	DT 6-40W E27 P48 CL	6	40	470	78	tak	P48	80	2200-2700	10	25.000	A+	93x48	45360500
	DT 6-40W B22 P48 CL	6	40	470	78	tak	P48	80	2200-2700	10	25.000	A+	92x48	47477800
2	DT 8-60W B40 E14 827 CL	8	60	806	101	tak	B40	80	2200-2700	10	25.000	A+	127x40	55599600
	DT 8-60W P50 E14 827 CL	8	60	806	101	tak	P50	80	2200-2700	10	25.000	A+	111x50	58067700

Classic filament

Classic filament kulki i świece – ściemniające przezroczyste



Nazwa	Moc	Moc	Strumień	Skuteczność	Możliwość	Kształt	Wskaźnik	Temperatura	Opakowanie	Średnia trwałość	Etykieta energo- oszczędności	Wymiary	Kod EOC
	W	W	lm	lm/W				K	szt.	godz.		wys. x szer.	
1 D 2.7-25W B35 E14 827 CL	2,7	25	250	93	tak	B35	80	2700	10	15 000	A++	103x35	70980100
2 D 2.7-25W P45 E14 827 CL	2,7	25	250	93	tak	P45	80	2700	10	15 000	A++	85x45	70986300
3 D 2.7-25W P45 E27 827 CL	2,7	25	250	93	tak	P45	80	2700	10	15 000	A++	80x45	70988700
4 D 5-40W B35 E14 827 CL	5	40	470	94	tak	B35	80	2700	10	15 000	A+	103x35	70982500
5 D 5-40W B35 B22 827 CL	5	40	470	94	tak	B35	80	2700	10	15 000	A+	97x35	70984900
6 D 5-40W BA35 E14 827 CL	5	40	470	94	tak	BA35	80	2700	10	15 000	A+	129x35	70996200
7 D 5-40W P45 E14 827 CL	5	40	470	94	tak	P45	80	2700	10	15 000	A+	85x45	70990000
8 D 5-40W P45 E27 827 CL	5	40	470	94	tak	P45	80	2700	10	15 000	A+	80x45	70992400
9 D 5-40W P45 B22 827 CL	5	40	470	94	tak	P45	80	2700	10	15 000	A+	78x45	70994800

Classic filament kulki i świece – nieściemniające-przezroczyste



Nazwa	Moc	Moc	Strumień	Skuteczność	Możliwość	Kształt	Wskaźnik	Temperatura	Opakowanie	Średnia trwałość	Etykieta energo- oszczędności	Wymiary	Kod EOC
	W	W	lm	lm/W				K	szt.	godz.		wys. x szer.	
1 ND 2-25W B35 B15 827 CL	2	25	250	125	nie	B35	80	2700	10	15 000	A++	97x35	76688000
ND 2-25W B35 B22 827 CL	2	25	250	125	nie	B35	80	2700	10	15 000	A++	93x35	76690300
2 ND 2-25W B35 E14 827 CL	2	25	250	125	nie	B35	80	2700	10	15 000	A++	97x35	57407200
3 ND 2-25W BA35 E14 827 CL	2	25	250	125	nie	BA35	80	2700	10	15 000	A++	123x35	57409600
4 ND 2-25W P45 E27 827 CL	2	25	250	125	nie	P45	80	2700	10	15 000	A++	78x45	57415700
5 ND 2-25W P45 E14 827 CL	2	25	250	125	nie	P45	80	2700	10	15 000	A++	80x45	57413300
6 ND 2-25W P45 B22 827 CL	2	25	250	125	nie	P45	80	2700	10	15 000	A++	78x45	76696500
7 ND 2-25W ST35 E14 827 CL	2	25	250	125	nie	ST35	80	2700	10	15 000	A++	97x35	57411900
8 ND 4-40W B35 B15 827 CL	4	40	470	118	nie	B35	80	2700	10	15 000	A++	97x35	76692700
ND 4-40W B35 B22 827 CL	4	40	470	118	nie	B35	80	2700	10	15 000	A++	93x35	76694100
9 ND 4-40W B35 E14 827 CL	4	40	470	118	nie	BA35	80	2700	10	15 000	A++	97x35	58729400
10 ND 4-40W P45 E14 827 CL	4	40	470	118	nie	P45	80	2700	10	15 000	A++	80x45	58725600
11 ND 4-40W P45 E27 827 CL	4	40	470	118	nie	P45	80	2700	10	15 000	A++	78x45	58727000

Matowe klasyczne szklane

świeczki i kulki

Classic świece i kulki – nieściemniające matowe



Nazwa	Moc	Moc	Strumień	Skuteczność	Możliwość	Kształt	Wskaźnik	Temperatura	Opakowanie	Średnia trwałość	Etykieta energo- oszczędności	Wymiary	Kod EOC
	W	W	lm	lm/W				K	szt.	godz.		wys. x szer.	
1 ND 2.2-25W B35 E14 FR	2,2	25	250	114	nie	B35	80	2700	10	15 000	A++	97x35	70637400
2 ND 2.2-25W BA35 E14 FR	2,2	25	250	114	nie	BA35	80	2700	10	15 000	A++	123x35	70649700
3 ND 2.2-25W P45 E14 FR	2,2	25	250	114	nie	P45	80	2700	10	15 000	A++	80x45	70641100
4 ND 2.2-25W P45 E27 FR	2,2	25	250	114	nie	P45	80	2700	10	15 000	A++	78x45	70645900
1 ND 4.3-40W B35 E14 FR	4,3	40	470	109	nie	B35	80	2700	10	15 000	A++	97x35	70639800
3 ND 4.3-40W P45 E14 FR	4,3	40	470	109	nie	P45	80	2700	10	15 000	A++	80x45	70643500
4 ND 4.3-40W P45 E27 FR	4,3	40	470	109	nie	P45	80	2700	10	15 000	A++	78x45	70647300

CorePro świece i kulki

CorePro świece i kulki – nieściemniające matowe



Nazwa		Moc	Moc odpowiednika tradycyjnego	Strumień światły	Skuteczność światła	Możliwość ściemniania	Kształt balki	Wskaźnik oddawania barw	Temperatura barwowa	Opakowanie	Średnia trwałość użytkowa	Etykieta energo- oszczędności	Wymiary	Kod EOC
		W	W	lm	lm/W				K	szt.	godz.		wys. x szer.	8718696
1	ND 4-25W E14 827 B35 FR	4	25	250	63	nie	B35	80	2700	10	15.000	A+	106x35	78701300
1	ND 3.5-25W E14 840 B35 FR	3,5	25	290	83	nie	B35	80	4000	10	15.000	A+	106x35	54348100
2	ND 4-25W E14 827 P45 FR	4	25	250	63	nie	P45	80	2700	10	15.000	A+	88x45	78703700
3	ND 4-25W E27 827 P45 FR	4	25	250	63	nie	P45	80	2700	10	15.000	A+	87x45	78705100
3	ND 3.5-25W E14 840 P45 FR	3,5	25	290	83	nie	P45	80	4000	10	15.000	A+	88x45	54352800
1	ND 5.5-40W E14 827 B35 FR	5,5	40	470	85	nie	B35	80	2700	10	15.000	A+	106x35	76238600
1	ND 5.5-40W E14 840 B35 FR	5,5	40	520	95	nie	B35	80	4000	10	15.000	A+	106x35	54356600
1	ND 5.5-40W E14 865 B35 FR	5,5	40	520	95	nie	B35	80	6500	10	15.000	A+	106x35	74681300
2	ND 5.5-40W E14 827 P45 FR	5,5	40	470	85	nie	P45	80	2700	10	15.000	A+	88x45	47489100
2	ND 5.5-40W E14 840 P45 FR	5,5	40	520	95	nie	P45	80	4000	10	15.000	A+	88x45	54360300
2	ND 5.5-40W E14 865 P45 FR	5,5	40	520	95	nie	P45	80	6500	10	15.000	A+	88x45	74683700
3	ND 5.5-40W E27 827 P45 FR	5,5	40	470	85	nie	P45	80	2700	10	15.000	A+	87x45	50765000
1	ND 7-60W E14 827 B38 FR	7	60	806	115	nie	B38	80	2700	10	15.000	A++	114x38	70299400
1	ND 7-60W E14 840 B38 FR	7	60	830	119	nie	B38	80	4000	10	15.000	A++	114x38	70305200
1	ND 7-60W E14 865 B38 FR	7	60	830	119	nie	B38	80	6500	10	15.000	A++	114x38	74685100
2	ND 7-60W E14 827 P48 FR	7	60	806	115	nie	P48	80	2700	10	15.000	A++	95x48	70301400
3	ND 7-60W E27 827 P48 FR	7	60	806	115	nie	P48	80	2700	10	15.000	A++	93x48	70303800
3	ND 7-60W E14 840 P48 FR	7	60	830	119	nie	P48	80	4000	10	15.000	A++	95x48	70307600
3	ND 7-60W E27 840 P48 FR	7	60	830	119	nie	P48	80	4000	10	15.000	A++	93x48	70309000
2	ND 7-60W E14 865 P48 FR	7	60	830	119	nie	P48	80	6500	10	15.000	A++	95x48	74687500

CorePro świece i kulki – nieściemniające przezroczyste



Nazwa		Właściwości												
		Moc	Moc odpowiednika tradycyjnego	Strumień świetlny	Skuteczność świetlna	Możliwość ściemniania	Kształt banki	Wskaźnik oddawania barw	Temperatura barwowa	Opakowanie	Średnia trwałość użytkowa	Etykieta energo-oszczędności	Wymiary	Kod EOC
		W	W	lm	lm/W				K	szt.	godz.		wys. x szer.	8718696
1	ND 4-25W E14 827 B35 CL	4	25	250	63	nie	B35	80	2700	10	15.000	A+	106x35	50757500
2	ND 4-25W E14 827 P45 CL	4	25	250	63	nie	P45	80	2700	10	15.000	A+	88x45	50759900
1	ND 4-25W E27 827 P45 CL	4	25	250	63	nie	P45	80	2700	10	15.000	A+	87x45	50767400
2	ND 5.5-40W E14 827 B35 CL	5,5	40	470	85	nie	B35	80	2700	10	15.000	A+	106x35	45479400
1	ND 5.5-40W E27 827 B35 CL	5,5	40	470	85	nie	B35	80	2700	10	15.000	A+	104x35	70285700
	ND 5.5-40W E14 840 B35 CL	5,5	40	520	95	nie	B35	80	4000	10	15.000	A+	106x35	54340500
3	ND 5.5-40W E14 827 P45 CL	5,5	40	470	85	nie	P45	80	2700	10	15.000	A+	88x45	45483100
3	ND 5.5-40W E27 827 P45 CL	5,5	40	470	85	nie	P45	80	2700	10	15.000	A+	87x45	50763600
3	ND 5.5-40W E14 840 P45 CL	5,5	40	520	95	nie	P45	80	4000	10	15.000	A+	88x45	54344300



TrueForce LED Oświetlenie dla przemysłu (Highbay – HPI/SON/HPL)

TrueForce Highbay



Nazwa	Moc		Moc odpowiednika tradycyjnego	Temperatura barwowa	Wskaźnik oddawania barw	Napięcie	Prąd zasilania	Średnia trwałość użytkowa	Możliwość ściemniania	Strumień światły mierzony w stożku	Strumień światły	Etykieta energo- oszczędności	Wymiary	Opakowanie	Kod EOC
	W	W	K			Vac	mA	godz.					wys. x szer.	szt.	
TForce LED HPI															8718696
ND 110-88W E40 840 60D	88	250	4000	80	100-145	2500	50.000	50.000	nie	8000 (90st.)	11000	A+	250x210	2	671378500
ND 110-88W E40 840 120D	88	250	4000	80	100-145	2500	50.000	50.000	nie	10000 (120st.)	11000	A+	250x210	2	671382200
ND 200-145W E40 840 60D	145	400	4000	80	100-145	3900	50.000	50.000	nie	14000 (90st.)	20000	A+	250x210	2	671386000
ND 200-145W E40 840 120D	145	400	4000	80	100-145	3900	50.000	50.000	nie	16000 (120st.)	20000	A+	250x210	2	671388400

TrueForce LED Oświetlenie miejskie

(zamiennik– HPL/SON)

TrueForce Post-top



Nazwa	Napięcie	Prąd zasilania	Moc	Strumień świetlny	Wskaźnik oddawania barw	Etykieta energo- oszczędności	Wymiary	Opakowanie	Kod EOC
TForce LED HPL	V	mA	W	lm		mA	wys. x szer.	szt.	8718696
ND 46-33W E27 730 CL	220-240V	165	33	4600	70	A++	84x178	6	81099600
ND 42-33W E27 730 FR	220-240V	165	33	4200	70	A++	84x178	6	81101600
ND 48-33W E27 740 CL	220-240V	165	33	4800	70	A++	84x178	6	81103000
ND 44-33W E27 740 FR	220-240V	165	33	4400	70	A++	84x178	6	81105400
ND 31-25W E27 730 CL	220-240V	135	25	3100	70	A++	84x178	6	81107800
ND 28-25W E27 730 FR	220-240V	135	25	2800	70	A+	84x178	6	81109200
ND 32-25W E27 740 CL	220-240V	135	25	3200	70	A++	84x178	6	81111500
ND 29-25W E27 740 FR	220-240V	135	25	2900	70	A+	84x178	6	81113900

TrueForce LED Oświetlenie miejskie

(zamiennik – SOX)

TrueForce SOX



Nazwa	Moc	Moc odpowiednika tradycyjnego	Temperatura barwowa	Wskaźnik oddawania barw	Napięcie	Prąd zasilania	Średnia trwałość użytkowa	Możliwość ściemniania	Strumień świetlny	Etykieta energo- oszczędności	Wymiary	Opakowanie	Kod EOC
TForce LED SOX	W	W	K		V	mA	godz.		lm		wys. x szer.	szt.	8718696
D 25-19W B22 740 FR	19	26	4000	70	Requires LED Driver	450	50.000	tak z rekomendowanym zasilaczem	2500	A+	308x54	6	678201900
D 40-31W B22d 740 FR	31	36	4000	70	Requires LED Driver	560	50.000	tak z rekomendowanym zasilaczem	4000	A+	422x54	6	669938600

CoreLine

Typ oprawy	Opis	Moc	Średnia trwałość użytkowa	Zaoszczędź do	Strumień świetlny	Temperatura barwowa	Wskaźnik oddawania barw	Kod EOC
		W	godz.	%	lm	K		
CoreLine downlight 	DN130B LED10S/830 PSU PI6 WH	11	50.000	80	1100	3000	≥ 80	85222400
	DN130B LED10S/840 PSU PI6 WH	11	50.000	80	1100	4000	≥ 80	85269900
	DN130B LED20S/830 PSU PI6 WH	22	50.000	75	2100	3000	≥ 80	85224800
	DN130B LED20S/840 PSU PI6 WH	22	50.000	75	2100	4000	≥ 80	85271200
	DN131B LED10S/830 PSU PI6 ALU	11	50.000	80	1100	3000	≥ 80	85226200
	DN131B LED10S/840 PSU PI6 ALU	11	50.000	80	1100	4000	≥ 80	85273600
	DN131B LED20S/830 PSU PI6 ALU	22	50.000	75	2100	3000	≥ 80	85228600
	DN131B LED20S/840 PSU PI6 ALU	22	50.000	75	2100	4000	≥ 80	85275000
CoreLine SlimDownlight 	DN135B LED6S/830 PSR-E II WH	9	50.000	70	650	3000	≥ 80	38117299
	DN135B LED6S/840 PSR-E II WH	9	50.000	70	650	4000	≥ 80	38119699
	DN135B LED10S/830 PSU II WH	13	50.000	70	1000	3000	≥ 80	07042099
	DN135B LED10S/840 PSU II WH	13	50.000	70	1000	4000	≥ 80	07043799
	DN135B LED20S/830 PSU II WH	28	50.000	60	2000	3000	≥ 80	07044499
	DN135B LED20S/840 PSU II WH	28	50.000	60	2000	4000	≥ 80	07045199
	DN135C LED10S/830 PSU II WH	13	50.000	70	1000	3000	≥ 80	07046899
	DN135C LED10S/840 PSU II WH	13	50.000	70	1000	4000	≥ 80	07047599
	DN135C LED20S/830 PSU II WH	28	50.000	60	2000	3000	≥ 80	07048299
	DN135C LED20S/840 PSU II WH	28	50.000	60	2000	4000	≥ 80	07049999
CoreLine Recessed 	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 nieC	34	50.000	51	3700	4000	≥ 80	34817500
	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 nieC	27	50.000	60	2700	4000	≥ 80	34823600
	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 nieC	34	50.000	51	3700	4000	≥ 80	34818200
	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 nieC	27	50.000	60	2700	4000	≥ 80	34824300
	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 OC	30,5	50.000	54	3700	4000	≥ 80	34829800
	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 OC	30,5	50.000	54	3700	4000	≥ 80	34830400
	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 OC	34,5	50.000	51	3700	3000	≥ 80	34831100
	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 OC	34,5	50.000	51	3700	3000	≥ 80	34832800
	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 OC	31,5	50.000	50	3700	4000	≥ 80	34804500
	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 OC	31,5	50.000	50	3700	4000	≥ 80	34811300
	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 OC	31,5	50.000	50	3700	3000	≥ 80	34813700
	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 OC	31,5	50.000	50	3700	3000	≥ 80	34815100
CoreLine Panel 	RC125B LED36S/840 PSU W60L60 nieC	36	50.000	50	3600	4000	≥ 80	07031400
	RC125B LED34S/830 PSU W60L60 nieC	36	50.000	50	3400	3000	≥ 80	07032100
	RC127V LED36S/840 PSU W60L60 OC	36	50.000	50	3600	4000	≥ 80	07088800
	RC127V LED34S/830 PSU W60L60 OC	36	50.000	50	3400	3000	≥ 80	07089500
	RC127V LED36S/840 PSU W30L120 OC	36	50.000	50	3600	4000	≥ 80	07090100
	RC127V LED34S/830 PSU W30L120 OC	36	50.000	50	3400	3000	≥ 80	07091800
	RC127V LED36S/840 PSD W60L60 OC	36	50.000	50	3600	4000	≥ 80	07092500
	RC127V LED34S/830 PSD W60L60 OC	36	50.000	50	3400	3000	≥ 80	07093200
	RC127V LED36S/840 PSD W30L120 OC	36	50.000	50	3600	4000	≥ 80	07094900
	RC127V LED34S/830 PSD W30L120 OC	36	50.000	50	3400	3000	≥ 80	07095600
	RC132V LED36S/840 PSU W60L60 nieC	36	50.000	50	3600	4000	≥ 80	38095300
	RC132V LED18S/840 PSU W30L60 nieC	18	50.000	50	1800	4000	≥ 80	38096000
	RC132V LED36S/840 PSU W30L120 nieC	36	50.000	50	3600	4000	≥ 80	38097700
	RC132V LED36S/840 PSU W60L60 OC	36	50.000	50	3600	4000	≥ 80	38098400
	RC132V LED34S/830 PSU W60L60 OC	36	50.000	50	3400	3000	≥ 80	38099100
	RC132V LED36S/840 PSU W30L120 OC	36	50.000	50	3600	4000	≥ 80	38102800
	RC132V LED34S/830 PSU W30L120 OC	36	50.000	50	3400	3000	≥ 80	38103500
CoreLine Recessed Spot 	RS140B LED6-32-/827 PSR PI6 WH	8	50.000	80	650	2700	≥ 80	38277399
	RS140B LED6-32-/830 PSR PI6 WH	8	50.000	80	650	3000	≥ 80	38278099
	RS140B LED6-32-/840 PSR PI6 WH	8	50.000	80	650	4000	≥ 80	38279799
	RS140B LED6-32-/827 PSR PI6 ALU	8	50.000	80	650	2700	≥ 80	38287299
	RS140B LED6-32-/830 PSR PI6 ALU	8	50.000	80	650	3000	≥ 80	38288999
	RS140B LED6-32-/840 PSR PI6 ALU	8	50.000	80	650	4000	≥ 80	38289699
	RS141B LED6-32-/827 PSR PI6 WH	8	50.000	80	650	2700	≥ 80	38280399
	RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 WH	8	50.000	80	650	3000	≥ 80	38281099
	RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 WH	8	50.000	80	650	4000	≥ 80	38282799

CoreLine

Typ oprawy	Opis	Moc	Średnia trwałość użytkowa	Zaoszczędź do	Strumień świetlny	Temperatura barwowa	Wskaźnik oddawania barw	Kod EOC
		W	godz.	%	lm	K		
	RS141B LED6-32-/827 PSR PI6 ALU	8	50.000	80	650	2700	≥ 80	38290299
	RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 ALU	8	50.000	80	650	3000	≥ 80	38291999
	RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 ALU	8	50.000	80	650	4000	≥ 80	38292699
	RS140B LED6-32-/827 PSR PI6 WH FR	8	50.000	60	1200	2700	≥ 80	38417399
	RS140B LED6-32-/830 PSR PI6 WH FR	8	50.000	60	1200	3000	≥ 80	38418099
	RS141B LED9-32-/830 PSR PI6 WH	11	50.000	60	900	3000	≥ 80	38283499
	RS141B LED9-32-/840 PSR PI6 WH	11	50.000	60	900	4000	≥ 80	38284199
	RS140B LED9-32-/830 PSR PI6 WH	11	50.000	60	900	3000	≥ 80	38285899
	RS140B LED9-32-/840 PSR PI6 WH	11	50.000	60	900	4000	≥ 80	38286599
	RS140B LED9-32-/830 PSR PI6 ALU	11	50.000	60	900	3000	≥ 80	38293399
	RS140B LED9-32-/840 PSR PI6 ALU	11	50.000	60	900	4000	≥ 80	38294099
	RS141B LED12-36-/830 PSR PI6 WH	14,5	50.000	60	1200	3000	≥ 80	38419799
	RS141B LED12-36-/840 PSR PI6 WH	14,5	50.000	60	1200	4000	≥ 80	38420399
	ST120T LED8S-24-/830 PSU BK	11	30.000	80	800	3000	≥ 80	06942499
	ST120T LED8S-24-/840 PSU BK	11	30.000	80	800	4000	≥ 80	06943199
	ST120C LED8S-24-/830 PSU BK	11	30.000	80	800	3000	≥ 80	06944899
	ST120C LED8S-24-/840 PSU BK	11	30.000	80	800	4000	≥ 80	06945599
	ST120T LED24S-24-/830 PSU BK	33	30.000	30	2400	3000	≥ 80	06946299
	ST120T LED24S-24-/840 PSU BK	33	30.000	30	2400	4000	≥ 80	06947999
	ST120C LED24S-24-/830 PSU BK	33	30.000	30	2400	3000	≥ 80	06948699
	ST120C LED24S-24-/840 PSU BK	33	30.000	30	2400	4000	≥ 80	06949399
	SM134V LED37S/840 PSU W60L60 nieC	34	50.000	51	3700	4000	≥ 80	34869400
	SM134V LED27S/840 PSU W60L60 nieC	27	50.000	60	2700	4000	≥ 80	34875500
	SM134V LED37S/840 PSU W20L120 nieC	34	50.000	51	3700	4000	≥ 80	34870000
	SM134V LED27S/840 PSU W20L120 nieC	27	50.000	60	2700	4000	≥ 80	34876200
	SM134V LED37S/840 PSU W60L60 OC	30,5	50.000	54	3700	4000	≥ 80	34881600
	SM134V LED37S/830 PSU W60L60 OC	34,5	50.000	51	3700	3000	≥ 80	34883000
	SM134V LED37S/840 PSU W20L120 OC	30,5	50.000	54	3700	4000	≥ 80	34882300
	SM134V LED37S/830 PSU W20L120 OC	34,5	50.000	51	3700	3000	≥ 80	34884700
	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 OC	31,5	50.000	50	3700	4000	≥ 80	34861800
	SM134V LED37S/830 PSD W60L60 OC	31,5	50.000	50	3700	3000	≥ 80	34865600
	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 OC	31,5	50.000	50	3700	4000	≥ 80	34863200
	SM134V LED37S/830 PSD W20L120 OC	31,5	50.000	50	3700	3000	≥ 80	34867000
	WL120V LED16S/840 PSU WH	24	50.000	55	1600	4000	≥ 80	06633199
	WL120V LED12S/840 PSU WH	18	50.000	50	1200	4000	≥ 80	06635599
	WL121V LED5S/840 PSU WH	8	50.000	55	500	4000	≥ 80	06637999
	WL120V LED16S/830 PSU WH	24	50.000	55	1600	3000	≥ 80	06639399
	WL120V LED12S/830 PSU WH	18	50.000	50	1200	3000	≥ 80	06641699
	WL121V LED5S/830 PSU WH	8	50.000	55	500	3000	≥ 80	06643099
	WL120V LED16S/840 PSU MDU WH	24	50.000	55	1600	4000	≥ 80	24117200
	WL120V LED12S/840 PSU MDU WH	18	50.000	50	1200	4000	≥ 80	24105900
	WL121V LED5S/840 PSU MDU WH	8	50.000	55	500	4000	≥ 80	24290200
	WL120V LED16S/830 PSU MDU WH	24	50.000	55	1600	3000	≥ 80	24111000
	WL120V LED12S/830 PSU MDU WH	18	50.000	50	1200	3000	≥ 80	24099100
	WL121V LED5S/830 PSU MDU WH	8	50.000	55	500	3000	≥ 80	24288900
	BN124C LED21S/840 PSU TW1 L600	19	50.000	50	2100	4000	≥ 80	07472599
	BN124C LED19S/830 PSU TW1 L600	19	50.000	50	1900	3000	≥ 80	07473299
	BN124C LED41S/840 PSU TW1 L1200	38	50.000	50	4100	4000	≥ 80	07474999
	BN124C LED38S/830 PSU TW1 L1200	38	50.000	50	3800	3000	≥ 80	38000799
	BN124C LED64S/840 PSU TW1 L1500	60	50.000	50	6400	4000	≥ 80	38001499
	BN124C LED60S/830 PSU TW1 L1500	60	50.000	50	6000	3000	≥ 80	38002199

CoreLine

Typ oprawy	Opis	Moc	Średnia trwałość użytkowa	Zaoszczędź do	Strumień świetlny	Temperatura barwowa	Wskaźnik oddawania barw	Kod EOC
		W	godz.	%	lm	K		
	WT120C LED18S/840 PSU L600	17	50.000	53	1800	4000	≥ 80	84045900
	WT120C LED22S/840 PSU L1200	20	50.000	44	2200	4000	≥ 80	84046600
	WT120C LED34S/840 PSU L1500	29	50.000	50	3400	4000	≥ 80	84047300
	WT120C LED40S/840 PSU L1200	33	50.000	55	4000	4000	≥ 80	84048000
	WT120C LED60S/840 PSU L1500	55	50.000	54	6000	4000	≥ 80	84049700
	WT120C LED18S/840 PSD L600	17	50.000	53	1800	4000	≥ 80	88306800
	WT120C LED22S/840 PSD L1200	20	50.000	44	2200	4000	≥ 80	88307500
	WT120C LED34S/840 PSD L1500	29	50.000	50	3400	4000	≥ 80	88308200
	WT120C LED40S/840 PSD L1200	33	50.000	55	4000	4000	≥ 80	88309900
	WT120C LED60S/840 PSD L1500	57	50.000	50	6000	4000	≥ 80	88310500
	WT120C LED40S/840 PSU WEC L1200	32	50.000	56	4000	4000	≥ 80	16316700
	WT120C LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	32	50.000	56	4000	4000	≥ 80	16317400
	WT120C LED60S/840 PSU WEC L1500	45	50.000	64	6000	4000	≥ 80	16318100
	WT120C LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	45	50.000	64	6000	4000	≥ 80	16319800
	BY121P G3 LED205S/840 PSU WB GR	155	50.000	64	20.500	4000	≥ 80	30145700
	BY121P G3 LED205S/840 PSD WB GR	155	50.000	64	20.500	4000	≥ 80	30147100
	BY121P G3 LED205S/865 PSU WB GR	155	50.000	60	20.500	6500	≥ 80	331713700
	BY120P G3 LED105S/840 PSU WB GR	85	50.000	69	10.500	4000	≥ 80	30144000
	BY120P G3 LED105S/840 PSD WB GR	85	50.000	69	10.500	4000	≥ 80	30146400
	BY120P G3 LED105S/865 PSU WB GR	85	50.000	60	10.500	6500	≥ 80	331712000
	BY121Z G3 MB	n/a	n/a	n/a	-	n/a	n/a	30149500
	BY120Z G3 MB	n/a	n/a	n/a	-	n/a	n/a	30148800
	BY121P G3 LED205S/840 PIR WB GR NOWOŚĆ	155	50.000	60	20.500	4000	≥ 80	331714400
	BY121P G3 LED205S/865 PIR WB GR NOWOŚĆ	155	50.000	60	20.500	6500	≥ 80	331715100
	BY120P G3 LED105S/840 PIR WB GR NOWOŚĆ	85	50.000	60	10.500	4000	≥ 80	331716800
	BY120P G3 LED105S/865 PIR WB GR NOWOŚĆ	85	50.000	60	10.500	6500	≥ 80	331717500
	LL120X LED160S/840 2x PSD WB 7 WH	106 (3,4 m)	70.000	71	4000	4000	≥ 80	96380871
	LL120X LED90S/840 PSU DA20 5 WH	64 (3,4 m)	70.000	58	do 7000	4000	≥ 80	88184100
	LL121X LED80S/840 1x PSD WB 7 WH	54 (1,7 m)	70.000	71	do 7000 (na 1.5m)	4000	≥ 80	96380925
	LL121X LED45S/840 PSU DA20 5 WH	32 (1,7 m)	70.000	58		4000	≥ 80	88183400
	BVP130 LED260/740 A	217	70.000	60	26.000	4000	> 70	09639700
	BVP130 LED210/740 A	162	70.000	60	21.000	4000	> 70	09640300
	BVP130 LED160/740 A	120	70.000	60	16.000	4000	> 70	09641000
	BVP130 LED260/740 S	217	70.000	60	26.000	4000	> 70	09642700
	BVP130 LED210/740 S	162	70.000	60	21.000	4000	> 70	09643400
	BVP130 LED160/740 S	120	70.000	60	16.000	4000	> 70	09644100
	BVP125 LED120/740 A	93	70.000	66	12.000	4000	> 70	09723300
	BVP125 LED120/740 S	93	70.000	66	12.000	4000	> 70	09725700
	BVP125 LED80/740 A	60	70.000	66	8.000	4000	> 70	09724000
	BVP125 LED80/740 S	60	70.000	66	8.000	4000	> 70	09726400
	BVP110 LED42/NW A	38	70.000	57	4200	4000	≥ 80	30635300
	BVP110 LED42/NW S	38	70.000	57	4200	4000	≥ 80	30636000
	BCP155 LED100/WW PSU 220-240V A 7043	13	50.000	80%	1000	3000	≥ 80	38375600
	BCP155 LED100/WW PSU 220-240V S 7043	13	50.000	80%	1000	3000	≥ 80	38377000
	BCP155 LED100/NW PSU 220-240V A 7043	12	50.000	80%	1000	4000	≥ 80	38376300
	BCP155 LED100/NW PSU 220-240V S 7043	12	50.000	80%	1000	4000	≥ 80	38378700
	ZCP150 ANB 500	n/a	n/a	n/a	-	n/a	n/a	38379400



Ledinaire

Typ oprawy	Opis	Moc	Średnia trwałość użytkowa	Strumień światłowy	Temperatura barwowa	Wskaźnik oddawania barw	Klasa szczelności IP	Kod EOC
		W		lm	K			
Ledinaire Belka BN060C / BN012C 	BN060C 1xTLED16/840 L1200	18	30.000 godz. L70B50	1600	1600	> 80	IP20	07007999
	BN060C 2xTLED16/840 L1200	36	30.000 godz. L70B50	3200	3200	> 80	IP20	07009399
	BN012C LED10S/840 L600	10	30.000 godz. L70B50	1000	1000	> 80	IP20	08822599
	BN012C LED20S/840 L1200	20	30.000 godz. L70B50	2000	2000	> 80	IP20	08822499
Ledinaire Oprawa Szczelna WT060C 	WT060C LED36S/840 PSU L1200	18	30.000 godz. L70B50	3600	1600	> 80	IP20	07007999
	WT060C LED56S/840 PSU L1500	20	30.000 godz. L70B50	5600	2000	> 80	IP20	08822499
Belka Pentura mini LED 	BN132C LED12S/840 PSU L1200	14	40.000 godz. L70B50	1250	4000	> 80	IP40	07243199
	BN132C LED12S/830 PSU L1200	14	40.000 godz. L70B50	1250	3000	> 80	IP40	07244899
	BN132C LED9S/840 PSU L900	10	40.000 godz. L70B50	950	4000	> 80	IP40	07245599
	BN132C LED9S/830 PSU L900	10	40.000 godz. L70B50	950	3000	> 80	IP40	07246299
	BN132C LED6S/840 PSU L600	7	40.000 godz. L70B50	650	4000	> 80	IP40	07247999
	BN132C LED6S/830 PSU L600	7	40.000 godz. L70B50	650	3000	> 80	IP40	07248699
	BN132C LED3S/840 PSU L300	4	40.000 godz. L70B50	350	4000	> 80	IP40	07249399
	BN132C LED3S/830 PSU L300	4	40.000 godz. L70B50	350	3000	> 80	IP40	07250999
	BN133C LED6S/840 PSU L600	7	40.000 godz. L70B50	650	4000	> 80	IP40	07251699
	BN133C LED6S/830 PSU L600	7	40.000 godz. L70B50	650	3000	> 80	IP40	07252399
Ledinaire Panel RC065B / RC066B 	RC065B LED32S/840 PSU W60L60 nieC	42	30.000 godz. L70B50	3200	4000	> 80	IP20	07328599
	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC	38	30.000 godz. L70B50	3400	4000	> 80	IP20	08647499
	RC066B LED34S/840 PSU W62L62 OC	38	30.000 godz. L70B50	3400	4000	> 80	IP20	08649800
Ledinaire do wbudowania RC060B i Ledinaire nastropowa SM060C 	RC060B LED32S/840 PSU W60L60	36	30.000 godz. L70B50	3200	4000	> 80	IP20	06958500
	RC060B LED32S/830 PSU W60L60	36	30.000 godz. L70B50	3200	3000	> 80	IP20	06959200
	RC060B LED32S/840 PSU W30L120	36	30.000 godz. L70B50	3200	4000	> 80	IP20	06960800
	RC060B LED32S/830 PSU W30L120	36	30.000 godz. L70B50	3200	3000	> 80	IP20	06961500
	SM060C LED32S/840 PSU W20L120	36	30.000 godz. L70B50	3200	4000	> 80	IP20	06962200
	SM060C LED32S/830 PSU W20L120	36	30.000 godz. L70B50	3200	3000	> 80	IP20	06963900
Ledinaire Plafoniera WL060V 	WL060V LED11S/830 PSU II WH	14,5	30.000 godz. L70B50	1100	3000	> 80	IP44	871869938231599
	WL060V LED11S/840 PSU II WH	14,5	30.000 godz. L70B50	1100	4000	> 80	IP44	871869938232299
	WL060V LED17S/830 PSU II WH	22	30.000 godz. L70B50	1700	3000	> 80	IP44	871869938233999
	WL060V LED17S/840 PSU II WH	22	30.000 godz. L70B50	1700	4000	> 80	IP44	871869938234699
	WL060V LED17S/830 PSU MDU II WH	22	30.000 godz. L70B50	1700	3000	> 80	IP44	871869938235399
	WL060V LED17S/840 PSU MDU II WH	22	30.000 godz. L70B50	1700	4000	> 80	IP44	871869938236099
Ledinaire Downlight DN060B 	DN060B LED8S/830 PSU WH	9	30.000 godz. L70B50	800	3000	> 80	IP20	30662999
	DN060B LED8S/840 PSU WH	9	30.000 godz. L70B50	800	4000	> 80	IP20	30664399
	DN060B LED18S/830 PSU WH	18	30.000 godz. L70B50	1800	3000	> 80	IP20	30661299
	DN060B LED18S/840 PSU WH	18	30.000 godz. L70B50	1800	4000	> 80	IP20	30663699
Ledinaire Slim Downlight DN065B 	DN065B LED10S/830 PSU II WH	11	30.000 godz. L70B50	1000	3000	> 80	IP20	38175299
	DN065B LED10S/840 PSU II WH	11	30.000 godz. L70B50	1000	4000	> 80	IP20	38176999
	DN065B LED20S/830 PSU II WH	23	30.000 godz. L70B50	2000	3000	> 80	IP20	38177699
	DN065B LED20S/840 PSU II WH	23	30.000 godz. L70B50	2000	4000	> 80	IP20	38178399
Ledinaire Zadora LED 	RS049B LED-MS-36-5W-2700-GU10 WH 50W	4,9	30.000 godz. L70B50	355	2700	> 80	IP20	38175299
	RS049B LED-MS-36-5W-3000-GU10 WH 50W	4,9	30.000 godz. L70B50	365	3000	> 80	IP20	38176999
	RS049B LED-MS-36-5W-4000-GU10 WH 50W	4,9	30.000 godz. L70B50	380	4000	> 80	IP20	38177699
	RS049B LED-MS-36-5W-2700-GU10 ALU 50W	4,9	30.000 godz. L70B50	355	2700	> 80	IP20	38178399
	RS049B LED-MS-36-5W-3000-GU10 ALU 50W	4,9	30.000 godz. L70B50	365	3000	> 80	IP20	38178399

Ledinaire

Typ oprawy	Opis	Moc	Średnia trwałość użytkowa	Strumień świetlny	Temperatura barwowa	Wskaźnik oddawania barw	Klasa szczelności IP	Kod EOC
		W		lm	K			
	RS060B LED5-36-/830 PSR II WH	6	25.000 godz. L70B50	500	3000	> 80	IP20	07267799
	RS060B LED5-36-/840 PSR II WH	6	25.000 godz. L70B50	500	4000	> 80	IP20	07268499
	RS061B LED5-36-/830 PSR II WH	6	25.000 godz. L70B50	500	3000	> 80	IP20	07269199
	RS061B LED5-36-/840 PSR II WH	6	25.000 godz. L70B50	500	4000	> 80	IP20	07270799
	BVP105 LED9/840 PSU VWB100	10	35.000 godz. L70B50	900	4000	> 80	IP65	871869938411199
	BVP105 LED25/840 PSU VWB100	30	35.000 godz. L70B50	2500	4000	> 80	IP65	871869938412899
	BVP105 LED45/840 PSU VWB100	50	35.000 godz. L70B50	4500	4000	> 80	IP65	871869938413599
	BVP106 LED100/740 PSU VWB100	100	50.000 godz. L70B50	10.000	4000	> 70	IP65	871869938406799
	BVP106 LED200/740 PSU VWB100	200	50.000 godz. L70B50	20.000	4000	> 70	IP65	871869938408100
	BVP105 LED9/840 PSU VWB100 MDU	10	35.000 godz. L70B50	900	4000	> 80	IP65	871869938486999
	BVP105 LED25/840 PSU VWB100 MDU	30	35.000 godz. L70B50	2500	4000	> 80	IP65	871869938488399
	BVP105 LED45/840 PSU VWB100 MDU	50	35.000 godz. L70B50	4500	4000	> 80	IP65	871869938490699

interact ready.

Interact Ready

Typ oprawy	Opis	Moc	Średnia trwałość użytkowa	Strumień świetlny	Temperatura barwowa	Wskaźnik oddawania barw	Kod EOC
		W	godz.	lm	K		
	DN130B LED20S/830 IA1 WH	22	50.000	2100	3000	≥ 80	39709800
	DN130B LED20S/840 IA1 WH	22	50.000	2100	4000	≥ 80	39710400
	DN131B LED20S/830 IA1 ALU	22	50.000	2100	3000	≥ 80	39711100
	DN131B LED20S/840 IA1 ALU	22	50.000	2100	4000	≥ 80	39712800
	DN130B LED20S/830 ELB3 IA1 WH	26	50.000	2100	3000	≥ 80	40053800
	DN130B LED20S/840 ELB3 IA1 WH	26	50.000	2100	4000	≥ 80	40054500
	DN131B LED20S/830 ELB3 IA1 ALU	26	50.000	2100	3000	≥ 80	40055200
	DN131B LED20S/840 ELB3 IA1 ALU	26	50.000	2100	4000	≥ 80	40056900
	DN135B LED20S/830 IA1 WH	27	50.000	2000	3000	≥ 80	38922299
	DN135B LED20S/840 IA1 WH	27	50.000	2000	4000	≥ 80	38924699
	RC132V LED36S/840 W60L60 IA1 nieC	35	50.000	3600	4000	≥ 80	38516300
	RC132V LED34S/830 W60L60 IA1 nieC	35	50.000	3400	3000	≥ 80	38517000
	RC133V LED36S/840 W62L62 IA1 nieC	35	50.000	3600	4000	≥ 80	38518700
	RC132V LED36S/840 W30L120 IA1 nieC	35	50.000	3600	4000	≥ 80	38519400
	RC132V LED36S/840 W60L60 IA1 OC	35	50.000	3600	4000	≥ 80	38520000
	RC132V LED34S/830 W60L60 IA1 OC	35	50.000	3400	3000	≥ 80	38521700
	RC133V LED36S/840 W62L62 IA1 OC	35	50.000	3600	4000	≥ 80	38522400
	RC132V LED36S/840 W30L120 IA1 OC	35	50.000	3600	4000	≥ 80	38523100
	RC132V LED36S/840 W60L60 ELB3 IA1 nieC	40	50.000	3600	4000	≥ 80	40133700
	RC132V LED36S/840 W30L120 ELB3 IA1 nieC	40	50.000	3600	4000	≥ 80	40134400
	RC132V LED36S/840 W60L60 ELB3 IA1 OC	40	50.000	3600	4000	≥ 80	40135100
	RC132V LED36S/840 W30L120 ELB3 IA1 OC	40	50.000	3600	4000	≥ 80	40136800

interact ready.

Interact Ready

Typ oprawy	Opis	Moc	Średnia trwałość użytkowa	Strumień świetlny	Temperatura barwowa	Wskaźnik oddawania barw	Kod EOC
		W	godz.	lm	K		
	WT120C LED40S/840 IA1 L1200	36,5	50.000	4100	4000	≥ 80	39713500
	WT120C L ED60S/840 IA1 L1500	49,5	50.000	6000	4000	≥ 80	39714200
	WT120C LED40S/840 IA1 EL3 L1200	39,5	50.000	4100	4000	≥ 80	39980100
	WT120C LED60S/840 IA1 EL3 L1500	52,5	50.000	6000	4000	≥ 80	39981800
	RC134B L LED37S/840 W60L60 IA1 OC	35,5	50.000	3700	4000	≥ 80	99648500
	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 nieC	35,5	50.000	3700	4000	≥ 80	99649200
	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 nieC	35,5	50.000	3700	4000	≥ 80	99650800
	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 OC	35,5	50.000	3700	4000	≥ 80	99651500
	RC135B LED37S/840 W62L62 IA1 OC	35,5	50.000	3700	4000	≥ 80	99652200
	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 nieC	35,5	50.000	3700	4000	≥ 80	99653900
	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 OC	35,5	50.000	3700	4000	≥ 80	99654600
	RC135B LED37S/840 W62L62 IA1 nieC	35,5	50.000	3700	4000	≥ 80	99655300
	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 OC	35,5	50.000	3700	4000	≥ 80	99656000
	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 nieC	35,5	50.000	3700	4000	≥ 80	99657700
	SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 nieC	35,5	50.000	3700	4000	≥ 80	99662100
	SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 OC	35,5	50.000	3700	4000	≥ 80	99663800
	SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 nieC	35,5	50.000	3700	3000	≥ 80	99664500
	SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 nieC	35,5	50.000	3700	4000	≥ 80	99665200
	SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 OC	35,5	50.000	3700	3000	≥ 80	99666900
	SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 OC	35,5	50.000	3700	4000	≥ 80	99667600
	SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 nieC	35,5	50.000	3700	3000	≥ 80	99668300
	SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 OC	35,5	50.000	3700	3000	≥ 80	99669000
	SM134V LED37S/840 W20L120 ELB3 IA1 OC	39	50.000	3700	4000	≥ 80	99670600
	SM134V LED37S/840 W20L120 ELB3 IA1 nieC	39	50.000	3700	4000	≥ 80	99671300
	SM134V LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 nieC	39	50.000	3700	4000	≥ 80	99672000
	SM134V LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 OC	39	50.000	3700	4000	≥ 80	99673700

Akcesoria	Opis	Kod EOC
	MAScon LEDtube IA 1200mm UO 16.5W830 T8	16,5 50.000 2300 3000 ≥ 80 77342000
	MAScon LEDtube IA 1200mm UO 16.5W840 T8	16,5 50.000 2500 4000 ≥ 80 77344400
	MAScon LEDtube IA 1200mm UO 16.5W865 T8	16,5 50.000 2500 6500 ≥ 80 77346800
	MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W830 T8	25,5 50.000 3400 3000 ≥ 80 77348200
	MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W840 T8	25,5 50.000 3700 4000 ≥ 80 77350500
	MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W865 T8	25,5 50.000 3700 6500 ≥ 80 77352900

Akcesoria	Opis	Kod EOC
	UID8450/10 ZGP Switch Dim 2B	44931800
	OCC SENSOR IA CM IP42 WH	77752700
	LCN1840/05 Wireless Gateway EU	77579000

