


Rozszerzone portfolio PILA źródła światła LED



PILA Świececzki & kulki

- Elegancki kształt, przezroczyste szkło
- Ciepłe białe światło
- 2700K
- Natychmiastowy start
- 15 000 h trwałość
- Oszczędność energii do 80%
- CRI 80



Szkło



E14, 25W / 40W



2700



bez ściemniania





LED świece & kulki – Classic Clear 25W/40W



B35 25W/40W



P45 25W/40W



2700



bez ściemniania



CRI 80



15 000 h



12NC	Poprzednik 12NC	EAN1	Opis produktu	Opakowanie zbiorcze (szt.)	Szerokość /średnica	Wysokość / Długość	Moc (W)	Zamiennik (W)	Gwint	Temperatura barwowa (K)	Ściemnianie	Strumień świetlny (lm)	CRI	Trwałość (h)	Cykle załączania	Klasa energetyczna
929001238331	929001238331	8727900966206	PILA LED CLA 25W B35 E14 WW CL ND 1CT/10	10	35	97	2	25	B35	2700	Bez ściemniania	250	80	15000	30000	A++
929001238631	929001238631	8727900966268	PILA LED CLA 25W P45 E14 WW CL ND 1CT/10	10	45	80	2	25	P45	2700	Bez ściemniania	250	80	15000	30000	A++
929001889731	929001889731	8727900966220	PILA LED CLA 40W B35 E14 WW CL ND 1CT/10	10	35	97	4.3	40	B35	2700	Bez ściemniania	470	80	15000	30000	A++
929001890431	929001890431	8727900966305	PILA LED CLA 40W P45 E14 WW CL ND 1CT/10	10	45	82	4.3	40	P45	2700	Bez ściemniania	470	80	15000	30000	A++



PILA kształt tradycyjny & świeczki – Gama szklana

- Klasyczny kształt
- Przezroczyste szkło
- 2700K
- Natychmiastowy start
- 15 000 h trwałość
- Oszczędność energii do 80%
- CRI 80

Przezroczyste



E27, 40W / 60W



2700



bez ściemniania





LED kształt tradycyjny – Classic Clear A60 40W/60W



40W/60W



2700



bez ściemniania



CRI



15,000 h



12NC	Poprzednik 12NC	EAN1	Opis produktu	Opakowanie zbiorcze (szt.)	Szerokość /średnica	Wysokość / Długość	Moc (W)	Replacemnt wattle	Gwin t	Tempe ratura barwo wa (K)	Ściemnianie	Strumień świetlny (lm)	CRI	Trwałość (h)	Cykle załączani a	Klasa energ etyczna
			PILA LED CLA 60W A60 E27 WW								Bez					
929001387331	929001387331	8727900966282	CL ND 1CT/10	10	60	104	7	60	A60	2700	ściemniania	806	80	15000	30000	A++
			PILA LED CLA 40W A60 E27 WW								Bez					
929001890031	929001890031	8727900966244	CL ND 1CT/10	10	60	104	4.3	40	A60	2700	ściemniania	470	80	15000	30000	A++



Tuby LED

- 600m, 1200mm and 1500mm
- 4000K
- 6500K – nowość!
- Natychmiastowy start
- 25 000 h średnia trwałość użytkowa
- Oszczędność energii do 55%
- CRI 80

Tuby



600mm / 1200mm / 1500mm



4000 - 6500



bez ściemniania



Tuby LED



600mm / 1200mm / 1500mm



4000 - 6500



non-dimmable



CRI



25 000 h



A+

12NC	EAN1	Opis produktu	Zasilanie	Szerokość /średnica	Długość (mm)	LED (W)	Temperatura barwowa (K)	Ściemnianie	Strumień świetlny (lm)	Wskaźnik oddawania barw	Trwałość (h)	Cykle załączenia	Klasa energetyczna
929001337962	8718696734582	Pila LED tube 1500mm 20W 840 G13	EM/Mains	28	1514	20	4000	Bez ściemniania	2200	80	25000	50000	A+
929001338862	8718696734506	Pila LED tube 1200mm 14.5W 840 G13	EM/Mains	28	1214	15	4000	Bez ściemniania	1600	80	25000	50000	A+
929001338662	8718696734520	Pila LED tube 600mm 8W 840 G13	EM/Mains	28	604	8	4000	Bez ściemniania	800	80	25000	50000	A+
929001855562	8727900966640	Pila LED tube 1500mm 20W 865 G13	EM/Mains	28	1514	20	6500	Bez ściemniania	2200	80	25000	50000	A+
929001855962	8727900966688	Pila LED tube 1200mm 14.5W 865 G13	EM/Mains	28	1214	14.5	6500	Bez ściemniania	1600	80	25000	50000	A+
929001855762	8727900966664	Pila LED tube 600mm 8W 865 G13	EM/Mains	28	604	8	6500	Bez ściemniania	800	80	25000	50000	A+

