



Talhos

Conjugué diferentes luminárias LED para obter o máximo desempenho e poupanças

Poupança de energia até **50%**



A sua solução de aplicação para talhos:
CoreLine Downlight LED20S & GreenSpace Accent Fresh Food Meat

Conhecimentos de iluminação para talhos

Uma visita ao talho transporta-nos para um mundo de imaginação. Afinal de contas, é na escolha da carne que reside o caráter de uma refeição.

A palavra mágica é fresco. A solução de iluminação Fresh Food Meat da Philips realça o vermelho da carne, fazendo com que as peças exibam o seu melhor aspeto. Além disso, prolonga a vida útil dos alimentos na prateleira e minimiza a descoloração provocada pela luz, o que ajuda a reduzir o desperdício.

Poupanças ao longo da vida*	Tradicional	Solução de aplicação
	Convencional 2x18 W PL-C (8x) + 50 W SDW-TG (4x)	CoreLine Downlight (8x) + GreenSpace Accent Fresh Food Meat (4x)
€1980,-	€3996,-	€2016,-

* Com base na média europeia de 12 céntimos/kW hora, incluindo custos de manutenção e de substituição da lâmpada.

Vantagens da solução

CoreLine Downlight LED20S



- Substituição de lâmpadas fluorescentes compactas
- Poupança de energia

GreenSpace Accent Fresh Food Meat*



- Iluminação de acentuação perfeita para destacar a carne fresca
- Substituição de lâmpadas White SON
- Poupança de energia

* Em vez de GreenSpace Accent Fresh Food Meat, pode também utilizar uma opção de montagem em calha: o projetor EcoStyle Fresh Food Meat - código de encomenda EOC: 85340500 (branco) ou 85339900 (preto). Esta alternativa também realça o vermelho da carne exposta. O design de iluminação será ligeiramente diferente caso se utilizem produtos alternativos.

Especificações da solução

	CoreLine Downlight LED20S	GreenSpace Accent Fresh Food Meat*
Tipo	DN130B LED20S/840 PSU PI6 WH	RS342B LED19S/FMT PSU-E WB II WH
Potência	22 W	36 W
Fluxo luminoso	2100 lm	2300 lm
Temperatura de cor	4000 K	Fresh Food Meat
Índice de restituição cromática (CRI)	≥ 80	87
Vida útil	50,000 horas	70,000 horas
Número de luminárias em MCB 16A tipo B	≤ 15	≤ 40
Código de encomenda (EOC)	85271200	26334100
Diâmetro do recorte	200 - 205 mm	175 mm

Conhecimentos de design de iluminação

Encadeamento e sombras

Limite o ângulo do projetor a < 20° para evitar o encadeamento dos funcionários e as sombras dos clientes no expositor.

Iluminação de tarefas



Utilize downlights no ambiente de trabalho para a iluminação de tarefas no balcão; a norma EN 12464-1 requer 300 lux nas áreas de vendas.

Brilho

Ilumine as paredes para indicar que a loja está aberta e fazer com que o espaço pareça mais amplo. Distância máx. da iluminação descendente até à parede: 1,2 m.

Iluminação de acentuação

O olho humano é atraído pelo brilho intenso. Utilize iluminação de acentuação para criar contraste e destacar o expositor.



Design de iluminação para talhos

Tipos de luminária	# Lum.	Em [lux]	Balcão EM [lux]	Potência sistema	Potência instalada	W/m2	W/m2/100lux
Convencional PLC 2x18 W downlight	8	518	854	51 W	653 W	18,9	3,7
Convencional SDW-TG 50 W accent spot	4			62 W			
CoreLine Downlight LED20S	8	626	987	22 W	320 W	9,2	1,5
GreenSpace Accent LED19S Fresh Food Meat	4			36 W			