

Especificações do produto

Gama CorePro LED PLC 6,5 e 8,5 W de 2 pinos



Descrição do produto	Comprimento	Sistema	Temp. cor	Fluxo luminoso	Funcionamento	IRC	12NC	EOC
	mm	W	K	lm			929001201	87186965412
CorePro LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2	147	6,5	3000	600	EM	80	402	7200
CorePro LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2	147	6,5	4000	650	EM	80	502	9600
CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3	170	8,5	3000	900	EM	80	202	3400
CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3	170	8,5	4000	950	EM	80	302	5800

Gama CorePro LED PLC 6,5 e 9 W de 4 pinos



Descrição do produto	Comprimento	Sistema	Temp. cor	Fluxo luminoso	Funcionamento	IRC	12NC	EOC
	mm	W	K	lm			92900120	8718696541
CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	140	6,5	3000	600	HF	80	1002	19700
CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	140	6,5	4000	650	HF	80	1102	21000
CorePro LED PLC 9.0W 830 4P G24q-3	163	9	3000	900	HF	80	0802	15900
CorePro LED PLC 9.0W 840 4P G24q-3	163	9	4000	950	HF	80	0902	17300



Reduza os custos em iluminação com a LED PLC

A primeira lâmpada LED PLC concebida para aumentar a eficiência e reduzir os seus custos.

innovation you

A primeira substituição directa em LED para downlights

Os downlights nas áreas de circulação geral representam um importante custo com a iluminação em diversos edifícios. A CorePro LED PLC é uma lâmpada de substituição directa LED PLC que proporciona uma incrível poupança energética com uma vida útil superior a 30 000 horas e que requer menos manutenção e assistência. Assim, pode reduzir os custos com a iluminação através da eficiência energética das lâmpadas LED.

NOVIDADE!

A primeira lâmpada LED PLC



Reduza o seu TCO com a iluminação downlight

A iluminação CorePro LED PLC foi igualmente concebida para reduzir o custo total de propriedade com baixos custos energéticos, uma vida útil fiável de 30 000 horas e um período de retorno do investimento inferior a 2 anos.

Uma solução simples e adaptável

As lâmpadas CorePro LED PLC são simples de instalar e não requerem trabalhos de construção nem de alteração porque utilizam um formato PLC semelhante. Concebida para se adaptar perfeitamente aos equipamentos existentes, a gama inclui ambas as opções de lâmpadas de 2 pinos (EM) e de 4 pinos (HF). As lâmpadas de 2 pinos são compatíveis com todos os balastos eletromagnéticos, enquanto as lâmpadas de 4 pinos funcionam com balastos de alta frequência. Uma solução simples para a substituição de lâmpadas fluorescentes PLC de 18 e 26 W.

Luz exatamente onde é preciso

A tampa final rotativa permite direccionar facilmente a luz de forma precisa para onde quiser. Pode rodar a lâmpada de -45° para +90°, assegurando a máxima compatibilidade com o design de qualquer luminária que precise de instalar. Assim, pode otimizar a distribuição da luz e utilizá-la para obter o melhor efeito onde mais precisa.



Benefícios de longa duração

Em comparação com as lâmpadas fluorescentes convencionais, as lâmpadas CorePro LED PLC oferecem muitas vantagens. Graças a um compartimento robusto e inquebrável, estas foram concebidas tendo em vista a longevidade, prolongando a vida útil entre 10 000 a 30 000 horas.

Poupança de energia

As lâmpadas CorePro LED PLC são até 60% mais eficientes do que as alternativas fluorescentes PLC, reduzindo os custos energéticos com a reutilização do equipamento existente.

Vasta gama de aplicações


Com lâmpadas CorePro LED PLC, pode reduzir os custos com iluminação numa ampla gama de aplicações, como nas áreas de circulação geral, incluindo átrios, escadas, áreas de recepção e salas de reuniões.

Principais vantagens

- Energeticamente eficiente**
 - Eficiência 60% superior em comparação com as lâmpadas fluorescentes PLC, poupando nos custos de energia
- Longa duração e robustez**
 - Vida útil até 30 000 horas, reduzindo os custos de manutenção
 - Fabricado em plástico inquebrável em vez de vidro
- Substituição simples lâmpada a lâmpada**
 - Substituição fácil a partir dos equipamentos existentes downlights
 - Reutilização dos equipamentos existentes sem grandes alterações, utilizando um formato PLC semelhante
- Luz de alta qualidade**
 - Luz 100% instantânea
 - Sem luz cintilante nem estroboscópica



Iluminação downlight existente	Gama de lâmpadas CorePro LED PLC de 2 pinos (EM)	Gama de lâmpadas CorePro LED PLC de 4 pinos (HF)
Lâmpadas 18W	G24d-2	G24q-2
Lâmpadas 26W	G24d-3	G24q-3



Com base na média europeia de 12 céntimos/kW hora (incluindo custos de manutenção e de substituição da lâmpada)

» Para descobrir como pode reduzir os seus custos com iluminação em downlights com LED, aceda a www.philips.pt/coreproledlamps