

PHILIPS

Lighting



Catalog aplicații de iluminat Philips

Profesioniștii adevărați folosesc soluțiile de iluminat cu **LED Philips**



Profesioniștii adevărați folosesc soluțiile de iluminat de la Philips

Instalatorii caută mereu noi modalități de a economisi timp și bani fără a compromite calitatea. Soluțiile de iluminat Philips oferă nivelul de calitate și lumină care permite înlocuirea 1 la 1 a soluțiilor de iluminat convenționale. Pur și simplu înlocuiți sursele/corpurile de iluminat vechi cu noile soluții cu **LED Philips**.

Fără pierdere de timp, fără costuri suplimentare, fără reconfigurări ale spațiului de lucru.

Combinați corpurile de iluminat **LED Philips** cu sistemele de control pentru o performanță și economie de energie maximă.

Birouri

până la
65%
economie
de energie




Într-un spațiu de birouri, lumina ajută oamenii să se concentreze, coopereze și să comunice. Lumina potrivită creează un mediu de lucru confortabil și sănătos.

Soluțiile de iluminat Philips LED pentru birouri respectă toate normele Europene și pot reduce cu până la 65% costul cu energia față de soluțiile de iluminat convenționale.




CorePro LEDtube

Produs	LED	Flux luminos	CRI	Temp. culoare	Durată de viață	Clasă energetică	Dimensiuni	GPC
CorePro LED tube (EM)*	W	lm		K	Ore		H x W	
600mm 8W 840 T8	8	8	80	4000	30,000	A+	28 x 600	929001338602
600mm 8W 865 T8	8	8	80	6500	30,000	A+	28 x 600	929001338702
1200mm 16W 840 T8	14,5	14,5	80	4000	30,000	A+	28 x 1200	929001338802
1200mm 16W 865 T8	14,5	14,5	80	6500	30,000	A+	28 x 1200	929001338902
1500mm 20W 840 T8	20	2200	80	4000	30,000	A+	28 x 1500	929001337902
1500mm 20W 865 T8	20	2200	80	6500	30,000	A+	28 x 1500	929001338002



Ledinaire panel

Produs	LED	Flux luminos	CRI	Temp. culoare	Durată de viață	Clasă energetică	Dimensiuni	GPC
Ledinaire panel	W	lm		K	Ore		L x l	
RC065B LED32S/ 840 PSU W60L60 NOC	42	3200	80	4000	30,000	A+	60 x 60	910503910199



CoreLine panel

Produs	LED	Flux luminos	CRI	Temp. culoare	Durată de viață	Clasă energetică	Dimensiuni	GPC
Coreline Panel	W	lm		K	Ore		L x l	
RC127V LED36S/840 PSU W60L60 OC	36	3600	80	4000	50,000	A++	60 x 60	910503910319
RC127V LED34S/830 PSU W60L60 OC	36	3400	80	3000	50,000	A++	60 x 60	910503910320
RC127V LED36S/840 PSD W60L60 OC	36	3600	80	4000	50,000	A++	60 x 60	910503910323
RC127V LED34S/830 PSD W60L60 OC	36	3400	80	3000	50,000	A++	60 x 60	910503910324

Coridoare

până la
75%
economie
de energie



Coridoarele sunt spații importante care conectează toate zonele în care se lucrează: birouri, săli de sedință etc. Ele trebuie să faciliteze mișcarea oamenilor și trebuie să ofere o lumină adecvată fără să consume multă energie.

Soluțiile **Philips Led** pot să reducă consumul de energie cu 75% atunci când sunt combinate cu un senzor de mișcare.



Ledinaire
Slim DownLight

Produs	LED	Flux luminos	CRI	Temp. culoare	Durată de viață	Clasă energetică	Dimensiuni	GPC
Ledinaire Slim Downlight	W	lm		K	Ore.		H x W	
DN065B LED10S/830 PSU II WH	11	1.000	80	3000	30,000	A+	28 x 600	910503910331
DN065B LED10S/840 PSU II WH	11	1.000	80	4000	30,000	A+	28 x 600	910503910332
DN065B LED20S/830 PSU II WH	23	2.000	80	3000	30,000	A+	28 x 1200	910503910333
DN065B LED20S/840 PSU II WH	23	2.000	80	4000	30,000	A+	28 x 1200	910503910334



Ledinaire aplică

Produs	LED	Flux luminos	CRI	Temp. culoare	Durată de viață	Clasă energetică	Dimensiuni	GPC
Ledinaire aplică	W	lm		K	Ore			
WL060V LED11S/830 PSU	14,5	1100	80	3000	30.000	A+		912401483073
WL060V LED11S/840 PSU	14,5	1100	80	4000	30.000	A+		912401483074
WL060V LED17S/830 PSU	22	1700	80	3000	30.000	A+		912401483075
WL060V LED17S/840 PSU	22	1700	80	4000	30.000	A+		912401483077
WL060V LED17S/830 PSU MDU II WH	22	1700	80	3000	30.000	A+		912401483076
WL060V LED17S/840 PSU MDU II WH	22	1700	80	4000	30.000	A+		912401483078



CoreLine
Slim DownLight

Produs	LED	Flux luminos	CRI	Temp. culoare	Durată de viață	Clasă energetică	Dimensiuni	GPC
CoreLine Slim DownLight	W	lm		K	Ore			
DN135B LED10S/830 PSU II WH	13	1000	80	3000	50,000	A++		910503910110
DN135B LED10S/840 PSU II WH	13	1000	80	4000	50,000	A++		910503910111
DN135B LED20S/830 PSU II WH	28	2000	80	3000	50,000	A++		910503910112
DN135B LED20S/840 PSU II WH	28	2000	80	4000	50,000	A++		910503910113

până la
80%
economie
de energie



Într-un magazin, produsele expuse pe raft trebuie să fie atrăgătoare și proaspete. Clienții trebuie să se bucure de o experiență plăcută la cumpărături și să revină cu plăcere întotdeauna.

Ledinaire Slim Downlight



Produs	LED	Flux luminos	CRI	Temp. culoare	Durată de viață	Clasă energetică	Dimensiuni	GPC
Ledinaire Slim Downlight	W	lm		K	Ore.		H x W	
DN065B LED10S/830 PSU II WH	11	1.000	80	3000	30.000	A+	28 x 600	910503910331
DN065B LED10S/840 PSU II WH	11	1.000	80	4000	30.000	A+	28 x 600	910503910332
DN065B LED20S/830 PSU II WH	23	2.000	80	3000	30.000	A+	28 x 1200	910503910333
DN065B LED20S/840 PSU II WH	23	2.000	80	4000	30.000	A+	28 x 1200	910503910334

Ledinaire baghetă



Produs	LED	Flux luminos	CRI	Temp. culoare	Durată de viață	Clasă energetică	Dimensiuni	GPC
Ledinaire baghetă	W	lm		K	Ore		L	
BN132C LED6S/840 PSU L600	7	650	80	4000	30.000	A+	584	910503910160
BN132C LED9S/840 PSU L900	10	950	80	4000	30.000	A+	884	910503910158
BN132C LED12S/830 PSU L1200	14	1250	80	3000	30.000	A+	1184	910503910157
BN132C LED12S/840 PSU L1200	14	1250	80	4000	30.000	A+	1184	910503910156

CoreLine proiector



Produs	LED	Flux luminos	CRI	Temp. culoare	Durată de viață	Clasă energetică	Dimensiuni	GPC
CoreLine proiector	W	lm		K	Ore			
ST120C LED8S-24-/830 PSU BK	11	800	80	3000	50.000	A++		910503910090
ST120C LED8S-24-/840 PSU BK	11	800	80	4000	50.000	A++		910503910091
ST120C LED24S-24-/830 PSU BK	33	2400	80	3000	50.000	A++		910503910094
ST120C LED24S-24-/840 PSU BK	33	2400	80	4000	50.000	A++		910503910095

Săli de clasă

până la
65%
economie
de energie



Mersul la școală trebuie să fie distractiv, educativ și sigur. Sala de clasă este locul unde elevii învață și se bucură de noi experiențe.

Iluminatul cu **LED Philips** îi ajută pe elevi să se concentreze într-un spațiu sănătos și cald care încurajează colaborarea și lucrul în echipă și poate reduce consumul de energie cu până la 65%.



Produs	LED	Flux luminos	CRI	Temp. culoare	Durată de viață	Clasă energetică	Dimensiuni	GPC
CorePro LED tube (EM)	W	lm		K	Ore.		H x W	
600mm 8W 840 T8	8	8	80	4000	30,000	A+	28 x 600	929001338602
600mm 8W 865 T8	8	8	80	6500	30,000	A+	28 x 600	929001338702
1200mm 16W 840 T8	14,5	14,5	80	4000	30,000	A+	28 x 1200	929001338802
1200mm 16W 865 T8	14,5	14,5	80	6500	30,000	A+	28 x 1200	929001338902
1500mm 20W 840 T8	20	2200	80	4000	30,000	A+	28 x 1500	929001337902
1500mm 20W 865 T8	20	2200	80	6500	30,000	A+	28 x 1500	929001338002



Produs	LED	Flux luminos	CRI	Temp. culoare	Durată de viață	Clasă energetică	Dimensiuni	GPC
Ledinaire cu montaj aparent	W	lm		K	Ore		L x l	
LEDINAIRE SM060C LED32S/830 PSU W20L120	36	3200	80	3000	30.000	A+	20 x 120	910503910207
LEDINAIRE SM060C LED32S/840 PSU W20L120	36	3200	80	4000	30.000	A+	20 x 120	910503910206



Produs	LED	Flux luminos	CRI	Temp. culoare	Durată de viață	Clasă energetică	Dimensiuni	GPC
CoreLine cu montaj aparent	W	lm		K	Ore		L x l	
SM134V LED27S/840 PSU W20L120 NOC	27	2700	80	4000	50,000	A++	20 x 120	910925864835
SM134V LED37S/840 PSU W20L120 NOC	34	3700	80	4000	50,000	A++	20 x 120	910925864829

Toalete

până la
60%
economie
de energie



Ledinaire Slim Downlight



Produs	LED	Flux luminos	CRI	Temp. culoare	Durată de viață	Clasă energetică	Dimensiuni	GPC
Ledinaire Slim Downlight	W	lm		K	Ore.		H x W	
DN065B LED10S/830 PSU II WH	11	1.000	80	3000	30.000	A+	28 x 600	910503910331
DN065B LED10S/840 PSU II WH	11	1.000	80	4000	30.000	A+	28 x 600	910503910332
DN065B LED20S/830 PSU II WH	23	2.000	80	3000	30.000	A+	28 x 1200	910503910333
DN065B LED20S/840 PSU II WH	23	2.000	80	4000	30.000	A+	28 x 1200	910503910334

Ledinaire aplică



Produs	LED	Flux luminos	CRI	Temp. culoare	Durată de viață	Clasă energetică	Dimensiuni	GPC
Ledinaire aplică	W	lm		K	Ore			
WL060V LED11S/830 PSU	14,5	1100	80	3000	30.000	A+		912401483073
WL060V LED11S/840 PSU	14,5	1100	80	4000	30.000	A+		912401483074
WL060V LED17S/830 PSU	22	1700	80	3000	30.000	A+		912401483075
WL060V LED17S/840 PSU	22	1700	80	4000	30.000	A+		912401483077
WL060V LED17S/830 PSU MDU II WH	22	1700	80	3000	30.000	A+		912401483076
WL060V LED17S/840 PSU MDU II WH	22	1700	80	4000	30.000	A+		912401483078

Ledinaire etanș



Produs	LED	Flux luminos	CRI	Temp. culoare	Durată de viață	Clasă energetică	Dimensiuni	GPC
Ledinaire etanș	W	lm		K	Ore		L	
WT060C LED18S/840 PSU L600	19	1800	80	4000	30.000	A+	650	910503910293
WT060C LED18S/840 PSU TW1 L600	19	1800	80	4000	30.000	A+	675	910503910294

Depozite

până la
70%
economie
de energie




Spațiile de depozitare pot fi în multe cazuri aglomerate și întortocheate. Corpurile de iluminat cu **Led Philips** plasate în locul potrivit pot face aceste spații accesibile și ușor de navigat.



CorePro LEDtube

Produs	LED	Flux luminos	CRI	Temp. culoare	Durată de viață	Clasă energetică	Dimensiuni	GPC
CorePro LED tube (EM)	W	lm		K	Ore.		H x W	
600mm 8W 840 T8	8	8	80	4000	30,000	A+	28 x 600	929001338602
600mm 8W 865 T8	8	8	80	6500	30,000	A+	28 x 600	929001338702
1200mm 16W 840 T8	14,5	14,5	80	4000	30,000	A+	28 x 1200	929001338802
1200mm 16W 865 T8	14,5	14,5	80	6500	30,000	A+	28 x 1200	929001338902
1500mm 20W 840 T8	20	2200	80	4000	30,000	A+	28 x 1500	929001337902
1500mm 20W 865 T8	20	2200	80	6500	30,000	A+	28 x 1500	929001338002



Coreline etanș

Produs	LED	Flux luminos	CRI	Temp. culoare	Durată de viață	Clasă energetică	Dimensiuni	GPC
Coreline etanș	W	lm		K	Ore		L	
WT120C LED40S/840 PSU L1200	33	4000	80	4000	50.000	A++	1200	910500453338
WT120C LED60S/840 PSU L1500	55	6000	80	4000	50.000	A++	1500	910500453339
WT120C LED40S/840 PSD L1200	33	4000	80	4000	50.000	A++	1200	910500458246
WT120C LED60S/840 PSD L1500	57	6000	80	4000	50.000	A++	1500	910500458247



Coreline HighBay


Produs	LED	Flux luminos	CRI	Temp. culoare	Durată de viață	Clasă energetică	Dimensiuni	GPC
Coreline HighBay	W	lm		K	Ore			
BY120P G3 LED105S/840 PSU WB GR	85	10500	80	4000	50.000	A++		911401505331
BY120P G3 LED105S/840 PSD WB GR	85	10500	80	4000	50.000	A++		911401505531
BY121P G3 LED205S/840 PSU WB GR	155	20500	80	4000	50.000	A++		911401505431
BY121P G3 LED205S/840 PSD WB GR	155	20500	80	4000	50.000	A++		911401505631

până la
69%
economie
de energie



Aplicațiile industriale necesită un iluminat eficient la o scară largă cu un consum scăzut de energie și de mentenanță. Productivitatea și siguranța sunt prioritare, de aceea iluminatul trebuie să ajute la crearea unui spațiu de lucru eficient și sigur.

Master LEDtube



Produs	LED	Flux luminos	CRI	Temp. culoare	Durată de viață	Clasă energetică	Dimensiuni	GPC
Master LED tube (EM)	W	lm		K	Ore.		H x W	
MAS LEDtube 600mm HO 8W840 T8	8	1050	80	4000	50.000	A++	28 x 600	929001307102
MAS LEDtube 900mm HO 12W840 T8	12	1575	80	4000	50.000	A++	28 x 900	929001298402
MAS LEDtube 1200mm HO 14W840 T8	14	2100	80	4000	50.000	A++	28 x 1200	929001299002
MAS LEDtube 1500mm HO 20W840 T8	20	3100	80	4000	50.000	A++	28 x 1500	929001298702

Coreline etanș



Produs	LED	Flux luminos	CRI	Temp. culoare	Durată de viață	Clasă energetică	Dimensiuni	GPC
Coreline etanș	W	lm		K	Ore		L	
WT120C LED40S/840 PSU L1200	33	4000	80	4000	50.000	A++	1200	910500453338
WT120C LED60S/840 PSU L1500	55	6000	80	4000	50.000	A++	1500	910500453339
WT120C LED40S/840 PSD L1200	33	4000	80	4000	50.000	A++	1200	910500458246
WT120C LED60S/840 PSD L1500	57	6000	80	4000	50.000	A++	1500	910500458247

Coreline HighBay



Produs	LED	Flux luminos	CRI	Temp. culoare	Durată de viață	Clasă energetică	Dimensiuni	GPC
Coreline HighBay	W	lm		K	Ore			
BY120P G3 LED105S/840 PSU WB GR	85	10500	80	4000	50.000	A++		911401505331
BY120P G3 LED105S/840 PSD WB GR	85	10500	80	4000	50.000	A++		911401505531
BY121P G3 LED205S/840 PSU WB GR	155	20500	80	4000	50.000	A++		911401505431
BY121P G3 LED205S/840 PSD WB GR	155	20500	80	4000	50.000	A++		911401505631

Parcări subterane

până la
64%
economie
de energie



Parcărilor sunt spații funcționale unde este foarte important ca oamenii să-și găsească mașina rapid și în siguranță. Asta înseamnă un iluminat adecvat fără spații întunecate dar și cu un nivel de mentenanță/consum de energie redus.



Master LEDtube

Produs	LED	Flux luminos	CRI	Temp. culoare	Durată de viață	Clasă energetică	Dimensiuni	GPC
Master LED tube (EM)	W	lm		K	Ore.		H x W	
MAS LEDtube 600mm HO 8W840 T8	8	1050	80	4000	50,000	A++	28 x 600	929001307102
MAS LEDtube 900mm HO 12W840 T8	12	1575	80	4000	50,000	A++	28 x 900	929001298402
MAS LEDtube 1200mm HO 14W840 T8	14	2100	80	4000	50,000	A++	28 x 1200	929001299002
MAS LEDtube 1500mm HO 20W840 T8	20	3100	80	4000	50,000	A++	28 x 1500	929001298702



Ledinaire etanș

Produs	LED	Flux luminos	CRI	Temp. culoare	Durată de viață	Clasă energetică	Dimensiuni	GPC
Ledinaire etanș	W	lm		K	Ore		L	
WT060C LED36S/840 PSU L1200	36	3600	80	4000	30,000	A+	1250	910503910295
WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200	36	3600	80	4000	30,000	A+	1275	910503910296
WT060C LED56S/840 PSU L1500	56	5600	80	4000	30,000	A+	1550	910503910297
WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500	56	5600	80	4000	30,000	A+	1575	910503910298



Coreline etanș

Produs	LED	Flux luminos	CRI	Temp. culoare	Durată de viață	Clasă energetică	Dimensiuni	GPC
Coreline etanș	W	lm		K	Ore		L	
WT120C LED40S/840 PSU L1200	33	4000	80	4000	50,000	A++	1200	910500453338
WT120C LED60S/840 PSU L1500	55	6000	80	4000	50,000	A++	1500	910500453339
WT120C LED40S/840 PSD L1200	33	4000	80	4000	50,000	A++	1200	910500458246
WT120C LED60S/840 PSD L1500	57	6000	80	4000	50,000	A++	1500	910500458247

Iluminat **arhitectural/exterior**

până la
60%
economie
de energie



Iluminatul arhitectural ajută la transformarea localităților în locuri care te invita să le explorezi, să îți întâlnești prietenii și să te mândrești cu obiectivele emblematice din localitatea ta.

Iluminatul fațadei unei clădiri, a unui monument, a unui pod sau a unui element arhitectural creează zone de interes, formând o nouă imagine a spațiului public. Iluminatul arhitectural eficient reprezintă primul pas în a transforma spațiul înconjurător și ajută cetățenii să participe activ la viața localității.

Ledinaire proiector



Produs	LED	Flux luminos	CRI	Temp. culoare	Durată de viață	Clasă energetică	GPC
Ledinaire proiector	W	lm		K	Ore		
BVP105 LED9/840 PSU VWB100	10	900	80	4000	30,000	A+	912401483116
BVP105 LED25/840 PSU VWB100	27	2500	80	4000	30,000	A+	912401483117
BVP105 LED45/840 PSU VWB100	50	4500	80	4000	30,000	A+	912401483118
BVP106 LED100/740 PSU VWB100	100	10,000	80	4000	30,000	A+	912401483114
BVP106 LED200/740 PSU VWB100	200	20,000	80	4000	30,000	A+	912401483115

Coreline proiector



Produs	LED	Flux luminos	CRI	Temp. culoare	Durată de viață	Clasă energetică	GPC
Coreline proiector	W	lm		K	Ore		
BVP110 LED42/NW A	38	4200	80	4000	50.000	A++	911401555231
BVP110 LED42/NW S	38	4200	80	4000	50.000	A++	911401555331
BVP125 LED80-4S/740 A	63	8000	70	4000	50.000	A++	912300024002
BVP125 LED80-4S/740 S	63	8000	70	4000	50.000	A++	912300024004
BVP125 LED120-4S/740 A	95	12000	70	4000	50.000	A++	912300024001
BVP125 LED120-4S/740 S	95	12000	70	4000	50.000	A++	912300024003

Iluminat **stradal**

până la
50%
economie
de energie



Iluminatul stradal este utilizat pentru a mări securitatea traficului și siguranța oamenilor într-un mod sustenabil. De la bulevarde largi până la străzi mici, zone rezidențiale sau alei în parcuri, toți suntem interesați de sentimentul de siguranță, de a vedea și de a fi văzuți din timp.

Iluminatul stradal eficient în care utilizăm noile tehnologii LED împreună cu sisteme moderne de administrare și control ale iluminatului, generează pe lângă o eficiență energetică foarte bună și un control al costurilor totale ale sistemului de iluminat, eliberând resurse importante care pot fi folosite în alte domenii de dezvoltare ale localităților.



Coreline
Malaga LED

Prodot	LED	Flux luminos	CRI	Temp. culoare	Durată de viață	Clasă energetică	GPC
Coreline Malaga LED	W	lm		K	Ore		
BRP101 LED37/740 II DM 42-60A	29,5	3 700	70	4000	50.000	A++	910925865339
BRP102 LED55/740 II DM 42-60A	39,0	5 500	70	4000	50.000	A++	910925865341
BRP102 LED75/740 II DM 42-60A	56,5	7 500	70	4000	50.000	A++	910925865343
BRP102 LED110/740 II DM 42-60A	83,0	11 000	70	4000	50.000	A++	910925865345

Sisteme de control


Detector de prezență LRM1000



Avantaje

- Reducerea consumului de energie cu până la 30 %
- Detectează cele mai subtile mișcări
- Senzor cu montaj aparent

Sală de clasă




Detector de prezență LRM1011



Avantaje

- Reducerea consumului de energie cu până la 30 %
- Detectează cele mai subtile mișcări
- Crește durata de viață a instalației - oprește lumina atunci când nu este necesar

Birou




Detector de mișcare LRM1032



Avantaje

- Reducerea consumului de energie cu până la 50 %
- Crește durata de viață a instalației - oprește lumina atunci când nu este necesar

Baie




Detector de mișcare LRM1040



Avantaje

- Reducerea consumului de energie cu până la 70 %
- Până la 20 de ani durată de viață
- Crește durata de viață a instalației - oprește lumina atunci când nu este necesar
- Montaj aparent pe perete sau tavan
- IP54

Parcare



Dorești un iluminat mai bun și să economisești energie?



Adaugând sisteme de control al iluminatului poți obține reducerea consumului de energie, a emisiilor de carbon precum și o amortizare rapidă a investiției în sistemul de iluminat.

