



**PHILIPS**

**hue** personal  
wireless  
lighting

Catálogo Conectividad 2018/19

Bienvenido a la  
**iluminación conectada**



Todos los productos de este catalogo tienen un descuento morado.

# Índice

<b>¿Qué es Hue?</b>	5	Bombilla E14	68
El ecosistema Hue	8	<b>Luminarias</b>	70
El sistema	9	Luminarias Phoenix	71
El puente	9	<b>Gama de plafones</b>	73
Gama productos de interior	9	Being	74
Gama productos de exterior	10	Still	77
Que nos ofrece HUE outdoor	12	Fair	78
Las aplicaciones	13	Cher	81
Accesorios	14	Struana	83
El portal My Hue	14	Adore espejo, plafón, aplique	85
Aplicaciones de terceros	14	Adore focos	87
Friends of Hue	15	<b>Gama suspendida</b>	89
¿Cómo funciona Hue?	16	Fair	90
		Cher	93
		Amaze	94
		Being	96
		Devote	97
		Explore	99
<b>Gamas</b>	18	<b>Gama sobremesa</b>	101
White and color ambiance	19	Wellner	102
White ambiance	21	Wellness	105
White	23	Felicity	106
		Explore	108,109
<b>Hue White and Color Ambiance</b>	24	<b>Gama spots</b>	110
<b>Bombillas</b>	26	Pillar	112
Starter Kit E27	26	Runner	116
Bombilla E27	26	Buratto	123
Starter Kit GU10	27	Buckram	129
Bombilla GU10	27	Explore	133
Pack 2 bombillas E14	29	Milliskin	135
Bombilla E14	29	Aurelle	138
<b>Luminarias</b>	30	<b>Hue White</b>	140
Hue Bloom White	31	<b>Bombillas</b>	142
Hue Iris Clear	33	Starter Kit E27	142
Hue LightStripsPlus interior	35	Bombilla E27	142
Hue Play	37	Pack bombilla y mando	143
Hue Go	39	Philips HueW 5.5W GU10 EU	144
Luminarias Beyond	41	Philips HueW 5.5W GU10 2P EU	145
Hue Outdoor Strip exterior	45	Hue White Luminarias Exterior	147
Hue Lily focos de exterior	47	Turaco	147
Hue Calla sobremesa exterior	49	Lucca	149
Hue Signe lámpara de mesa	51	Tuar	151
Hue Sana lámpara de pie	53	<b>Accesorios</b>	152
Hue Liane aplique	55	Puente Bridge	153
Hue Ensis colgante	57	Interruptor Tap	155
Hue Flourish	58	Mando a distancia Hue	157
		Detector de presencia	159
<b>Hue White Ambiance</b>	60		
Recetas de luz	62		
<b>Bombillas</b>	64		
Starter Kit E27	64		
Bombilla E27	64		
Starter Kit LRK E27	65		
Starter Kit GU10	67		
Bombilla GU10	67		
Pack 2 bombillas E14	68		

# Tu sistema personal de iluminación inalámbrica





## ¿Qué es **Hue**?

---

Philips Hue es tu sistema de iluminación inalámbrico personal, diseñado para la vida real. Combina luz LED brillante y energéticamente eficiente con tecnología intuitiva. En conjunto, la luz, el puente y los controles inteligentes cambiarán para siempre tu manera de controlar y experimentar la luz. La riqueza de la iluminación es tan mágica como la vida real cuando la enciendes.

## Juega con la luz

---

Juega con la luz y elige entre 16 millones de colores de la aplicación Hue para adaptar la luz a tu estado de ánimo. Usa tu foto favorita y revive ese momento especial con toques de luz. Guarda tus ajustes de luz favoritos y recupéralos cuando quieras.



## Sincroniza las luces con música y películas

---

Philips Hue Sync es una aplicación para PC o Mac que captura lo que estás viendo, escuchando o a lo que estás jugando y lo traduce en una receta de luz ...



## Compatible con **Apple Homekit** y con los asistentes de voz como **Google Home** y **Alexa**

---

Utiliza la voz para controlar tu iluminación HUE. Ya no necesitas levantarte del sofá para cambiar el color de las luces o para encenderlas y apagarlas



## Luz para tu bienestar

---

La luz afecta a nuestro estado de ánimo, al comportamiento, a la atención y a las rutinas. Mediante la aplicación, puedes ajustar la luz óptima para cada momento, activarte, concentrarte, leer o relajarte. Personaliza tus rutinas diarias.



QUÉ ES HUE



## Control inteligente

---

Controla tus luces desde tu teléfono inteligente o tu tableta mediante la aplicación Philips Hue o añade interruptores al sistema para activar las luces. Programa temporizadores, notificaciones, alarmas...



## Control desde fuera de casa

---

Puedes controlar tus luces de manera remota desde donde estés. Comprueba si te has olvidado de apagar las luces antes de salir de casa y enciéndelas si te has quedado a trabajar hasta tarde.



# El ecosistema **Hue**





## Gama productos de exterior

### Ilumina el exterior de la forma más inteligente

Imagina convertir el jardín en un colorido país de las maravillas con solo tocar tu smartphone. O que las luces de la rampa de garaje se enciendan en el momento en que llegues a casa. Conecta las luces de exterior al sistema de iluminación inalámbrica inteligente Philips Hue y disfruta de infinitas posibilidades para llenar el exterior de vida con luz.

- Enriquece tu espacio exterior
- Conecta e ilumina tus espacios de exterior
- Deja que tus luces te den la bienvenida a casa
- Automatiza las luces fácilmente, mejora tu comodidad y ajústalas a tus necesidades.

### Philips Hue White



### Philips Hue white and color ambiance ( bajo voltaje)

Los productos de bajo voltaje nos permiten conectar a un mismo alimentador:

- 5 spots Lily/ 5 bolardos Calla ( o combinación de ambos)
- 2 metros de tira led para exterior y 2 spots Lily o 2 Calla ( o combinación de ambos)
- La distancia de la toma de corriente al primer conector es de 3,5. En cada unidad base también recibirá un cable de extensión de 5 metros para que pueda planificar su primer punto de luz a 8,5 metros de la toma de corriente.
- El cable de extensión proporcionado para nuestros productos de bajo voltaje es de 5 metros de largo
- La longitud máxima del sistema no debe exceder los 35 metros



## Para la instalación

- La distancia entre el primer punto de luz y el puente debe ser de un máximo de 10 metros.
- La distancia entre el segundo punto de luz y el primero debe ser de un máximo de 20 metros
- Puede haber metales que bloqueen la señal, la comunicación en el exterior se puede mejorar añadiendo un punto de luz cerca de la ventana y situándolo en un lugar más elevado.. por ejemplo en la segunda planta



### Pon los productos en el lugar adecuado

Ideal para la iluminación de caminos o para dar ambiente al patio o jardín. Puedes elegir la ubicación e instalar el producto con el pico, idealmente para tierra. Cuando hagas la instalación en un suelo más duro, puedes usar las placas de montaje que se proporcionan. Forman parte del sistema de baja tensión y, por lo tanto, se instalan y se utilizan de manera sencilla y segura.



### Conéctalas entre sí con el PSU

Una vez que el producto esté instalado, puedes conectarlo al sistema de baja tensión. No se necesita ninguna herramienta, todo está incluido en el paquete. La iluminación de exteriores nunca fue tan fácil.



### Enciende las luces



### Conecta las luces

Después de la instalación, conecta las luces al puente con la aplicación Philips Hue. Ve a ajustes, configuración de lámparas y (+) Buscar luces nuevas. Añade las nuevas luces de exterior y ya está, ya tienes Philips Hue Outdoor.

## ¿Que nos ofrece HUE outdoor?

Pinta tu espacio exterior con 16 millones de colores



Control inteligente dentro y fuera de casa



Descansa con luz blanca cálida o fría



Atenuación sin instalación




Luz especial para ocasiones especiales



Resistente a la intemperie (IP65)



El control en tus manos



Requiere un puente Philips Hue



# Las aplicaciones

hue  
Philips Hue wireless lighting

QUÉ ES HUE

## HUE APP para móvil

La nueva APP tiene un nuevo aspecto y cómodos accesos directos para que ajustes la iluminación inteligente. Usa los nuevos selectores de color para transformar la iluminación en una experiencia extraordinaria.

La aplicación también incorpora 30 escenas nuevas, seleccionadas una a una por nuestros diseñadores de iluminación.



## HUE APP para ordenador

Philips Hue Sync es una aplicación para PC o Mac que captura el contenido que estás viendo, escuchando o de lo que estás jugando y lo traduce en una receta de luz inmediata para una experiencia envolvente. Sincroniza tus luces con vídeos, música y juegos



## Accesorios



## El portal My hue

Para conectar Hue a internet deberás crear tu propia cuenta en el portal Hue. Conectar Hue a internet te permitirá controlar las luces de forma remota y recibir actualizaciones del sistema de forma inalámbrica.

[www.meethue.es](http://www.meethue.es)



## Aplicaciones de terceros



Sync My  
Lights  
Entertainment



Lightbow  
Lifestyle



Hue Disco  
Music



Sleep Cycle  
alarm clock  
Healthcare and  
Fitness



iConnectHue  
Utilities



OnSwitch  
Lifestyle



Thunderstorm  
for Hue  
Entertainment



hueTube  
Entertainment



Utakata  
moodlight  
Lifestyle



Yonomi  
Lifestyle

## HueLabs


HueLabs es una plataforma donde cualquier persona con un sistema de Hue puede probar prototipos y conceptos nuevos en una etapa incipiente. ¡Sus comentarios pueden realmente hacer la diferencia! En HueLabs estamos interesados en encontrar maneras de sacar más provecho a su sistema Hue, queremos saber lo que es valioso para el consumidor y la mejor manera de averiguarlo es simplemente preguntarle!

# Friends of Hue

Con Friends of Hue, la iluminación de tu hogar se convierte en mucho más; eso es lo que ocurre cuando los productos y dispositivos inteligentes funcionan juntos sin problemas. Y debido a que las casas de hoy son más inteligentes, tu vida es más fácil.



Utiliza el control por voz con Siri o conecta Philips Hue con otros accesorios de Apple HomeKit y controla tu hogar.



Controla las luces en toda tu casa simplemente preguntando al Asistente de Google. Comienza diciendo "Ok Google" y tu asistente estará listo para ayudarte.



Conoce al instante cuando sucede algo con las recetas de iluminación personal, cuando recibes correos electrónicos, Me gusta, acciones u otros eventos web.



La vida es más divertida cuando las luces Philips Hue y el entretenimiento en el hogar funcionan como uno, dirigidos por el control remoto Logitech Harmony.

Cuida tu hogar con Nest, que automatiza tu iluminación Philips Hue y simula tu presencia cuando estás lejos.




Controla tu iluminación Philips Hue desde tu teléfono inteligente con Samsung SmartThings y conecta los dispositivos conectados para trabajar en conjunto.

Aumenta tu tranquilidad con una solución de hogar inteligente basada en la nube que te permite controlar tus luces Philips Hue desde una aplicación central.



Haz que tu experiencia de juego sea más envolvente vinculando tus luces Philips Hue a los equipos Razer Chroma™.

# ¿Cómo funciona Philips Hue?



1

## Instala la bombilla y/o luminaria

Elige tu Hue. Puedes comprar los packs que llevan incluido el puente o comprar bombillas y luminarias por separado.



2

## Conecta el puente a tu router

Con el enlace Wi-Fi puedes controlar el sistema en casa y desde fuera de casa y añadir hasta 50 lámparas y accesorios.



3

## Descarga la app Philips Hue

A través de la App gratuita puedes empezar a jugar y disfrutar al completo de la experiencia Hue.



# Gama **White and Color** **Ambiance**

## Posibilidades ilimitadas

### 16 millones de colores

Combina luz LED brillante y eficiente energéticamente con tecnología intuitiva. En conjunto, la luz, el puente y los controles inteligentes cambiarán para siempre tu manera de controlar y experimentar la luz.

# Hue White and Color Ambiance

## Bombillas conectadas



## Luminarias y tiras conectadas



E14      E27      GU10



# Gama **White** **Ambiance**

## Ilumina tus momentos

**Cambia la temperatura de color de cálidas a frías (2.200 K - 6.500 K)**

Personaliza tus rutinas diarias y conviértelas en momentos para disfrutar. Philips Hue te despierta y te ayuda a recargar la energía, a leer, a concentrarte y a relajarte.

# Hue White Ambiance

## Bombillas conectadas



## Luminarias conectadas





# Gama White

## Fácil control y comodidad

---

**Regula la intensidad de la luz.**  
Sólo temperatura de color cálida 2700K

Controla tu iluminación inteligente desde la cama hasta el jardín. Se trata de hacerte la vida más fácil.

# Hue White

## Bombillas conectadas



## Luminarias conectadas



# Accesorios

Completa tu instalación con los accesorios Hue. Más información en la página 84

## Puente Hue 2.0



## Interruptor Hue Tap



## Control remoto Hue Dim Switch



## Detector de movimiento Hue





# Hue **White and Color** Ambiance

## Posibilidades infinitas

---

Empieza con el kit de inicio Philips Hue de luz blanca y de color, y da rienda suelta a tu imaginación. Descubre todo lo que puedes hacer con la luz blanca y de color, ahora con colores aún más intensos, para unos entornos optimizados.



Control inteligente



Control desde fuera de casa



Programaciones de luz



Regulación cómoda



Crea tu ambiente



Dormir y despertar



Bienestar



Pinta con luz



Sincroniza con música



Sincroniza con videos

## Enciende tu imaginación

---

- Juega con la luz y elige uno de los 16 millones de colores disponibles
- Sincroniza las bombillas Hue de Philips con las películas y la música

## Intensifica tus momentos

---

- De luz blanca cálida a fría y brillante
- Llénate de energía, concéntrate, lee y relájate con luz
- Crea tu propio amanecer y despiértate poco a poco

## Disfruta de tu tranquilidad

---

- Controla tus luces desde cualquier parte
- Programa horarios de iluminación para automatizar tu hogar de manera sencilla
- Controla las luces a tu manera

## Sistema sencillo, fiable y preparado para el futuro

---

- Conecta hasta 50 bombillas Hue de Philips
- Compatible con la tecnología HomeKit de Apple



# E27 Hue White and Color Ambiance

hue  
personal wireless lighting

## Starter Kit

Philips Hue 9W A60 E27 set EU  
**8718696728796**

PVPR **199,95 €**



Incluye **3 bombillas**  
**Puente Hue y Mando**



Philips HueWCA 9W A60 E27 2P EUR  
**8718696729052**

PVPR **99,95 €**

## Características

- Casquillo: E27
- Duración: 25000 horas
- Consumo: 9 W
- Equivalencia en incandescencia: 60 W
- Voltaje de entrada: 220V-240V
- Emisión de luz: 16 millones de colores
- Todas las tonalidades de luz blanca
- Regulable solo a través de dispositivo inteligente
- Ángulo de apertura: 160° +- 20°
- Flujo en lúmenes: 806 lm
- Eficacia de 80 lúmenes/W a 4000 K
- IRC >80 desde 2000-4000 K



Philips Hue 9W A60 E27  
**8718696592984**

PVPR **59,95 €**





# GU10 Hue White and Color Ambiance

hue  
personal wireless lighting

## Starter Kit

Philips Hue 6.5W GU10 3 set EUR  
8718696748930

PVPR **199,95 €**



Incluye **3 bombillas**  
**Puente Hue y Mando**  
**a distancia**

## Características

- Casquillo: GU10
- Duración: 25000 horas
- Consumo: 6,5 W
- Equivalencia en incandescencia: 60 W
- Emisión de luz: 16 millones de colores
- Todas las tonalidades de luz blanca
- Regulable solo a través de dispositivo inteligente
- Ángulo de apertura: 36
- Flujo en lúmenes: 250
- Eficacia de 38 lúmenes/W a 4000 K
- IRC >80 desde 2000-4000 K



Philips Hue 6.5W GU10 EUR  
8718696485880

PVPR **59,95 €**





# E14 Hue White and Color Ambiance

hue  
personal wireless lighting

## Pack 2 bombillas

Philips Hue 6W B39 E14 EU 2P  
**8718696695241**

PVPR **99,95 €**



## Características


- Casquillo: E14
- Duración: 25000 horas
- Equivalencia en incandescencia: 40 W
- Flujo en lúmenes: 470 lm



Philips Hue 6W B39 E14 EU  
**8718696695166**

PVPR **59,95 €**

# Colorea tu hogar con luz



**Bloom** es una pequeña luminaria que ofrece grandes posibilidades para mejorar tu decoración. Proyecta hermosas e impresionantes luces y se funde perfectamente con el entorno.

# Hue Bloom White

hue  
personal wireless lighting

COL Bloom White  
**8718291488668**



PVPR **59,95 €**

## Características

- Flujo luminoso total de la luminaria: 120 lm
- Consumo: 8 W
- Duración máxima de la bombilla: 20.000 horas
- IP20
- Clase de protección: II doble aislamiento

# Conectada siempre contigo



**Iris** es una luminaria con estilo para llevarla a cualquier rincón de tu hogar. Puedes utilizarla en tu escritorio para concentrarte, en tu mesita de noche para despertarte o llevarla contigo a tu rincón favorito.



# Hue Iris Clear

COL Iris Clear  
8718291480310




PVPR **79,95 €**

## Características

- Flujo luminoso total de la luminaria: 210 lm
- Consumo: 10 W
- Duración máxima de la bombilla: 20.000 horas
- Ángulo de apertura: 120°
- IP20
- Clase de protección: II doble aislamiento

# Da forma a tu iluminación en el interior



**LightStrips** lleva la luz donde nunca imaginaste. Puedes doblarlos, cortarlos y darles la forma que quieras. Utiliza la cinta adhesiva para colocar LightStrips en cualquier lugar para una hermosa iluminación de acento.

# Hue LightStripsPlus interior

hue  
personal wireless lighting

Hue LightStripsPlus  
Alimentador + tira de 2 metros  
**8718696129388**

PVPR **79,95 €**



Hue LightStripsPlus 3m  
Tira de 2 metros con Alimentador  
+ extensión 1 metro  
**8718699625856**

PVPR **89,99 €**

Disponible a partir de  
Octubre 2018

Hue LightStripsPlus Extensión  
1 metro de extensión  
**8718696129555**

PVPR **24,95 €**


Incluye accesorio  
para esquinas

## Características

- Flujo luminoso total : 1600 lm (4200K)
- Consumo: 20,5W
- Vida útil de hasta: 20.000 horas
- IP20
- Clase de protección: II doble aislamiento
- 16 millones de colores
- Todas las tonalidades de blanco
- Permite crear tiras de hasta 10 metros
- Solo utilización con el puente HUE



# Tu iluminación discreta



**Hue Play** es el nuevo formato súper discreto que está hecho para mezclarse en cualquier área de TV / entretenimiento. Salida de luz homogénea.

Luz indirecta solamente (sin efecto de deslumbramiento)

Plug & play (no portátil)

Posibilidad de ubicar Hue Play en las diferentes posiciones para que quepan perfectamente en cualquier salón y área de TV, incluso donde no quede espacio adicional. No requiere muchos enchufes adicionales.

# Hue Play

## HUE PLAY PACK 1

Hue Play 1 Kit Negro  
(incluyen alimentador y accesorios para la instalación)

**7820130P7**

PVPR **69,95 €**



Hue Play 1 Kit Blanco  
(incluyen alimentador y accesorios para la instalación)

**7820131P7**

PVPR **69,95 €**




Disponibile a partir de  
Octubre 2018

## HUE PLAY PACK 2

Hue Play Doble Pack Negro  
(incluyen alimentador y accesorios para la instalación)

**7820230P7**


PVPR **129,95 €**



Hue Play Doble Pack Blanco  
(incluyen alimentador y accesorios para la instalación)

**7820231P7**

PVPR **129,95 €**



## EXTENSIONES

Hue Play Extensión Negro  
Extensiones (no incluyen el alimentador)

**7820330P7**

PVPR **59,95 €**



Hue Play Extensión Blanco  
Extensiones (no incluyen el alimentador)

**7820331P7**

PVPR **59,95 €**



Alargador de Cable HUE PLAY  
5 metros  
**7820430P7**

PVPR **14,95 €**

## Características

- Flujo luminoso total : 500-600 lm (4000K)
- Consumo: 6W
- Vida útil de hasta: 20.000 horas
- IP20 - Clase II
- 16 millones de colores
- Todas las tonalidades de blanco

- Solo utilización con el puente HUE
- Dimensiones por unidad ↑252 →43 ↗36
- Con un alimentador podremos conectar hasta 3 HUE PLAYS
- El alargador de 5 metros de cable HUE PLAY te permite realizar realizar el montaje donde desees



**Luz en todo lugar,  
en todo momento**

**Hue Go.** Iluminación portátil.  
Incorpora la luz en tu vida diaria y llévatela a donde quieras. Hue Go es la luz doméstica más versátil y tiene una emisión de luz de hasta 300 lúmenes. Si la desconectas de la corriente, Hue Go se convierte en una pieza principal portátil con la que podrás crear ambiente y disfrutar de la mejor luz en tus actividades. Hue Go de Philips funciona con una batería recargable interna que puede durar hasta 3 horas después de 1,5 horas de carga.



# Hue Go

hue  
personal wireless lighting

Controla Hue Go de Philips con comodidad y rapidez con o sin tu móvil. Activa los ajustes de luz directamente con tan solo pulsar el control inteligente del producto. Hue Go de Philips incorpora 5 efectos dinámicos naturales patentados: vela de efecto acogedor, café de domingo, meditación, bosque encantado y aventura nocturna. Cada uno tiene su propio flujo y mezcla de colores para ofrecer la ambientación adecuada. Perfectos para una cena romántica, un baño relajante o un momento zen.

Experimenta una forma natural de despertarte. Despiértate de forma natural y comienza bien el día. Mejora tu rutina de descanso con la experiencia más natural que hayas vivido a la hora de despertarte.

COL Hue Go white  
8718696123096

PVPR **79,95 €**



## Características

- Flujo luminoso total de la luminaria: 300 lm
- Consumo: 6 W
- Batería recargable interna con autonomía de 3 horas
- Duración máxima de la bombilla: 15.000 horas
- IP20
- Clase de protección: III: voltaje extra bajo de seguridad
- Tipo de batería: AA



## Luz funcional y de ambiente en la misma luminaria



**Beyond.** Utilízala según o la situación o estado de ánimo: Relajado, activo o sociable. Tiene dos fuentes de luz independientes: una iluminación ascendente y un downlight. Así puedes crear una mezcla interminable de colores y luz blanca para que coincida con tu estado de ánimo o actividad.

# Luminarias Beyond

Hue Beyond Ceiling Exten EU  
**8718696121870**



## Características

- Flujo Luminoso 1200 lm
- Numero de módulos de led : 4
- Consumo : 4,5 W (por modulo)
- Duración máxima: 15.000 horas
- Ángulo de apertura: 120°
- IP20
- Protección: I con toma de tierra

PVPR **499 €**

Hue Beyond Colgante Exten  
**8718696121863**



## Características

- Flujo Luminoso: 1200 lm
- Numero de módulos de led : 4
- Consumo: 4,5 W (por modulo)
- Duración máxima: 15.000 horas
- Ángulo de apertura: 120°
- IP20
- Protección: I con toma de tierra

PVPR **499 €**

Hue Beyond Table Exten EU  
**8718696121887**

PVPR **299 €**



## Características

- Flujo Luminoso: 600 lm
- Numero de módulos de led : 2
- Consumo : 4,5 W (por modulo)
- Duración máxima: 15.000 horas
- Ángulo de apertura: 120°
- IP20
- Protección: I con toma de tierra





# Nueva gama **Exterior HUE**

# Nueva Gama Exteriores HUE

Transforma tu jardín  
con Hue outdoor.

Ilumine sus actividades al aire libre y establezca el ambiente donde quiera. Con dos longitudes diferentes, cruce superficies pequeñas y más grandes al aire libre o en su baño 16 millones de colores y luz blanca que van desde el frío al blanco cálido, lo que lo respalda con actividades diarias.

Capaz de soportar una inmersión en agua de hasta 1 metro con clasificación IP67, la tira de luces está protegida contra cualquier condición climática.

Con clips de montaje incluidos, la tira de luces se puede instalar en cualquier superficie, desde el techo hasta el piso, desde la ensenada hasta las escaleras y los balcones. Con un recubrimiento difuso, la luz se mezcla dentro de la tira de luces; perfecto para casos de uso directo sin tener que preocuparse por dónde esconder la tira.



# Hue Outdoor Strip exterior

hue  
personal wireless lighting


Hue Outdoor Strip 2m EU  
Tira para Exterior  
**8718696804773**

PVPR **89,95 €**

Disponible a partir de  
Noviembre 2018



Disponible a partir de  
Noviembre 2018



## Características


- Flujo luminoso total : 2110 lm (4000K)
- Consumo: 20,5W
- Vida útil de hasta: 20.000 horas
- IP67
- Todas las tonalidades de blanco
- No es posible extender más de 5 metros
- Solo utilización con el puente HUE

Hue Outdoor Strip 5m EU  
Tira para Exterior  
**8718696804650**

PVPR **159,99 €**



# Luz especial para ocasiones especiales



Alarga tus tardes con la iluminación exterior Philips Hue. Consigue el ambiente adecuado en tu patio, balcón o porche... y relájate. Desde la cálida luz blanca del sol veraniego, a la fría luz diurna del invierno: puedes disfrutar de cualquier tono de luz blanca para que se adapte a tu estado de ánimo durante todo el año.

# Hue Lily focos de exterior

Lily spike anthracite 3 SELV  
Kit 3 focos  
**1741430P7**

PVPR **299,99 €**

## Que incluye el Kit:



Lily Hue ext. spike Black 1x8W SELV  
Extensión 1 foco  
**1741530P7**

PVPR **89,99 €**



## Características

- Flujo luminoso total : 1x700 lm
- Tonalidades: 2200-6500K
- Bajo voltaje 24v
- Vida útil de hasta: 25.000 horas
- LED integrado
- IP65
- Material: Aluminio
- Precisa del puente HUE
- Dimensiones por unidad ↑194 →84 ↗70
- Se pueden conectar hasta 5 dispositivos con 1 transformador.



## Conecta e ilumina tus espacios de exterior



Con la iluminación para exteriores Philips Hue no existen límites a la magia que puedes añadir. Juega con 16 millones de colores y todos los tonos de luz blanca para crear el efecto que buscas. Resalta objetos, árboles o caminos para que tu espacio sea especial. Utiliza la aplicación Hue para guardar tus ajustes de luz favoritos y recuperarlos cuando quieras con un par de pulsaciones.

# Hue Calla sobremuro exterior

Calla Hue base unit pedestal Black 1x8W  
**1742330P7**

PVPR **139,99 €**

## Que incluye el Kit:



## Características

- Flujo luminoso total : 1x640 lm
- Tonalidades: 2200-6500K
- Bajo voltaje 24v
- Vida útil de hasta: 25.000 horas
- LED integrado
- IP65
- Material: Aluminio
- Precisa del puente HUE
- Dimensiones por unidad ↑252 →104 ↗104
- Se pueden conectar hasta 5 dispositivos con 1 transformador.

Calla Hue ext. pedestal Black  
1x8W SELV Extensión  
**1742030P7**

PVPR **99,99 €**



# Cable Hue Extensión para exterior

- Para familias: Lily, Calla y tira de exterior
- Especialmente diseñado para exterior
- Fácil instalación y ampliación
- 2 años de garantía
- Dimensiones: 5m aprox.
- Material: Neopreno

Cable alargador HUE para exterior  
**1742430PN**

PVPR **14,99 €**



Llena de luz tu casa  
**Luz indirecta y  
discreta.**



# Hue **Signe** lámpara de mesa

hue  
personal wireless lighting

**Crea tu atmósfera personalizada con un diseño minimalista y un efecto de luz envolvente.**

Una experiencia de iluminación única con blancos y colores.

Un diseño elegante y delgado, especialmente diseñado para un efecto de luz indirecta con reflejo de pared.

Diviértete sincronizando las luces para música, películas y juegos con HUE Sync.

Pinta con luz el ambiente que desees y con fácil instalación.

Signe Hue table lamp aluminium 1x14W 24V

**4080148P7**

↑628 →77 ↗65

PVPR **169,95 €**

Disponible a partir de  
Octubre 2018



Signe Hue floor lamp aluminium 1x32W 24V

**4080248P7**

↑1490 →110 ↗93

PVPR **269,95 €**

## Características

- Flujo luminoso total : 1x2500 lm
- Tonalidades: 2200-6500K
- Vida útil de hasta: 25.000 horas
- LED integrado
- IP20
- Material: Aluminio
- Precisa del puente HUE





# Hue Sana aplique de pared

**Crea tu atmósfera personalizada y con un aplique de diseño minimalista.**

Un accesorio sofisticado, especialmente diseñado para un efecto de luz máximo debido a la reflexión indirecta de la pared.

Sana Hue wall lamp black 1x20W 24V  
**4090130P7**

PVPR **169,95 €**



Disponible a partir de  
Octubre 2018

Sana Hue wall lamp white 1x20W 24V  
**4090131P7**

PVPR **169,95 €**



## Características

- Flujo luminoso total : 1x1500 lm
- Tonalidades: 2200-6500K
- Vida útil de hasta: 25.000 horas
- LED integrado
- IP20
- Material: Aluminio
- Precisa del puente HUE
- Dimensiones por unidad ↑255 →255 ↗52



# Hue **Liane** aplique

Liane Hue wall lamp black 1x12W 24V  
**4090230P7**

PVPR **169,95 €**

Disponible a partir de  
Octubre 2018



## Características

- Flujo luminoso total : 1x900 lm
- Tonalidades: 2200-6500K
- Vida útil de hasta: 25.000 horas
- LED integrado
- IP20
- Material: Aluminio
- Precisa del puente HUE
- Dimensiones por unidad ↑558 →31 ↗107

Liane Hue wall lamp white 1x12W 24V  
**4090231P7**

PVPR **169,95 €**





# Hue Ensis colgante

Disfruta de las posibilidades ilimitadas con este colgante de diseño único.

Crea una experiencia de iluminación única y personal combinando blancos y colores. Dos tiras de led para luz funcional (descendente) y ambiental (ascendente).

## Características

- Flujo luminoso total : 6000 lm (2 tiras de 3000lm)
- Tonalidades: 2200-6500K
- Vida útil de hasta: 25.000 horas
- LED integrado
- IP20
- Material: Aluminio
- Precisa del puente HUE
- Dimensiones por unidad ↑164 a 1664 →1298 ↗70

Disponible a partir de  
Octubre 2018



Ensis Hue pendant white 2x39W 24V  
**4090331P7**

PVPR **399,95 €**

# Hue Flourish

Flourish Hue lámpara de mesa blanca 1x9.5W  
**4090431P7**

PVPR **129,95 €**

## Características

- Flujo luminoso total : 1x806 lm
- Tonalidades: 2200-6500K
- Vida útil de hasta: 25.000 horas
- E27
- IP20
- Material: Cristal
- Precisa del puente HUE
- Dimensiones por unidad ↑175 →261 ↗261

Flourish Hue plafón blanco 1x32W  
**4090531P7**

PVPR **249,95 €**



## Características

- Flujo luminoso total : 1x2400 lm
- Tonalidades: 2200-6500K
- Vida útil de hasta: 25.000 horas
- LED integrado
- IP20
- Material: Cristal
- Precisa del puente HUE
- Dimensiones por unidad ↑141 →359 ↗359

Disponibile a partir de  
Octubre 2018



Flourish Hue colgante blanco 1x31W  
**4090631P7**

PVPR **349,95 €**

## Características

- Flujo luminoso total : 1x3000 lm
- Tonalidades: 2200-6500K
- Vida útil de hasta: 25.000 horas
- LED integrado
- IP20
- Material: Cristal
- Precisa del puente HUE
- Dimensiones por unidad ↑1800 →401 ↗401





# Hue White Ambiance

## Luz para tus momentos

Comienza con el kit de inicio, crea un ambiente mas confortable y siéntete mejor con una nítida luz natural. Ideal para cualquier momento del día, desde el amanecer hasta el ocaso. Puedes controlarla fácilmente a través de tu dispositivo inteligente o al interruptor inalámbrico incluido y conectarla a los dispositivos disponibles.



Control  
inteligente



Control desde  
fuera de casa



Programaciones  
de luz



Regulación  
cómoda



Crea tu  
ambiente



Dormir y  
despertar



Bienestar

## Intensifica tus momentos

---

- De luz blanca cálida a fría de 2200 a 6500k
- Llénate de energía, concéntrate, lee y relájate con luz
- Crea tu propio amanecer y despiértate poco a poco

## Disfruta de tu tranquilidad

---

- Controla las luces a tu manera

## Control sencillo

---

- Control mediante mando inalámbrico Philips Hue incluido

## Sistema sencillo, fiable y preparado para el futuro

---

- Conecta hasta 50 bombillas Hue de Philips
- Conéctala a tus wearables
- Compatible con la tecnología HomeKit de Apple



# ¡Un ambiente para cada actividad!

## Recetas de luz

Gracias a la iluminación regulable, puedes utilizar el mismo espacio para cada actividad, con la iluminación idónea para cada una de ellas.

Elige una luz cálida para estimular tu creatividad o relajarte. Ilumina la estancia con una luz más fría para trabajar con eficacia y llenarte de energía.






## Disfruta del momento y relájate

Deja que la luz cálida te abrace y disfruta de tu momento de evasión.



2200 K



2900 K

## Devora tu libro preferido

Para relajarte mientras lees tu novela favorita elige una luz blanca con un toque cálido.



## Mantén la concentración mientras trabajas

La luz ligeramente fría te mantendrá concentrado en sus tareas diarias.



4300 K



6400 K

## Lléname de energía con la iluminación

Estimula tu metabolismo y llénate de la energía que te transmite la luz blanca fría.





# E27 Hue White Ambiance



## Starter Kit

Philips Hue White Ambiance 9,5W  
A60 E27 set EU  
**8718696728925**

PVPR **129,95 €**



Incluye **3 bombillas,**  
**Puente Hue y mando**

Philips Hue White Ambiance 9,5W  
A60 E27 set EU  
**8718696729083**

PVPR **44,95 €**



## Características

- Casquillo: E27
- Duración: 25000 horas
- Temperatura del color: 2200K-6500K
- Consumo: 9,5W
- Equivalencia en incandescencia: 60 W
- Flujo en lúmenes: 806 lm



Philips Hue White Ambiance  
9,5W A60 E27 EU  
**8718696548738**

PVPR **29,95 €**



# E27 Hue White Ambiance

hue  
personal wireless lighting

## Starter Kit

Philips Hue WA LRK kit 9,5W  
A60 E27 EU  
8718696678404

PVPR **34,95 €**

Incluye 1 bombilla  
y Mando



## Características

- Casquillo: E27
- Duración: 25000 horas
- Temperatura del color: 2200K - 6500K
- Consumo: 9,5W
- Equivalencia en incandescencia: 60W
- Flujo en lúmenes: 806lm
- IRC >80
- Mando incluido
- Alcance mínimo en interiores: 12 m
- Pilas incluidas: 1 x CR2450
- Duración mínima de la pila: 3 año(s)
- Banda de frecuencia: 2400 - 2483,5 MHz
- Duración: 50 000 clics
- Número máximo de bombillas manejadas por mando: 10 si no están conectadas al puente Hue





# GU10 Hue White Ambiance

## 2 Bombillas

Philips HueWA 5,5W A60 E27 2P EUR  
8718696671184

PVPR **44,95 €**



Incluye **2 bombillas**

## Características

- Casquillo: GU10
- Duración: 15000 horas
- Temperatura del color: 2200K-6500K
- Consumo: 5,5 W
- Equivalencia en incandescencia: 35 W
- Flujo en lúmenes: 250 lm



Philips Hue White Ambiance 5.5W  
GU10 EUR  
8718696598283

PVPR **29,95 €**




# E14 Hue White Ambiance

hue  
personal wireless lighting

## Pack 2 bombillas

Philips Hue Ambiance 6W B39 E14 EU  
8718696695265

PVPR **44,95 €**



## Características

- Casquillo: E14
- Duración: 25000 horas
- Equivalencia en incandescencia: 40 W
- Flujo en lúmenes: 470 lm



Philips Hue White Ambiance 6W B39  
E14 EU 2P  
8718696695203

PVPR **29,95 €**



HUE WHITE  
AMBIANCE


# La mejor iluminación para todos tus momentos



**Phoenix.** Proporciona una iluminación LED regulable de cálida a fría para adaptarse a todos tus momentos a lo largo del día.



# Luminarias Phoenix



Tone Phoenix colgante  
**8718696126615**

## Características

450 lm - 20.000 h  
LED 9W incluido  
↑1600 →500 ↗500  
IP20 - Material sintético

PVPR **349 €**



Tone Phoenix  
luminaria de mesa  
**8718696126547**

PVPR **179 €**

## Características

450 lm - 20.000 h  
LED 9W incluido  
↑ 323 → 300 ↗ 300  
IP20 - Material sintético

Tone Phoenix luminaria de techo  
**8718696126523 COL**



## Características

450 lm - 20.000 h  
LED 5W incluido  
↑ 206 → 500 ↗ 500  
IP20 - Material sintético

PVPR **349 €**



Tone Phoenix downlight  
**8718696126622**

## Características

450 lm - 20.000 h  
LED 5W incluido  
↑84 →140 ↗140  
IP20 - Material sintético

PVPR **49 €**



Tone Phoenix luminaria de pared  
**871869612653 COL**

## Características

450 lm - 20.000 h  
LED 5W incluido  
↑ 148 → 300 ↗ 300  
IP20 - Material sintético

PVPR **129 €**





Nuevas luminarias conectadas  
con **mando incorporado**

---

# Gama **plafones**

# Being plafón con mando a distancia



Being plafón  
Aluminio 1x40W  
**32610/48/P7**



Being plafón  
Blanco 1x40W  
**32610/31/P7**



Being plafón  
Negro 1x40W  
**32610/30/P7**

PVPR **139 €**

## Características

1 x 2400 Lumen a 4000 K  
2200 - 6500 K  
Encendido instantáneo  
2 años de garantía  
Bombilla integrada  
Hue White Ambiance Lighting strip  
220V - 240V / 50 - 60 Hz

IP20  
↑ 50 → 350 ↗ 350  
Material sintético - metal  
Configurable con sistema iluminación  
inteligente HUE  
Puente no incluido



## Being plafón



Mando a distancia incluido en el pack





Mando a distancia incluido en el pack



## Still plafón



# Still plafón con mando a distancia

hue  
personal wireless lighting



Still plafón  
Aluminio 1x40W  
**32613/48/P7**



Still plafón  
Blanco 1x40W  
**32613/31/P7**



Still plafón  
Negro 1x40W  
**32613/30/P7**

PVPR **139 €**

## Características

1 x 2.400 Lumen a 4000K  
2200 - 6500 K

Encendido instantáneo

2 años de garantía

Bombilla integrada

Hue White Ambiance Lighting strip  
220V - 240V / 50 - 60 Hz

IP20

↑ 72 → 390 ↗ 390

Material sintético - metal

Configurable con sistema iluminación  
inteligente HUE

Puente no incluido



# Fair plafón con mando a distancia



Fair plafón  
Blanco 1x60W  
**40340/31/P7**



Fair plafón  
Negro 1x60W  
**40340/30/P7**

PVPR **199 €**



## Características

1 x 3000 Lumen a 4000K  
2200 - 6500K  
Encendido instantáneo  
2 años de garantía  
Bombilla integrada  
Hue White Ambiance Lighting strip  
220V - 240V / 50 - 60 Hz

IP20  
↑ 98 → 444 ↗ 444  
Vidrio - metal  
Configurable con sistema iluminación  
inteligente HUE  
Puente no incluido



## Fair plafón



Mando a distancia incluido en el pack





# Cher plafón con mando a distancia

hue  
personal wireless lighting



## Características

1 x 3000 lumen  
2200 - 6500 K  
Encendido instantáneo  
2 años de garantía  
Hue White Ambiance Lighting  
strip incluido

220V - 240V / 50 - 60 Hz  
IP20  
↑ 94 → 475 ↗ 475  
Material sintético

Cher plafón  
Negro 1x39W 24V  
**40967/30/P7**  
PVPR **199,99 €**



Cher semifijo Preto 1  
x 39 W 24 V  
**40969/30/P7**  
PVPR **219,99 €**



## Características

1 x 3000 lumen  
2200 - 6500 K  
Ligação instantânea  
2 anos de garantia  
Hue White Ambiance Lighting  
strip incluido

220 V - 240 V/50 - 60 Hz  
IP20  
↑ 227 → 475 ↗ 475  
Material sintético  
Configurable con sistema iluminación  
inteligente HUE  
Puente no incluido



# Gama de baño White Ambiance



# Struana

plafón con mando a distancia

hue  
personal wireless lighting



Struana  
Blanco 1x32W  
**33064/31/P7**



PVPR **169,99 €**

## Características

1 x 2400 Lumen a 4000K  
2200 - 6500 K  
Encendido instantáneo  
2 años de garantía  
LED integrado  
Hue White Ambiance Lighting strip  
220V - 240V / 50 - 60 Hz

IP44  
↑59 →360  
Material sintético  
Configurable con sistema iluminación  
inteligente HUE  
Puente no incluido





# Adore con mando a distancia

hue  
personal wireless lighting

## Adore espejo

Adore Hue Espejo blanco 24V  
**3435731P7**  
↑51 →560 ↗560

Novedad Julio



PVPR **249,99 €**



PVPR **199,99 €**

## Adore plafón

Adore Hue plafón cromo 1xNW 24V  
**3435011P7**  
↑60 →407 ↗407



## Adore aplique

Adore Hue aplique de pared 1xNW 24V  
**3435111P7**  
↑64 →595 ↗138



PVPR **169,99 €**



### Características

1 x 2400 Lumen  
2200 - 6500 K  
Led integrado  
2 años de garantía  
IP44

Material Espejo baño: Aluminio y cristal  
Material resto: Metal  
Configurable con sistema iluminación  
inteligente HUE  
Puente no incluido



# Adore focos con mando a distancia

hue  
personal wireless lighting

Novedad Julio

## Adore 1L spot

Adore Hue wall lamp chrome 1xNW 24V  
**3435931P7**  
1X250 Lumen  
↑64 →595 ↗138



PVPR **79,99 €**



## Adore 2L spot

Adore Hue bar/tube white 2x5.5W 230V  
**3436031P7**  
2X250 Lumen  
↑90 →366 ↗120



PVPR **129,99 €**

## Adore 3L spot

Adore Hue bar/tube white 3x5.5W 230V  
**3436131P7**  
3X250 Lumen  
↑91 →626 ↗121



PVPR **179,99 €**



## Adore 3L spot redondo

Adore Hue plate/spiral white 3x5.5W 230V  
**3436231P7**  
3X250 Lumen  
↑120 →275 ↗250




PVPR **179,99 €**

### Características

2200 - 6500 K  
GU10  
2 años de garantía  
IP44

Material: Metal  
Configurable con sistema iluminación  
inteligente HUE  
Puente no incluido





Nuevas luminarias conectadas  
con **mando incorporado**

# Gama **suspendida**

# Fair suspendida con mando a distancia



Fair suspendida  
Negro 1x55W  
**40339/30/P7**



Fair suspendida  
Blanco 1x55W  
**40339/31/P7**

PVPR **199 €**

## Características

1 x 3000 Lumen a 4000 K  
2200 - 6500 K  
Encendido instantáneo  
2 años de garantía  
Bombilla integrada  
Hue White Ambiance Lighting strip  
220V - 240V / 50 - 60 Hz

IP20  
↑120 a 1500 →444 ↗444  
Vidrio - metal  
Configurable con sistema iluminación  
inteligente HUE  
Puente no incluido





Mando a distancia incluido en el pack



## Fair suspendida



HUE WHITE  
AMBIANCE



Mando a distancia incluido en el pack



### Cher suspendida



# Cher suspendida con mando a distancia

hue  
personal wireless lighting



Cher suspendida  
Negro 1x40W  
**40761/30/P7**



Cher suspendida  
Blanco 1x40W  
**40761/31/P7**



PVPR **199 €**


## Características

1 x 3000 lumen  
2200 - 6500 K  
Encendido instantáneo  
2 años de garantía  
Bombilla integrada  
Hue White Ambiance Lighting strip  
220V - 240V / 50 - 60 Hz

IP20  
↑291 a 1750 →475 ↗475  
Material sintético  
Configurable con sistema iluminación  
inteligente HUE  
Puente no incluido



# Amaze suspendida con mando



Amaze suspendida  
Negro 1x60W  
**40233/30/P7**



Amaze suspendida  
Blanco 1x60W  
**40233/31/P7**

PVPR **199 €**



## Características

1 x 3000 Lumen a 4000 K  
2200 - 6500 K  
Encendido instantáneo  
2 años de garantía  
Bombilla integrada  
Hue White Ambiance Lighting strip  
220V - 240V / 50 - 60 Hz

IP20  
↑131 a 1500 →434 ↗434  
Material sintético - metal  
Configurable con sistema iluminación  
inteligente HUE  
Puente no incluido



## Amaze suspendida



Mando a distancia incluido en el pack




# Being suspendida con mando a distancia

**Novedad** Julio


Being HUE Colgante aluminio  
aluminium 1x39W 24V  
**4098448P7**



Being HUE Colgante negro  
1x39W 24V  
**4098430P7**



Being HUE Colgante blanco  
1x39W 24V  
**4098431P7**



PVPR **269,99 €**



## Características

1 x 3000 Lumen  
2200 - 6500 K  
2 años de garantía  
Vida útil: 25.000 h  
Led integrado  
1x39W

IP20  
↑80 a 1580 →421 ↗421  
Material: Metal  
Configurable con sistema iluminación  
inteligente HUE  
Puente no incluido



# Devote suspendida con mando

Devote colgante blanco 1x9.5W 230V  
Extensión (Versión sin mando)  
**4300631P7**

PVPR **79,99 €**



Devote colgante blanco 1x9.5W 230V  
Versión con mando  
**4300731P7**

PVPR **99,99 €**



Novedad Julio



## Características

1 x 806 Lumen  
2200 - 6500 K  
2 años de garantía  
Vida útil: 25.000 h  
E27  
1,9x5W

IP20  
↑430 a 2430 →110 ↗110  
Material: Metal  
Configurable con sistema iluminación  
inteligente HUE  
Puente no incluido



# Explore suspendida con mando



Explore colgante blanco  
1x9.5W 230V  
**4300131P7**

PVPR **149,99 €**

**Novedad Julio**



## Características

1 x 806 Lumen  
2200 - 6500 K  
2 años de garantía  
Vida útil: 25.000 h  
E27

1,9x5W  
IP20  
↑435 a 2430 →181 ↗181  
Material: Metal y Cristal  
Configurable con sistema iluminación  
inteligente HUE  
Puente no incluido



Nuevas luminarias conectadas  
con **mando incorporado**

# Gama **sobremesa**



# Wellner luminaria de sobremesa

hue  
personal wireless lighting



Wellner luminaria de  
sobremesa  
Blanco 1x9,5W  
**44401/56/P7**

PVPR **99 €**

## Características

1 x 800 Lúmenes a 4000 K  
2200 - 6500 K  
Encendida instantánea  
2 años de garantía  
Bombilla incluida  
Hue White Ambiance E27  
220 V - 240 V/50 - 60 Hz

IP20  
↑192 →268 ↗268  
Vidrio  
Configurable con sistema iluminación  
inteligente HUE  
Puente no incluido



Mando a distancia incluido en el pack




## Wellner sobremesa



HUE WHITE  
AMBIANCE

Mando a distancia incluido en el pack



## Wellness sobremesa



# Wellness luminaria de sobremesa

hue  
personal wireless lighting



Wellness luminaria de  
sobremesa  
Negro 1x9,5W  
**40801/30/P7**

PVPR **99 €**

## Características

1 x 800 Lumen a 4000 K  
2200 - 6500 K  
Encendido instantáneo  
2 años de garantía  
Bombilla incluida  
Hue White Ambiance E27  
220V - 240V / 50 - 60 Hz

IP20  
↑193 →186 ↗186  
Vidrio - madera  
Configurable con sistema iluminación  
inteligente HUE  
Puente no incluido



# Felicity luminaria de sobremesa



Felicity luminaria de sobremesa  
Blanco 1x9,5W  
**40975/31/P7**




PVPR **99,99 €**

## Características

1 x 800 Lúmenes a 4000K  
2200 - 6500 K  
Encendido instantáneo  
2 años de garantía  
Bombilla incluida  
Hue White Ambiance E27  
220 V - 240 V/50 - 60 Hz

IP20  
↑255 →240 ↗87  
Sintético  
Configurable con sistema iluminación  
inteligente HUE  
Puente no incluido



Mando a distancia incluido en el pack



HUE WHITE  
AMBIANCE

# Explore sobremesa

hue  
personal wireless lighting

Explore pendant white  
1x9.5W 230V  
**4300331P7**

PVPR **129,99 €**



Novedad Julio



## Características

1 x 470 Lumen  
2200 - 6500 K  
2 años de garantía  
Vida útil: 25.000 h  
E14  
1x6W

IP20  
↑505 →190 ↗218  
Material: Metal y Cristal  
Configurable con sistema iluminación  
inteligente HUE  
Puente no incluido

# Explore sobremesa

hue  
personal wireless lighting

Explore floor lamp white  
1x9.5W 230V  
**4300431P7**

PVPR **249,99 €**



**Novedad** Julio

## Características

1 x 506 Lumen  
2200 - 6500 K  
2 años de garantía  
Vida útil: 25.000 h  
E27  
1x9,5W

IP20  
↑1735 →360 ↗369  
Material: Metal y Cristal  
Configurable con sistema iluminación  
inteligente HUE  
Puente no incluido




HUE WHITE  
AMBIANCE

Nuevas luminarias conectadas  
con **mando incorporado**

---

# Gama **focos**





HUE WHITE  
AMBIANCE

# Pillar spot con mando a distancia



Pillar spot  
Negro 1x5,5W  
**56330/30/P7** - Versión con mando  
**56330/30/P8** - Versión sin mando\*



Pillar spot  
Blanco 1x5,5W  
**56330/31/P7** - Versión con mando  
**56330/31/P8** - Versión sin mando\*

Versión P7 con mando:  
PVPR **84,95 €**

Versión P8 sin mando:  
PVPR **64,95 €**

\* La versión sin mando incluido permite ampliar la instalación.  
El mando controla hasta 10 puntos de luz.

## Características

1 x 350 Lumen a 4000 K  
2200 - 6500 K  
Retrofit  
2 años de garantía  
Bombilla incluida  
Hue White Ambiance GU10

220V - 240V / 50 - 60 Hz  
IP20  
↑120 →103 ↗103  
Metal Configurable con sistema  
iluminación  
inteligente HUE  
Puente no incluido





## Pillar spot



Mando a distancia incluido en el pack






Mando a distancia incluido en el pack



## Pillar 2L spot



# Pillar 2L spot con mando a distancia

hue  
personal wireless lighting

Pillar 2L spot  
Negro 2x5,5W  
56332/30/P7



Pillar 2L spot  
Blanco 2x5,5W  
56332/31/P7

PVPR **149,95 €**

## Características

2 x 350 Lúmenes a 4000 K  
2200 - 6500 K  
Retrofit  
2 años de garantía  
Bombilla incluida  
Hue White Ambiance GU10  
220 V - 240 V/50 - 60 Hz

220 V - 240 V/50 - 60 Hz  
IP20  
↑120 →193 ↗103  
Metal  
Configurable con sistema iluminación  
inteligente HUE  
Puente no incluido



# Runner spot con mando a distancia



Runner spot  
Blanco 1x5,5W  
**53090/31/P7** - Versión con mando  
**53090/31/P8** - Versión sin mando\*



Versión P7 con mando:  
PVPR **84,95 €**

Versión P8 sin mando:  
PVPR **64,95 €**



Runner spot  
Negro 1x5,5W  
**53090/30/P7** - Versión con mando  
**53090/30/P8** - Versión sin mando\*

\* La versión sin mando incluido permite ampliar la instalación.  
El mando controla hasta 10 puntos de luz.

## Características

1 x 350 Lumen a 4000K  
2200 - 6500 K  
Retrofit  
2 años de garantía  
Bombilla incluida  
Hue White Ambiance GU10  
220V - 240V / 50 - 60 Hz


IP20  
↑107 →110 ↗90  
Metal  
Configurable con sistema iluminación  
inteligente HUE  
Puente no incluido



Mando a distancia incluido en el pack



## Runner spot




HUE WHITE  
AMBIANCE



Mando a distancia incluido en el pack



## Runner 2L spot



# Runner 2L spot con mando a distancia

hue  
personal wireless lighting

Runner 2L spot  
Negro 2x5,5W  
53092/30/P7



Runner 2L spot  
Blanco 2x5,5W  
53092/31/P7



PVPR **149,95 €**

## Características

21 x 350 Lúmenes a 4000K  
2200 - 6500 K  
Retrofit  
2 años de garantía  
Lámpada incluida  
Hue White Ambiance GU10  
220 V - 240 V/50 - 60 Hz

IP20  
↑109 →305 ↗90  
Metal  
Configurable con sistema iluminación  
inteligente HUE  
Puente no incluido



# Runner 3L spot con mando a distancia

hue  
personal wireless lighting



Runner 3L spot  
Blanco 3x5,5W  
**53093/31/P7**



Runner 3L spot  
Negro 3x5,5W  
**53093/30/P7**



PVPR **199,95 €**

## Características

3 x 350 Lumen a 4000K  
2200 - 6500K  
Retrofit  
2 años de garantía  
Bombilla incluida  
Hue White Ambiance GU10  
220V - 240V / 50 - 60 Hz

IP20  
↑107 →480 ↗90  
Metal  
Configurable con sistema iluminación  
inteligente HUE  
Puente no incluido



## Runner 3L spot



Mando a distancia incluido en el pack





# Buratto 1L spot con mando a distancia

hue  
personal wireless lighting



Buratto spot  
Blanco 1x5,5W  
**50461/31/P7** - Versión con mando  
**50461/31/P8** - Versión sin mando\*



Buratto spot  
Aluminio 1x5,5W  
**50461/48/P7** - Versión con mando  
**50461/48/P8** - Versión sin mando\*

Versión P7 con mando:  
PVPR **79,95 €**

Versión P8 sin mando:  
PVPR **59,95 €**

\* La versión sin mando incluido permite ampliar la instalación.  
El mando controla hasta 10 puntos de luz.



## Características

1 x 250 Lumen a 4000 K  
2.200 - 6.500 K  
Retrofit  
2 años de garantía  
Bombilla GU10 HUE incluida  
Hue White Ambiance GU10  
220V - 240V / 50 - 60 Hz

IP20  
↑112 →136 ↗102  
Metal  
Configurable con sistema iluminación  
inteligente HUE  
Puente no incluido



# Buratto 2L spot con mando a distancia

hue  
personal wireless lighting

Buratto 2L spot  
Blanco 2x5,5W  
**50462/31/P7**



Buratto 2L spot  
Aluminio 2x5,5W  
**50462/48/P7**



PVPR **139,95 €**

## Características

2 x 250 Lúmenes a 4.000K  
2200 - 6500K  
Retrofit  
2 años de garantía  
Bombilla GU10 HUE incluida  
Hue White Ambiance GU10  
220 V - 240 V/50 - 60 Hz

IP20  
↑112 →240 ↗131  
Metal  
Configurable con sistema iluminación  
inteligente HUE  
Puente no incluido



# Buratto 3L spot con mando a distancia

hue  
personal wireless lighting



Buratto 3L spot  
Blanco 3x5,5W  
**50463/31/P7**



Buratto 3L spot  
Aluminio 3x5,5W  
**50463/48/P7**



PVPR **189,95 €**

## Características

3 x 250 Lúmenes a 4.000K  
2200 - 6500K  
Retrofit  
2 años de garantía  
Bombilla GU10 HUE incluida  
Hue White Ambiance GU10  
220 V - 240 V/50 - 60 Hz

IP20  
↑112 →443 ↗131  
Metal  
Configurable con sistema iluminación  
inteligente HUE  
Puente no incluido



# Buratto 4L spot con mando a distancia

hue  
personal wireless lighting



Buratto 4L spot  
Blanco 4x5,5W  
**50464/31/P7**



Buratto 4L spot  
Aluminio 4x5,5W  
**50464/48/P7**



PVPR **229,95 €**

## Características

4 x 250 Lumen a 4000 K  
2.200 - 6.500 K  
Retrofit  
2 años de garantía  
Bombilla GU10 HUE incluida  
Hue White Ambiance GU10  
220V - 240V / 50 - 60 Hz

IP20  
↑112 →653 ↗131  
Metal  
Configurable con sistema iluminación  
inteligente HUE  
Puente no incluido







# Buckram 1L spot con mando a distancia

personal wireless lighting



Buckram spot  
Blanco 1x5,5W  
**50471/31/P7** - Versión con mando  
**50471/31/P8** - Versión sin mando\*



Buckram spot  
Negro 1x5,5W  
**50471/30/P7** - Versión con mando  
**50471/30/P8** - Versión sin mando\*

Versión P7 con mando:  
PVPR **74,95 €**

Versión P8 sin mando:  
PVPR **54,95 €**

\* La versión sin mando incluido permite ampliar la instalación.  
El mando controla hasta 10 puntos de luz.



## Características

1 x 250 Lúmenes a 4000 K  
2200 - 6500 K  
Retrofit  
2 años de garantía  
Bombilla GU10 HUE incluida  
Hue White Ambiance GU10  
220 V - 240 V/50 - 60 Hz

IP20  
↑103 →102 ↗102  
Metal  
Configurable con sistema iluminación  
inteligente HUE  
Puente no incluido



# Buckram 2L spot con mando a distancia

personal wireless lighting

Buckram 2L spot  
Negro 2x5,5W  
**50472/30/P7**



Buckram 2L spot  
Blanco 2x5,5W  
**50472/31/P7**



PVPR **129,95 €**

## Características

2 x 250 Lumen a 4000K  
2.200 - 6.500K  
Retrofit  
2 años de garantía  
Bombilla GU10 HUE incluida  
Hue White Ambiance GU10  
220V - 240V / 50 - 60 Hz

IP20  
↑103 →252 ↗82  
Metal  
Configurable con sistema iluminación  
inteligente HUE  
Puente no incluido



# Buckram 3L spot con mando a distancia

hue  
personal wireless lighting



Buckram 3L spot  
Negro 3x5,5W  
**50473/30/P7**



Buckram 3L spot  
Blanco 3x5,5W  
**50473/31/P7**

PVPR **169,95 €**

## Características

3 x 350 Lumen a 4000K  
2.200 - 6.500 K  
Retrofit  
2 años de garantía  
Bombilla GU10 HUE incluida  
Hue White Ambiance GU10  
220V - 240V / 50 - 60 Hz

IP20  
↑103 →448 ↗82  
Metal  
Configurable con sistema iluminación  
inteligente HUE  
Puente no incluido



# Buckram 4L spot con mando a distancia

personal wireless lighting



Buckram 4L spot  
Negro 4x5,5W  
**50474/30/P7**



Buckram 4L spot  
Blanco 4x5,5W  
**50474/31/P7**



PVPR **199,95 €**

## Características

4 x 350 Lúmenes a 4000 K  
2200 - 6500 K  
Retrofit  
2 años de garantía  
Bombilla GU10 HUE incluida  
Hue White Ambiance GU10  
220 V - 240 V/50 - 60 Hz

IP20  
↑103 →448 ↗82  
Metal  
Configurable con sistema iluminación  
inteligente HUE  
Puente no incluido



# Explore aplique con mando a distancia

hue  
personal wireless lighting



Novedad Julio

Explore Hue aplique blanco  
white 1x6W 230V  
**4300231P7**

PVPR **129,99 €**



## Características

1 x 470 Lumen  
2200 - 6500 K  
2 años de garantía  
Vida útil: 25.000 h  
E14  
1x6W

IP20  
↑271 →115 ↗198  
Material: Metal y Cristal  
Configurable con sistema iluminación  
inteligente HUE  
Puente no incluido



# Milliskin spot con mando a distancia

Milliskin 1L spot

Blanco 1x5,5W

**50411/31/P7** - Versión con mando

**50411/31/P8** - Versión sin mando\*



Milliskin 1L spot

Aluminio 1x5,5W

**50411/48/P7** - Versión con mando

**50411/48/P8** - Versión sin mando\*



Versión P7 con mando:

PVPR **59,95 €**

Versión P8 sin mando:

PVPR **39,95 €**

\* La versión sin mando incluido permite ampliar la instalación.  
El mando controla hasta 10 puntos de luz.

## Características

1 x 250 Lumen a 4000 K  
2.200 - 6.500 K  
Retrofit  
2 años de garantía  
Bombilla GU10 HUE incluida  
Hue White Ambiance GU10  
220V - 240V / 50 - 60 Hz

IP20  
↑100 →90 ↗90  
Diam. Corte: 70mm  
Metal  
Configurable con sistema iluminación  
inteligente HUE  
Puente no incluido



# Milliskin spot con mando a distancia

hue  
personal wireless lighting

Milliskin 1L spot  
Blanco 1x5,5W  
**50421/31/P7** - Versión con mando  
**50421/31/P8** - Versión sin mando\*



Milliskin 1L spot  
Aluminio 1x5,5W  
**50421/48/P7** - Versión con mando  
**50421/48/P8** - Versión sin mando\*



Versión P7 con mando:

PVPR **59,95 €**

Versión P8 sin mando:

PVPR **39,95 €**

\* La versión sin mando incluido permite ampliar la instalación.  
El mando controla hasta 10 puntos de luz.

## Características

1 x 250 Lumen a 4000K  
2.200 - 6.500K  
Retrofit  
2 años de garantía  
Bombilla GU10 HUE incluida  
Hue White Ambiance GU10  
220V - 240V / 50 - 60 Hz

IP20  
↑100 →90 ↗90  
Diam. Corte: 70mm  
Metal  
Configurable con sistema iluminación  
inteligente HUE  
Puente no incluido






# Aurelle con mando a distancia

hue  
personal wireless lighting

Aurelle HUE panel blanco 1x28W  
1x2200 lm  
**3216131P5**  
↑46 →300 ↗300



PVPR **135,95 €**

Aurelle HUE panel blanco 1x55w  
1x4200 lm  
**3216231P5**  
↑46 →600 ↗600

PVPR **199,95 €**

Aurelle HUE panel blanco 1x55w  
1x4200 lm  
**3216331P5**  
↑46 →1200 ↗600



PVPR **199,95 €**



Aurelle HUE panel  
redondo blanco 1x28w  
1x2200 lm  
**3216431P5**  
↑47 →395 ↗395



PVPR **149,95 €**

Disponible a partir de  
Octubre 2018

## Características

2200 - 6500K  
2 años de garantía  
Vida útil: 25.000 h  
LED Integrado

IP20  
Material: Metal y sintético  
Configurable con sistema iluminación  
inteligente HUE  
Puente no incluido



# Hue White



## Fácil control y comodidad

Empieza con el kit de inicio del sistema Hue de Philips en blanco y disfruta de una mayor tranquilidad con la posibilidad de controlar la iluminación allá donde estés. Nuestro deseo es facilitarte la vida y ofrecerte tranquilidad de manera inteligente y útil.



Control  
inteligente



Control desde  
fuera de casa



Programaciones  
de luz

## Disfruta de tu tranquilidad

---

- Controla tus luces desde cualquier parte
- Programa horarios de iluminación para automatizar tu hogar de manera sencilla
- Atenuación inalámbrica suave garantizada
- Controla las luces a tu manera

## Sistema sencillo, fiable y preparado para el futuro

---

- Conecta hasta 50 bombillas Hue de Philips
- Compatible con la tecnología HomeKit de Apple



# E27 Hue White

hue  
personal wireless lighting

## Starter Kit

Philips Hue White 9W A60 E27  
8718696728987

PVPR **99,95 €**



Incluye 3 bombillas,  
Puente Hue y mando

## Características

- Casquillo: E27
- Duración: 25000 horas
- Temperatura del color: 2700 K (blanco cálido)
- Consumo: 9W
- Emisión de luz: Luz blanca de alta calidad
- Ángulo de apertura de 180°
- IRC >80
- Flujo en lúmenes: 800 lm



Philips Hue White 9W A60 E27  
8718696729113

PVPR **29,95 €**

Philips Hue White 9W A60 E27  
8718696449554

PVPR **69,95 €**



Philips Hue White 9W A60 E27 EU  
8718696449578

PVPR **19,95 €**



# E27 Hue White

## Starter Kit

Philips Hue DIM kit 9.5W  
A60 E27 EU  
8718696452523

PVPR **24,95 €**

Incluye **1 bombilla**  
y **Mando**



## Características

- Casquillo: E27
- Duración: 25000 horas
- Temperatura del color: 2700 K (blanco cálido)
- Consumo: 9,5 W
- Emisión de luz: Luz blanca de alta calidad
- Ángulo de apertura de 180°
- IRC >80
- Flujo en lúmenes: 800 lm
- Mando incluido
- Alcance mínimo en interiores: 12 m
- Pilas incluidas: 1 x CR2450
- Duración mínima de la pila: 3 año(s)
- Banda de frecuencia: 2400 - 2483,5 MHz
- Duración: 50 000 clics
- Número máximo de bombillas manejadas por mando: 10 si no están conectadas al puente Hue



# Hue White

hue  
personal wireless lighting

Philips HueW 5.5W GU10 EU  
8718699605513

PVPR **19,95 €**

**Novedad** Septiembre

## Características

- Casquillo: GU10
- Duración: 15000 horas
- Temperatura del color: 2700 K
- Consumo: 5,5W
- Emisión de luz: Cálida
- Ángulo de apertura de 36°
- IRC >80
- Flujo en lúmenes: 300 lm



# Hue White

**hue**  
personal wireless lighting

Philips HueW 5.5W GU10 2P EU  
**8718699605537**

PVPR **34,95 €**



**Novedad** Septiembre

## Características

- Casquillo: GU10
- Duración: 15000 horas
- Temperatura del color: 2700 K
- Consumo: 5,5W
- Emisión de luz: Cálida
- Ángulo de apertura de 36°
- IRC >80
- Flujo en lúmenes: 300 lm





# E27 Hue White Luminarias Exterior

hue  
personal wireless lighting

## Turaco

Turaco wall lantern anthracite 1x9.5W  
**1647293PO**

PVPR **69,99 €**



## Turaco

Turaco pedestal anthracite 1x9.5W 230V  
**1647393PO**

PVPR **99,99 €**



## Turaco

Turaco post anthracite 1x9.5W 230V  
**1647493PO**

PVPR **129,99 €**



### Características

- Flujo en lúmenes: 1x806 lúmenes
- Temperatura del color: 2200-2700K
- Duración: 25000 horas
- Bombilla Hue White E27 incluida
- IP44
- Material: Aluminio
- Precisa del puente HUE



PHILIPS



# E27 Hue White Luminarias Exterior

hue  
personal wireless lighting

## Lucca

Lucca wall lantern anthracite 1x9.5W 230V

**1740193P0**

↑115 →215 ↗170

PVPR **69,99 €**



## Lucca

Lucca pedestal anthracite 1x9.5W 230V

**1740293P0**

↑400 →142 ↗142

PVPR **99,99 €**



## Lucca

Lucca post anthracite 1x9.5W 230V

**1740393P0**

↑770 →142 ↗142

PVPR **129,99 €**



## Características

- Flujo en lúmenes: 1x806 lúmenes
- Temperatura del color: 2200-2700K
- Duración: 25000 horas
- Bombilla Hue White E27 incluida
- IP44
- Material: Aluminio
- Precisa del puente HUE





# E27 Hue White Luminarias Exterior

hue  
personal wireless lighting

## Tuar

Tuar wall lantern inox 1x9.5W 230V  
**1740447PO**  
↑115 →215 ↗170

PVPR **69,99 €**



## Tuar

Tuar pedestal inox 1x9.5W 230V  
**1740547PO**  
↑400 →142 ↗142

PVPR **99,99 €**



## Tuar

Tuar post inox 1x9.5W 230V  
**1740647PO**  
↑770 →142 ↗142

PVPR **129,99 €**



## Características

- Flujo en lúmenes: 1x806 lúmenes
- Temperatura del color: 2200-2700K
- Duración: 25000 horas
- Bombilla Hue White E27 incluida
- IP44
- Material: Aluminio
- Precisa del puente HUE



# Accesorios Hue

## Funcionalidad y control

---

Philips no sólo ha lanzado fuentes de luz conectadas sino que también ha creado una serie de accesorios que hacen más fácil el manejo de tus bombillas o luminarias Hue. Puedes controlar y personalizar tu sistema Philips Hue con nuestra aplicación y el sensor de movimiento Hue. O bien, puedes conectar tus luces inteligentes a través del mando o el TAP. **A partir de octubre los accesorios serán compatibles con Apple HomeKit.**

# Bridge Hue

El corazón de tu sistema Hue

---



Philips Hue Bridge EU  
**8718696511800**

PVPR **59,95 €**

## Empieza con el puente Hue bridge de Philips y **crea como quieras tu propio y exclusivo sistema Hue**

---

- Integra Hue en tu casa con las bombillas que desees
- Amplíala con accesorios Hue de Philips
- Número máximo de accesorios: 10
- Número máximo de bombillas: 50

## **Sistema sencillo**, fiable y preparado para el futuro

---

Lleva incorporado homekit Apple. HomeKit servirá de hub para nuestras casas inteligentes, el concentrador con el que podremos configurar los sistemas conectados y controlarlos a través de Siri logrando además que varios dispositivos trabajen juntos incluso aunque sean de diferentes fabricantes. Esto significa que podrás utilizar tu voz para dar una sola orden y que, por ejemplo, se apaguen todas las luces.

# Control inteligente



**Hue Tap** es el primer interruptor inteligente inalámbrico del sistema Hue de Philips que controla tus bombillas Hue de Philips con tan solo un toque.



# Interruptor Hue Tap

hue  
personal wireless lighting



Philips Hue TAP EUR  
**8718696743133**

PVPR **59,95 €**

## Recrea tus escenas favoritas con un simple toque

- Conéctalo a tu puente Hue bridge de Philips y controla 4 escenas de iluminación distintas Hue de Philips sin necesidad de usar ningún dispositivo inteligente
- No necesita pilas, funciona con energía cinética
- Duración: 50 000 clics
- Número máximo de interruptores tap por puente: 25



# Un mando para todo

**Hue DIM Switch.** Solo con el mando, puedes apagar y encender las luces o atenuar suavemente tu entorno lumínico favorito para fijar el brillo adecuado.



# Mando Hue DIM Switch



Philips Hue DIM Switch EU  
**8718696743157**

PVPR **19,95 €**

## Control total sin necesidad de otro dispositivo

Conecta el mando Hue DIM Switch a tu puente Hue de Philips, configúralo a través de la aplicación y controla tu entorno lumínico favorito de Hue de Philips sin necesidad de usar dispositivos inteligentes.

- Pilas incluidas: 1 x CR2450
- Duración mínima de la pila: 3 años
- Se pueden controlar hasta un máximo de 10 puntos de luz por mando
- Alcance en interiores hasta 12 metros



Ilumina  
tus pasos  
con el  
movimiento



**Detector de movimiento Hue.** Añade un sensor de movimiento a tu sistema Philips Hue para disfrutar de una mayor comodidad, tranquilidad y ahorro de energía. Funciona con pilas y es totalmente inalámbrico, de forma que puedes colocarlo en cualquier lugar de tu casa.



# Detector de presencia Hue

personal wireless lighting



Philips Hue Motion Sensor EU  
**8718696743171**

PVPR **39,95 €**

## Ahorra energía, luz solamente cuando la necesitas

- Fácil de configurar a través de la aplicación Philips Hue
- Colócalo en cualquier parte
- Sensor de luz diurna integrado para ahorrar energía
- Enciende y apaga automáticamente tus luces Hue
- Enciende tus luces Hue en cuanto detecta movimiento
- Enciende automáticamente una suave luz nocturna
- Captura movimientos dentro de 100 grados de apertura y hasta 5 metros
- Pilas incluidas



