

PHILIPS

Pack de aplicaciones



Carnicería

Combine distintas luminarias LED para maximizar el rendimiento y el ahorro.



Hasta un
50%
de ahorro de
energía



Su pack de aplicaciones para carnicerías:

CoreLine Downlight LED20S & GreenSpace Accent Fresh Food Meat

Todo lo que necesita para iluminar una carnicería

Un viaje a la carnicería es un viaje a la imaginación. Después de todo, la elección del tipo de carne, define el carácter de toda su comida.

La palabra mágica es: fresca. En una carnicería, los productos expuestos tienen que parecer frescos y apetitosos. La solución de iluminación Fresh Food Meat de Philips mejora el color rojo de la carne, haciendo que los cortes presenten el mejor aspecto. Además, prolonga el tiempo de conservación y minimiza la decoloración debida a la luz, que ayuda a reducir los desechos.



Más información:
www.philips.es/coreline

Ventajas del paquete

CoreLine Downlight LED20S



- Sustitución de fluorescente compacto
- Ahorro energético

GreenSpace Accent Fresh Food Meat*



- Iluminación de acento perfecta para realzar la carne fresca
- Sustituir SON blanco
- Ahorro energético

* El lugar de GreenSpace Accent Fresh Food Meat para carne, puede utilizar una opción montada en carriles: el proyector EcoStyle Fresh Food Meat - código de pedido EOC: 85340500 (blanco) o 85339900 (negro). Esta alternativa también mejora el color rojo de la carne expuesta. El diseño de iluminación será ligeramente diferente si se utilizan productos alternativos.

Especificaciones del paquete

	CoreLine Downlight LED20S	GreenSpace Accent Fresh Food Meat*
Tipo	DN130B LED20S/840 PSU P16 WH	RS342B LED19S/FMT PSU-E WB II WH
Potencia	22 W	36 W
Flujo lumínico	2100 lm	2300 lm
Temperatura de color	4000 K	Fresh Food Meat
Índice de reproducción del color (IRC)	≥ 80	87
Vida útil	50,000 horas	70,000 horas
Número de luminarias en MCB de 16 A tipo B	≤ 15	≤ 40
Código de pedido (EOC)	85271200	26334100
Diámetro de corte	200 - 205 mm	175 mm

Detalles del diseño de la iluminación

Deslumbramiento y sombras

Limite el ángulo del proyector a $< 20^\circ$ para evitar deslumbramiento del personal y sombras de los clientes sobre los productos expuestos.

Luz de tarea



Utilice la iluminación directa en el entorno de trabajo para iluminación de tarea sobre mostrador, la norma EN 12464-1 requiere 300 lux en las zonas de ventas.

Luminosidad

Ilumine las paredes para indicar que la tienda está abierta y hacer que parezca más espaciosa. Distancia máxima de downlight a la pared: 1,2 m.

Iluminación de acento

El ojo humano se dirige a las zonas de mayor brillo. Utilice la iluminación de acento para crear contraste y realzar el expositor.



Altura de la carnicería: 3,0 m

Diseño de iluminación para carnicería



Tipos de luminaria	N.º de lum.	Em [lux]	Contador Em [lux]	Potencia del sistema	Potencia instalada	W/m2	W/m2/100lux
Convencional PLC 2x18 W downlight	8	518	854	51 W	653 W	18,9	3,7
Convencional SDW-TG 50 W accent spot	4			62 W			
CoreLine Downlight LED20S	8	626	987	22 W	320 W	9,2	1,5
GreenSpace Accent LED19S Fresh Food Meat	4			36 W			