

PHILIPS

Pack de aplicaciones




Panadería

Combine distintas luminarias LED para maximizar el rendimiento y el ahorro.



Hasta un
60%
de ahorro de
energía



Su pack de aplicaciones para panaderías:

CoreLine Downlight
LED20S & EcoStyle
Fresh Food Champagne

Todo lo que necesita para iluminar una panadería

¿A quién no le gusta el pan? Entrar en una panadería significa entrar en un mundo de calidez, confort y bienestar: con una iluminación acorde.

El olor del pan recién hecho siempre dibuja una sonrisa en la cara de las personas. En una panadería lo que importa es destacar los colores sutiles y las texturas de las distintas clases de pan expuestas. Los clientes deben ser capaces de ver el sabor del pan y notar una atmósfera acogedora gracias al color de la iluminación cálida.



Más información:
www.philips.es/coreline

Ventajas del paquete

CoreLine Downlight LED20S



- Sustitución de fluorescente compacto
- Ahorro energético

EcoStyle Fresh Food Champagne*



- Iluminación de acento perfecta para realzar pan y bollería
- Sustituir SON blanco
- Ahorro energético

* En lugar del EcoStyle Fresh Food Champagne, también puede utilizar una opción de acento empotrable: el GreenSpace Accent Fresh Food Champagne - Código de pedido EOC: 26322800 (blanco). Esta alternativa también realza los colores y las texturas de los distintos panes expuestos. El diseño de iluminación será ligeramente diferente si se utilizan otras alternativas.

Especificaciones del paquete

	CoreLine Downlight LED20S	EcoStyle Fresh Food Champagne*
Tipo	DN130B LED20S/830 PSU PI6 WH	ST440T LED27S/CH PSU WB II WH
Potencia	22 W	50 W
Flujo lumínico	2100 lm	2600 lm
Temperatura de color	3000 K	Fresh Food Champagne
Índice de reproducción del color (IRC)	≥ 80	> 90
Vida útil	50,000 horas	70,000 horas
Número de luminarias en MCB 16A tipo B	≤ 15	≤ 35
Código de pedido (EOC)	85224800	85338200 (blanco) / 85337500 (negro)
Diámetro de corte	200 - 205 mm	no aplicable

Detalles del diseño de la iluminación

Deslumbramiento y sombras

Limite el ángulo del proyector a < 20° para evitar deslumbramiento del personal y sombras de los clientes sobre los productos expuestos.

Iluminación de acento



El ojo humano se dirige a las zonas de mayor brillo. Utilice la iluminación de acento para crear contraste y realzar el expositor.

Luminosidad

Ilumine las paredes para indicar que la tienda está abierta y hacer que parezca más espaciosa. Desplazamiento máximo de downlight a la pared: 1,2 m.

Estanterías

Con un riesgo de deslumbramiento mínimo, los proyectores que iluminan las estanterías se pueden inclinar > 20°. Para evitar sombras, el desplazamiento mínimo de iluminación a estantería es de 70 cm.



Altura de la panadería: 3,0 m

Diseño de iluminación para panaderías



Tipos de luminaria	N.º de lum.	Em [lux]	Contador Em [lux]	Potencia del sistema	Potencia instalada	W/m2	W/m2/100lux
Convencional PLC 2x18 W downlight	4	543	964	51 W	1098 W	29,3	5,4
Convencional SDW-TG 100 W proyector	8			112 W			
CoreLine Downlight LED20S	4	519	1113	22 W	488 W	13,5	2,5
EcoStyle Fresh Food Champagne LED27S	8			50 W			