



TBS165

2xTL5, 3xTL5, 4xTL5

TBS165 es una gama de luminarias diseñadas para cielo modular estándar. Combina un equipo electrónico y lámparas MASTER TL5 de Philips proporcionando un sustancial ahorro de energía en sustitución de las versiones electromagnéticas. Con una altura de 50 mm y provista de un marco ultra plano. TBS165 es ligera, incluye conector externo con lámparas pre-montadas para simplificar la instalación.


Características

- Especialmente diseñada para tubos fluorescentes TL5.
- Luminaria para incrustar con tecnología electrónica que permite ahorrar aproximadamente hasta un 25% de energía al sustituir la antigua luminaria electromagnética.
- Óptica en acabado de aluminio mate.

Aplicaciones


- Oficinas
- Colegios
- Tiendas

Plano de dimensiones



Dimensiones en mm

Curva fotométrica



Especificaciones técnicas

Familia de producto

TBS165 TL5

Número de lámparas

2, 3, 4 según modelo

Tipo de lámparas

TL5

Posición de la lámpara

Horizontal

Socket

G5

Potencia

Max 2x54W, Max 3x24W,
Max 4x24W, Max 3x54W, según modelo

Temperatura de color

3000K, 4000K, 6500K, según modelo

Índice de reproducción de color (IRC)

>80

Rendimiento lumínico (LOR)

60%

Factor de deslumbramiento (UGR)

22

Instalación

Incrustar (Cielo modular estándar)

Material

Carcasa de acero prepintado color blanco

Código IP

IP40

Óptica

Rejilla de aluminio mate con lamas planas mates (M2)

Otros

Conexión Push-in con retenedor (PIP)

Cable de seguridad (SC)

Instalación para techos de periferia vista en T

Balasto intellivolt program Start 120-277V

Balasto intellivolt con protocolo de atenuación
DALI ó Ø-10V, 120-277V

Batería de emergencia, marca BODINE



Philips Colombiana S.A.S.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Línea de Servicio al Cliente en Bogotá 307 8040 y a nivel nacional 01 8000 11 4586

www.lighting.philips.com.co