

Ibiza

TCW060



Diseñada para uso en entornos exigentes, TCW060 es una luminaria compacta y económica.

Esta solución tiene un grado de protección IP67 y funciona exclusivamente con un equipo electrónico; su bajo consumo resulta competitivo para ambientes con polvo y/o humedad, al mismo precio que una solución electromagnética. Un sencillo clip de techo simplifica la instalación y el mantenimiento.

Beneficios

- Luminaria, compacta, económica y está diseñada para el uso en entornos exigentes.
- Esta competitiva solución de bajo consumo para espacios húmedos, funciona exclusivamente con un equipo electrónico, al mismo precio de una solución electromagnética estándar.
- Versiones especiales disponibles para lámparas TL .


Características

- Versiones especiales para TL8 y TL5
- IP67
- Equipo electrónico
- Clip de techo Flexible
- Policarbonato autoextinguible


Aplicaciones

- Ambientes húmedos
- Parqueaderos
- Bodegas

Plano de dimensiones



Curva fotométrica



Especificaciones técnicas

Familia de producto

Ibiza TCW060

Número de lámparas

1 ó 2

Tipo de lámparas

Fluorescente TL8 ó TL5

Socket

G13 ó G5, según tubo fluorescente

Potencia

Max. 1x54W (versión slim) Max. 2x54W Max. 2x32W

Temperatura de color

3000K, 4100K ó 6500K

Índice de reproducción de color (IRC)

>80

Rendimiento lumínico (LOR)

63%

Factor de deslumbramiento (URG)

22

Código IK

IK08

Material

Carcasa en termoplástico ABS y cubierta frontal en Policarbonato

Código IP

IP67

Reflector

Acabado color blanco

Otros Según modelo)

Balasto intellivolt program Start 120-277V.

Balasto intellivolt con protocolo de atenuación DALI ó Ø-10V, 120-277V.

Batería de emergencia, marca BODINE.



Philips Colombiana S.A.S.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Línea de Servicio al Cliente en Bogotá 307 8040 y a nivel nacional 01 8000 11 4586

www.lighting.philips.com.co