

# Mini Basic

## Spot Downlight WH-BK



Luminaria con lámpara halógena o LED para incrustar en Dry Wall o cualquier tipo de cielo falso. Producto de alto confort visual, ideal para zonas de circulación.



### Características

- Diseño compacto y especial.
- Acabado frontal color blanco con pantalla interior en color negro.
- Luz de acento y brillo controlado.

### Aplicaciones

- Tiendas comerciales
- Pasillos
- Recepciones
- Oficinas

## Plano de dimensiones




C (Norm)	D (Norm)
80	50

C (Norm)	D (Norm)
54	50

Dimensiones en mm

## Curva fotométrica



## Especificaciones técnicas

## Familia de producto

Mini Basic KT6191

## Número de lámparas

1

## Tipo de lámparas

Halógeno ó LED, MR16

## Posición de la lámpara

Vertical

## Socket

GU10 ó GU5.3 según lámpara

## Potencia

6.5W, 7W ó 50W según lámpara

## Temperatura de color

2700K ó 3000K según lámpara

## Dirección ajustable

No

## Índice de reproducción de color (IRC)

&gt;80

## Instalación

Incrustar

## Diámetro de corte

76 mm

## Material

Aluminio con alta resistencia a la corrosión

## Código IP

IP20

## Acabado

Marco frontal color blanco con pantalla interna en color negro

## Otros

Voltaje de operación según lámpara a utilizar



Philips Colombiana S.A.S.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Línea de Servicio al Cliente en Bogotá 307 8040 y a nivel nacional 01 8000 11 4586

www.lighting.philips.com.co

Enero 2014  
datos sujetos a modificaciones