

Mini Basic

Spot Downlight WH-BK



Luminaria con lámpara halógena o LED para incrustar en Dry Wall o cualquier tipo de cielo falso. Producto de alto confort visual, ideal para zonas de circulación.



Características

- Diseño compacto y especial.
- Acabado frontal color blanco con pantalla interior en color negro.
- Luz de acento y brillo controlado.

Aplicaciones

- Tiendas comerciales
- Pasillos
- Recepciones
- Oficinas

Plano de dimensiones




C (Norm)	D (Norm)
80	50

C (Norm)	D (Norm)
54	50

Dimensiones en mm

Curva fotométrica



Especificaciones técnicas

Familia de producto	Mini Basic KT6191
Número de lámparas	1
Tipo de lámparas	Halógeno ó LED, MR16
Posición de la lámpara	Vertical
Socket	GU10 ó GU5.3 según lámpara
Potencia	6.5W, 7W ó 50W según lámpara
Temperatura de color	2700K ó 3000K según lámpara
Dirección ajustable	No

Índice de reproducción de color (IRC)	>80
Instalación	Incrustar
Diámetro de corte	76 mm
Material	Aluminio con alta resistencia a la corrosión
Código IP	IP20
Acabado	Marco frontal color blanco con pantalla interna en color negro
Otros	Voltaje de operación según lámpara a utilizar



Philips Colombiana S.A.S.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Línea de Servicio al Cliente en Bogotá 307 8040 y a nivel nacional 01 8000 11 4586

www.lighting.philips.com.co