

# Iris

## Downlight CFL-ni 2xPL-T 32W /2xPL-T 42W



Luminara para incrustar en drywall o cualquier tipo de cielo falso. Con lámparas fluorescentes compactas sin balasto integrado y cierres metálicos para una instalación fácil y rápida.


### Características

- Acabado Frontal color blanco.
- Vidrio opalizado al centro que disminuye el deslumbramiento.
- Reflector en aluminio anodizado.
- Disponible con lámparas fluorescente compactos sin balasto integrado 2xPL-T 32W ó 2xPL-T 42W.

### Aplicaciones


- Tiendas
- Oficinas
- Pasillos
- Vestíbulos

## Plano de dimensiones



Dimensiones en mm

## Curva fotométrica



## Especificaciones técnicas

### Familia de producto

Iris MH 1040

### Número de lámparas

2

### Tipo de lámparas

PL- T

### Posición de la lámpara

Horizontal

### Socket

GX24q-3, GX24q-4, según modelo

### Potencia

32W/42W por lámpara

### Temperatura de color

3000K, 4000K

### Índice de reproducción de color (IRC)

>80

### Rendimiento lumínico (LOR)

70%

### Factor de deslumbramiento (URG)

20

### Instalación

Incrustar

### Diámetro de corte

255 mm

### Material

Aluminio

### Código IP

IP20

### Acabado

Marco frontal color blanco

### Cubierta óptica

Vidrio opalizado al centro, 3 mm de espesor

### Reflector

Metal anodizado de alto brillo

### Otros

Balasto intellivolt program Start 120-277V

Balasto intellivolt con protocolo de atenuación DALI ó Ø-10V, 120-277V

Batería de emergencia, marca BODINE.



**Philips Colombiana S.A.S.**

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Línea de Servicio al Cliente en Bogotá 307 8040 y a nivel nacional 01 8000 11 4586

[www.lighting.philips.com.co](http://www.lighting.philips.com.co)