

Tubo TL5 ESSENTIAL



Lámpara tubular fluorescente con un diámetro de 16mm diseñada para operar con balasto electrónico.

Beneficios

- 40% más delgadas que los tradicionales T8.
- Rangos de potencias con las mismas dimensiones de los tubos T8 lo que facilita su repotenciación.
- Menos luminarias necesarias para todos los rangos.
- Especialmente diseñadas para operar con balasto electrónico.
- Dimerizables.
- Opciones de Diseño:
 - Miniaturización de las Luminarias.
 - Facilidad en el diseño de luminarias.
 - Buena distribución de la luz.
- Menos consumo de energía por metro cuadrado (W/m²) y menor emisión de CO₂ por su alta eficiencia.
- Bajos costos de energía.


Aplicación

Principalmente en áreas donde se exigen mayores niveles de luz:


- Oficinas
- Industria
- Almacenes de cadena (Grandes superficies)
- Edificios públicos
- Educación
- Salud

PHILIPS

Plano de dimensiones



Tipo	A (max.)	B (min.)	B (max.)	C (max.)	D (max.)
14W	549	553,7	556,1	563,2	17
21W	849	853,7	856,1	863,2	17
28W	1149	1153,7	1156,1	1163,2	17
54W	1149.0	1153.7	1156.1	1163.2	17



Características generales

I2NC	Descripción	Unidad de Empaque	Potencia (w)	Voltage (V)	Base	Bulbo	Flujo Luminoso (lm) Intensidad Luminosa (cd)	Eficacia Luminosa (Lm/W)	Vida Nominal (Horas)	Indice de Reproducción de color	Temperatura de color (K)
927925984058	TL5 Essential 14W 840 SLV/ 40	40	14	82	G5	T5	1.350	96	20.000	82%	4.000
927925986558	TL5 Essential 14W 865 SLV/ 40	40	14	82	G5	T5	1.260	90	20.000	82%	6.500
927926484058	TL5 Essential 21W 840 SLV/ 40	40	21	122	G5	T5	2.100	101	20.000	82%	4.000
927926486558	TL5 Essential 21W 865 SLV/ 40	40	21	123	G5	T5	1.900	92	20.000	82%	6.500
927926783058	TL5 Essential 28W/830 ISL/ 40	40	28	165	G5	T5	2.900	104	20.000	82%	3.000
927926784058	TL5 Essential 28W 840 SLV/ 40	40	28	165	G5	T5	2.900	104	20.000	82%	4.000
927926786558	TL5 Essential 28W 865 SLV/ 40	40	28	165	G5	T5	2.700	97	20.000	80%	6.500
927929383040	TL5 Essential 54W 830 HO SLV/ 40	40	54	116	G5	T5	4.620	86	20.000	80%	3.000
927929384040	TL5 Essential 54W 840 HO SLV/ 40	40	54	116	G5	T5	4.620	86	20.000	80%	4.000
927929386540	TL5 Essential 54W 865 HO SLV/ 40	40	54	116	G5	T5	4.340	80	20.000	80%	6.500



Philips Colombiana S.A.S.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Línea de Servicio al Cliente en Bogotá 307 8040 y a nivel nacional 01 8000 11 4586

www.lighting.philips.com.co