



## Bombillas ahorradoras con precios más asequibles Ecohome Mini

Ahorradora con forma de “U” diseñada como la mejor opción de sustitución para las bombillas incandescentes. La gama de productos de esta familia de ahorradoras incluye bombillas de 18W y 23W, lo que permite la fácil sustitución de las bombillas incandescentes hasta de 90W.

### Beneficios

- Ahorra más del 80% de energía en comparación con bombillas incandescentes de salida luminosa similar.
- Promedio de vida útil de hasta seis veces más que las bombillas incandescentes, reduciendo la necesidad de reemplazar la bombilla.

### Características


- Mejor distribución de luz, comparado con la generación anterior de bombillas del mismo tipo.
- Bajo contenido de mercurio para proteger el medio ambiente.

### Aplicación


- Ampliamente utilizada para sustituir a las bombillas incandescentes para todo tipo de aplicaciones de iluminación en general.
- No adecuada para dimerización o para dispositivos electrónicos.

# PHILIPS

## Plano de dimensiones



Tipo	C (max.)	D (max.)	F (max.)
ESSENNG 6k 18W CDL E27 I 10-127V 50/60Hz	143	36.0	48.4
ESSENNG 6k 23W WW E27 I 10-127V 50/60Hz	160	36.0	48.4
ESSENNG 6k 23W CDL E27 I 10-127V 50/60Hz	160	36.0	48.4



Tipo	C (max.)	D (max.)	F (max.)
EntryEssNG 18W CDL E27 I 10-127V 50/60Hz	143	36	48.4
EntryEssNG 23W WW E27 I 10-127V 50/60Hz	160	36	48.4
EntryEssNG 23W CDL E27 I 10-127V 50/60Hz	160	36	48.4



## Características generales

Potencia (W)	Base	Tensión (V)	Flujo Luminoso	Eficacia Luminosa (Lm/W)	Temperatura de color (K)	Color	Vida Útil (Horas)	IRC	Max. THD (%)	factor de Potencia	Equivalencia vs Incandescente	I2NC	EAN 13	EAN 14
18	E27	110-127V	1.050	58	2.700	WW Luz Suave / Cálida	6.000	80	<150	≥50	75W	929689712702	8718291650751	8718291650768
23	E27	110-127V	1.360	59	2.700	WW Luz Suave / Cálida	6.000	80	<150	≥50	90W	929689712902	8718291650942	8718291650959
18	E27	110-127V	1.050	58	6.500	CDL Luz Clara / Fría	6.000	80	<150	≥50	75W	929689712802	8718291650775	8718291650782
23	E27	110-127V	1.360	59	6.500	CDL Luz Clara / Fría	6.000	80	<150	≥50	90W	929689713002	8718291650966	8718291650973



Philips Colombiana S.A.S.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Línea de Servicio al Cliente en Bogotá 307 8040 y a nivel nacional 01 8000 11 4586

[www.lighting.philips.com.co](http://www.lighting.philips.com.co)