



Bombilla Ahorradora en espiral decorativa Ecohome Twister

Ahorradora en forma de espiral diseñada para clientes que buscan una bombilla compacta para uso en aplicaciones en las que la luminaria sea directamente visible. La familia de productos incluye bombillas desde 15W a 23W, lo que permite una fácil sustitución de la mayoría de las bombillas incandescentes hasta de 90W.

Beneficios

- Ahorra más del 80% de energía en comparación con bombillas incandescentes de salida luminosa similar.
- Promedio de vida de hasta seis veces más que las bombillas incandescentes, reduciendo la necesidad de reemplazar la bombilla.
- Ideal para uso donde la luminaria es directamente visible, gracias a su diseño decorativo en espiral.

Características


- Forma espiral alternativa a las bombillas incandescentes.
- Mejor distribución de la luz en comparación con las bombillas comunes.
- Bajo contenido de mercurio para proteger el medio ambiente.

Aplicación


- Ampliamente utilizada para sustituir a las bombillas incandescentes en todo tipo de aplicaciones de iluminación en general.
- No adecuadas para dimerización o para dispositivos electrónicos.

PHILIPS

Plano de dimensiones



Tipo	C (max.)	D (max.)	F (max.)
TORNADO 15W/827 E27 I 10-127V 50/60Hz	128.0	47.0	44.4
TORNADO 15W/865 E27 I 10-127V 50/60Hz	128.0	47.0	44.4



Tipo	C (max.)	D (max.)	F (max.)
TORNADO 20W/827 E27 I 10-127V 50/60Hz	135.0	54.0	48.4
TORNADO 20W/865 E27 I 10-127V 50/60Hz	135.0	54.0	48.4
TORNADO 23W/827 E27 I 10-127V 50/60Hz	141.0	54.0	48.4
TORNADO 23W/865 E27 I 10-127V 50/60Hz	141.0	54.0	48.4



Características generales

Potencia (W)	Base	Tensión (V)	Flujo Luminoso	Eficacia Luminosa (Lm/W)	Temperatura de color (K)	Color	Vida Útil (Horas)	IRC	Max. THD (%)	factor de Potencia	Equivalencia vs Incandescente	I2NC	EAN 13	EAN 14
15	E27	110-127V	950	63	2.700	WW Luz Suave / Cálida	6.000	82	<150	≥50	70W	929689917502	8718291251323	8718291251330
15	E27	110-127V	900	60	6.500	CDL Luz Clara / Fría	6.000	80	<150	≥50	60W	929689917602	8718291251347	8718291251354
20	E27	110-127V	1.328	66	2.700	WW Luz Suave / Cálida	6.000	82	<150	≥50	90W	929689937106	8718291251484	8718291251491
20	E27	110-127V	1.180	59	6.500	CDL Luz Clara / Fría	6.000	80	<150	≥50	80W	929689937206	8718291251507	8718291251514
23	E27	110-127V	1.442	62	2.700	WW Luz Suave / Cálida	6.000	82	<150	≥50	90W	929689937305	8718291251408	8718291251415
23	E27	110-127V	1.390	60	6.500	CDL Luz Clara / Fría	6.000	82	<150	≥50	60W	929689937406	8718291251422	8718291251439



Philips Colombiana S.A.S.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Línea de Servicio al Cliente en Bogotá 307 8040 y a nivel nacional 01 8000 11 4586

www.lighting.philips.com.co

Mayo 2013
datos sujetos a modificaciones