



Bombillas ahorradoras súper compactas Mini Twister

Son mini bombillas fluorescentes compactas integradas con alta eficiencia de hasta 63 lúmenes por watt, que reducen el consumo de energía hasta un 80%. La familia de productos incluye bombillas que van de 8W a 23W, lo que permite una fácil sustitución de la mayoría de las bombillas incandescentes hasta de 100W.

Beneficios

- Ahorran más del 80% de energía en comparación con bombillas incandescentes de salida luminosa similar.
- Mayor cantidad de luz y mejor distribución de la misma.
- Hasta 10.000 horas de vida útil.

Características


- Con forma de espiral y tamaño súper compacto.
- Encendido inmediato.
- Disponibles en dos versiones de temperatura de color: WW Luz Suave / Cálida (2.700°K) y CDL Luz Clara Fría (6.500°K).

Aplicación

- Las bombillas Mini Twister Philips son muy versátiles ofreciendo 20% más luz en tamaños aún más compactos.
- Por su tamaño reducido, se adapta en casi todos los tipos de luminarias y lámparas.
- Ideal para aplicaciones residenciales como lámparas de mesa, lámparas colgantes, apliques y plafones.

PHILIPS

Plano de dimensiones



8W / 12W / 13W / 18W / 23W

Tipo	Ø	Altura
12W / 8W	45,5	84
12W E14 / 13W	45,5	91
18W	55	100
23W	55	110

Características generales

Potencia (W)	Base	Tensión (V)	Flujo Luminoso	Eficacia Luminosa (Lm/W)	Temperatura de color (K)	Color	Vida Útil (Horas)	IRC	Max. THD (%)	factor de Potencia	Equivalencia vs Incandescente	I2NC	EAN 13	EAN 14
8	E27	110-127V	466	58	2.700	WW Luz Suave / Cálida	10.000	81	<150	≥50	30W	929689719301	8718291258766	8718291258773
8	E27	110-127V	475	59	6.500	CDL Luz Clara / Fría	10.000	80	<150	≥50	30W	929689719401	8718291258780	8718291258797
12	E27	110-127V	741	61	2.700	WW Luz Suave / Cálida	10.000	81	<150	≥50	50W	929689719501	8718291258803	8718291258810
12	E27	110-127V	700	58	6.500	CDL Luz Clara / Fría	10.000	80	<150	≥50	50W	929689719601	8718291258827	8718291258834
12	E27	110-127V	741	61	2.700	WW Luz Suave / Cálida	10.000	81	<150	≥50	50W	929689719502	8718291258964	8718291258964
12	E27	110-127V	700	58	6.500	CDL Luz Clara / Fría	10.000	80	<150	≥50	50W	929689719602	8718291258988	8718291258995
15	E27	110-127V	970	64	2.700	WW Luz Suave / Cálida	10.000	81	<150	≥50	70W	929689719701	8718291258841	8718291258858
15	E27	110-127V	900	60	6.500	CDL Luz Clara / Fría	10.000	80	<150	≥50	60W	929689719801	8718291258865	8718291258872
20	E27	110-127V	1.250	62	2.700	WW Luz Suave / Cálida	10.000	81	<150	≥50	80W	929689719901	8718291258889	8718291258896
20	E27	110-127V	1.200	60	6.500	CDL Luz Clara / Fría	10.000	80	<150	≥50	80W	929689720001	8718291258902	8718291258919
23	E27	110-127V	1.570	68	2.700	WW Luz Suave / Cálida	10.000	81	<150	≥50	100W	929689759101	8718291258926	8718291258933
23	E27	110-127V	1.450	63	6.500	CDL Luz Clara / Fría	10.000	80	<150	≥50	90W	929689759201	8718291258940	8718291258957



Philips Colombiana S.A.S.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Línea de Servicio al Cliente en Bogotá 307 8040 y a nivel nacional 01 8000 11 4586

www.lighting.philips.com.co