



Bombillas Fluorescentes Compactas Integradas Twister

Estas bombillas de bajo peso por su balasto electrónico, consumen 80% menos de energía que las bombillas incandescentes a las cuales reemplazan.

Descripción


- La línea Twister ahorra en costos de energía.
- Cuentan con una vida promedio de 8 años, basados en el uso de 3,5 horas promedio diarias.
- Ofrece una excelente reproducción de color y está disponible en luz blanca y luz amarilla.

Aplicaciones


- Ideales para uso residencial en lámparas de mesa, piso y techo.

PHILIPS

Plano de dimensiones



15W / 20W



23W / 27W / 42W

Tipo	A	B	C
15W	45	126	44
20W	52	133	48
23W	52	139	48
27W	60	138	52
42W	70	178	64

Características generales

Potencia (W)	Base	Tensión (V)	Flujo luminoso	Eficiencia luminosa	Temperatura de color (K)	Color	Vida útil (horas)	IRC	MAX. THD (%)	Factor de Potencia	Equivalencia vs. Incandescentes
15	E27	110 - 127V	1000	67	2.700	WW Luz Suave / Cálida	8.000	82	<150	>50	70W
20	E27	110 - 127V	1350	68	2.700	WW Luz Suave / Cálida	8.000	82	<150	>50	90W
23	E27	110 - 127V	1550	67	2.700	WW Luz Suave / Cálida	8.000	82	<150	>50	100W
23	E27	220 - 240V	1550	67	2.700	WW Luz Suave / Cálida	8.000	82	<150	>50	100W
27	E27	110 - 127V	1760	65	2.700	WW Luz Suave / Cálida	8.000	82	<150	>50	120W
27	E27	220 - 240V	1760	65	2.700	WW Luz Suave / Cálida	8.000	82	<150	>50	120W
42	E27	110 - 127V	2800	67	2.700	WW Luz Suave / Cálida	8.000	82	<150	>50	170W
15	E27	220 - 240V	950	63	6.500	CDL Luz Clara / Fría	8.000	78	<150	>50	70W
15	E27	110 - 127V	950	63	6.500	CDL Luz Clara / Fría	8.000	78	<150	>50	70W
20	E27	110 - 127V	1250	63	6.500	CDL Luz Clara / Fría	8.000	78	<150	>50	90W
23	E27	110 - 127V	1450	63	6.500	CDL Luz Clara / Fría	8.000	78	<150	>50	100W
27	E27	110 - 127V	1660	61	6.500	CDL Luz Clara / Fría	8.000	80	<150	>50	120W
42	E27	110 - 127V	2650	63	6.500	CDL Luz Clara / Fría	8.000	82	<150	>50	160W

*La información suministrada en este catálogo ha sido verificada en proceso de certificación.



Philips Colombiana S.A.S.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Línea de Servicio al Cliente en Bogotá 307 8040 y a nivel nacional 01 8000 11 4586

www.lighting.philips.com.co

Julio 2013
datos sujetos a modificaciones