



Sodio de alta Presion Tubular MASTER SON-T PIA PLUS

Lámparas de sodio a alta presión con tecnología PIA (Philips Integrated Antenna), alto flujo luminoso y larga vida.

Beneficio

- La tecnología PIA asegura una vida larga y fiable, con mejor mantenimiento del flujo luminoso, encendido fiable durante toda la vida de la lámpara y reencendido prácticamente instantáneo (< 30 segundos).
- La alta eficacia y la ausencia de plomo (casquillo E40) la convierten en una buena alternativa medioambiental.
- Es la lámpara de sodio a alta presión más eficaz del mercado.

Características

- Tubo de descarga cerámico con antena integrada para una vida larga y fiable.
- Bulbo exterior tubular transparente.
- Lámparas libres de plomo (casquillo E40).
- Concepto "Plus", lámparas de alta eficacia con mayor flujo luminoso.
- El getter (captador de impurezas) de ZrCo asegura un alto mantenimiento del flujo luminoso y pocos fallos prematuros.
- La construcción más robusta, con menor número de puntos de soldadura, aporta mayor resistencia a choques y vibraciones lo que se traduce en menor número de fallos prematuros.

Aplicación


- Alumbrado residencial y de carreteras.
- Alumbrado de zonas industriales.
- Instalaciones deportivas exteriores e interiores.
- Iluminación por proyección.
- Alumbrado hortícola (invernaderos).

Seguridad y Advertencias

- El equipo controlador debe incluir al final de la vida útil, la protección (IEC60662, IEC62035)

PHILIPS

Plano de dimensiones



Tipo	B (max.)	C (max.)	D (max.)	L (norm)	O (norm)
50	-	156	35,75	104	35
70	-	156	35,78	104	42
100	-	210	48	132	47
150	-	210	48	132	61
250	-	257	48	158	64
400	-	283	48	175	83
600	-	283	47	174,2	126

Características generales

I2NC	Descripción	Unidad de Empaque	Potencia (w)	Voltage (V)	Base	Bulbo	Posición de Funcionamiento	Flujo Luminoso (lm) Intensidad Luminosa (cd)	Eficacia Luminosa (Lm/W)	Vida Nominal (Horas)	Indice de Reproducción de color	Temperatura de color (K)	Contenido de Mercurio (mg)
928151900028	SON-T 50W E27 PIA Plus	12	50	91	E27	T35	Universal	4.400	81	30.000	25%	2.000	12
928152700091	SON-T 70W E27 PIA Plus	12	70	90	E27	T35	Universal	6.600	91	30.000	25%	2.000	12
928483300094	SON-T 100W E40 PIA Plus	12	100	100	E40	T46	Universal	10.700	107	28.000	25%	2.000	16,3
928483400094	SON-T 150W E40 PIA Plus	12	150	100	E40	T46	Universal	18.000	117	32.000	25%	2.000	20,4
928144709292	SON-T 250W E40 PIA Plus	12	250	100	E40	T46	Universal	33.300	130	36.000	25%	2.000	15
928144809292	SON-T 400W E40 PIA Plus	12	400	100	E40	T46	Universal	56.500	142	36.000	25%	2.000	20
928158409227	SON-T 600W E40 PIA Plus	12	600	115	E40	T46	Universal	90.000	150	30.000	25%	2.000	24



Philips Colombiana S.A.S.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Línea de Servicio al Cliente en Bogotá 307 8040 y a nivel nacional 01 8000 11 4586

www.lighting.philips.com.co