



Bombillas Halógenas Capsuline

Bombilla halógena con cápsula a tensión de red con un solo terminal que proporciona luz blanca.


Descripción

- De baja presión con quemador con filtro UV.
- Posición de encendido universal.

Aplicaciones

- Ideal como luz de tarea.
- Aplicaciones decorativas en hogares.
- Tiendas, hoteles, restaurantes.

Plano de dimensiones



Tipo	A	B
20W	9.3	33
50W	12	42

Características generales

Potencia (W)	Voltaje (V)	Flujo Luminoso (lúmenes)	Base	Vida útil (horas)	Temperatura de color (K)	Eficiencia Energética (lm/w)
20	12	250	G4	2.000	2.800	13
50	12	700	GY6.35	2.000	2.900	14

*La información suministrada en este catálogo ha sido verificada en proceso de certificación.



Philips Colombiana S.A.S.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Línea de Servicio al Cliente en Bogotá 307 8040 y a nivel nacional 01 8000 11 4586

www.lighting.philips.com.co

Julio 2013
datos sujetos a modificaciones