



Halogenúros Metálicos Cerámicos Tubulares Master CityWhite CDO-TT Plus

Halogenuros metálicos cerámicos con bulbo exterior tubular transparente.

Beneficios

- Reducción del coste de adquisición en comparación a su predecesor la MASTER Colour CDM-TT.
- Cómoda impresión de color cálido con color estable durante toda la vida útil.
- Niveles flexibles de luz y posible reducción del consumo de energía través de la opción de la regulación.
- Actualización para las instalaciones existentes de HPL con el equipo de intercambio adecuado.

Características

- Bombilla robusta con larga vida útil.
- Adaptación directamente en instalaciones HPS (SON) para la actualización de luz amarilla a la luz blanca.
- Buena reproducción cromática y temperatura cálida de color blanco armonizada.

Aplicaciones


- Centros de la ciudad, centros comerciales, zonas peatonales, áreas residenciales, alumbrado en vías y alumbrado por proyección.

Seguridad y advertencias

- Utilizar sólo en luminarias totalmente cerradas, incluso durante las pruebas (IEC61167, IEC 62035, IEC60598).
- El sistema de iluminación debe ser capaz de contener las partes calientes de la lámpara si la lámpara se rompe.
- Las lámparas pueden utilizar balastos electrónicos o electromagnéticos.
- El equipo de control debe incluir al final de su vida útil la protección (IEC61167, IEC62035).

PHILIPS

Plano de dimensiones



Tipo	B (max.)	C (max.)	D (max.)	L (norm)	O (norm)
70	-	156	36	102	7,15
100	-	211	47	132	8,5
150	-	211	47	132	10
250	-	257	47	157	12,1

Características generales

I2NC	Descripción	Unidad de Empaque	Potencia (w)	Voltage (V)	Base	Bulbo	Posición de Funcionamiento	Flujo Luminoso (lm) Intensidad Luminosa (cd)	Eficacia Luminosa (Lm/W)	Vida Nominal (Horas)	Indice de Reproducción de color	Temperatura de color (K)	Contenido de Mercurio (mg)
928082019235	Master CDO-TT Plus 70W 828 E27	12	70	93	E27	T35	Universal	7.500	103	20.000	90%	2.800	6,8
928082119231	Master CDO-TT Plus 100W 828 E40	12	100	97	E40	T46	Universal	10.700	109	27.000	88%	2.800	11
928082219231	Master CDO-TT Plus 150W 828 E40	12	150	98	E40	T46	Universal	16.500	110	27.000	87%	2.800	15,8
928082319230	Master CDO-TT Plus 250W 830 E40	12	250	100	E40	T46	Universal	28.300	113	23.000	88%	3.000	25,3



Philips Colombiana S.A.S.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Línea de Servicio al Cliente en Bogotá 307 8040 y a nivel nacional 01 8000 11 4586

www.lighting.philips.com.co

Abril 2013
datos sujetos a modificaciones