



# Master Colour CDM-Rm mini

La manera más fácil de brillar.

La nueva MASTERColour CDM-R mini ofrece una calidad de luz confiable en reflectores de 50mm con una salida de luz superior y una mayor estabilidad del color, creando una atmósfera agradable para sus clientes.

## Beneficios

- La bombilla reflectora de 50 mm miniaturizada CDM hace que sea posible utilizarse en aparatos más pequeños y logra una fácil adaptación en techos.
- Adecuado para luminarias abiertas, de fácil instalación y fácil mantenimiento.
- Ahorra hasta un 60% de energía en comparación con las lámparas halógenas de tensión baja.
- Producción de calor relativamente bajo.
- Brinda el efecto de iluminación blanca nítida con excelente estabilidad de color.

## Características

- Bombilla CDM de 50mm reflector miniaturizada.
- Haz de luz de Alta intensidad.
- Larga duración de la bombilla en comparación con las lámparas halógenas.
- Sistema de "Giro y bloqueo".

## Aplicación



- Sistema miniaturizado de luz blanca nítida superior para acentuar el alumbrado general en tiendas.

## Seguridad y advertencias

- Uso solamente con equipo de control electrónico.
- El equipo de control debe incluir al final de su vida útil la protección (IEC61167, IEC62035)

# PHILIPS

## Plano de dimensiones



Tipo	A (max.)	C (max.)	D (max.)	CI (norm)
20	59	65,4	50	60,9

## Características generales

I2NC	Descripción	Unidad de Empaque	Potencia (w)	Voltage (V)	Base	Bulbo	Posición de Funcionamiento	Flujo Luminoso (lm) Intensidad Luminosa (cd)	Vida Nominal (Horas)	Índice de Reproducción de color	Temperatura de color (K)	Angulo de Apertura (D)	Contenido de Mercurio (mg)
928191005330	CDM-Rm Mini 20W/830 GX10 MRm16 10D	6	20	93	GX10	MR16	Universal	13.500 cd	15.000	84%	3.000	10	3,35
928191105330	CDM-Rm Mini 20W/830 GX10 MRm16 25D	6	20	93	GX10	MR16	Universal	4.500 cd	15.000	84%	3.000	25	3,35
928191205330	CDM-Rm Mini 20W/830 GX10 MRm16 40D	6	20	93	GX10	MR16	Universal	2.100 cd	15.000	84%	3.000	40	3,35



Philips Colombiana S.A.S.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Línea de Servicio al Cliente en Bogotá 307 8040 y a nivel nacional 01 8000 11 4586

[www.lighting.philips.com.co](http://www.lighting.philips.com.co)

Abril 2013  
datos sujetos a modificaciones