



Iluminación Fluorescente de gran eficiencia

MASTER TL5 Alta Eficiencia (HE)

Esta lámpara TL5 (diámetro de tubo de 16 mm) tiene una elevada eficacia lumínica, que tiene como resultado un bajo consumo de energía. La lámpara TL5 de alta eficiencia ofrece un mantenimiento lumínico excelente y una buena reproducción del color. Las zonas de aplicación son oficinas, industria, edificios públicos y gubernamentales, escuelas, hospitales e iluminación de instalaciones deportivas cubiertas.

Beneficios

- Permite minimizar el tamaño del sistema y proporciona una mayor libertad en el diseño de las luminarias.
- La longitud de las lámparas permite acoplarlas fácilmente en los sistemas techomodulares.
- Gran eficacia de las lámparas y gran eficiencia de las luminarias.


Características

- 40% más delgadas y 5 cm más cortas que las lámparas TL-D correspondientes.
- Elevada eficacia de hasta 104 lm/W.
- Diseñada específicamente para el funcionamiento con equipo electrónico.
- El flujo luminoso máximo se alcanza a aproximadamente 35 °C en posición de funcionamiento libre.


Aplicación

Adecuada para luminarias empotradas, montadas en la superficie y suspendidas en aplicaciones tales como oficinas, tiendas, colegios, edificios públicos e industria, cuando sea necesario un alumbrado de alta calidad y buen rendimiento energético.

Plano de dimensiones



Tipo	A (max.)	B (min.)	B (max.)	C (max.)	D (max.)
14W	549	553,7	556,1	563,2	17
28W	1149	1153,7	1156,1	1163,2	17



Características generales

I2NC	Descripción	Unidad de Empaque	Potencia (w)	Voltage (V)	Base	Bulbo	Flujo Luminoso (lm)	Eficacia Luminosa (Lm/W)	Vida Nominal (Horas)	Indice de Reproducción de color	Temperatura de color (K)	Contenido de Mercurio (mg)
927926083055	MASTER TL5 14W 830 HE SLV/40	40	14	82	G5	T5	1.350	99	24.000	85%	3.000	1.4
927926084055	MASTER TL5 14W 840 HE SLV/40	40	14	82	G5	T5	1.350	99	24.000	85%	4.000	1.4
927926086555	MASTER TL5 14W 865 HE SLV/40	40	14	82	G5	T5	1.260	91	24.000	85%	6.500	1.4
927926583018	MASTER TL5 28W/830 HE SLV/40	40	28	75	G5	T5	2.900	104	24.000	85%	3.000	1.4
927926584055	MASTER TL5 28W/840 HE SLV/40	40	28	75	G5	T5	2.900	104	24.000	85%	4.000	1.4



Philips Colombiana S.A.S.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Línea de Servicio al Cliente en Bogotá 307 8040 y a nivel nacional 01 8000 11 4586

www.lighting.philips.com.co