

tubo T8 Super 80 ALTO



Minima cantidad de Mercurio

Esta lámpara ofrece más lúmenes por vatio y una mejor reproducción cromática de colores que las T8 estándar, con menor contenido de mercurio. La lámpara puede ser instalada en luminarias T8 existentes.

Beneficios

- Reduce los costos de mantenimiento extendiendo el ciclo de reposición.
- Posee 95% de mantenimiento lumínico y tan solo 1.7mg de mercurio para tubos fluorescentes con [®]Tecnología ALTO II.
- Lámpara TL8 con una eficiencia moderada y la reproducción de los colores.
- Adecuado para uso en una amplia gama de luminarias T8 donde la reproducción de color no es un factor importante.
- El flujo luminoso se basa en el rendimiento del tubo después de 100 horas de vida útil.
- Vida útil de 15.000 horas.

Características


- Mantenimiento del flujo luminoso del 95% y reducción de ennegrecimiento del tubo en los extremos.
- Disponible en potencias: 17W y 32W.
- Disponible en temperaturas de color: 3000K, 4000K y 6500K.

Aplicaciones


- Ideal para aplicaciones que requieren máxima salida de luz constante.

PHILIPS

Plano de dimensiones



Tipo	D (max.)
17	609.6
32	1219.2



Características generales

I2NC	Descripción	Unidad de Empaque	Potencia (w)	Base	Bulbo	Flujo Luminoso (lm) Intensidad Luminosa (cd)	Eficacia Luminosa (Lm/W)	Vida Nominal (Horas)	Indice de Reproducción de color	Temperatura de color (K)	Contenido de Mercurio (mg)
927842073001	F17 T8 Super 83	30	17	Medium Bi-Pin	T8	1.210	71	15.000	82%	3.000	1,7
927842074101	F17 T8 Super 84	30	17	Medium Bi-Pin	T8	1.210	71	15.000	82%	4.100	1,7
927842076501	F17 T8 Super 86	30	17	Medium Bi-Pin	T8	1.095	64	15.000	82%	6.500	1,7
927842573001	F32 T8 Super 83	30	32	Medium Bi-Pin	T8	2.660	83	15.000	82%	3.000	1,7
927842574101	F32 T8 Super 84	30	32	Medium Bi-Pin	T8	2.660	83	15.000	82%	4.100	1,7
927842576501	F32 T8 Super 86	30	32	Medium Bi-Pin	T8	2.385	75	15.000	82%	6.500	1,7



Philips Colombiana S.A.S.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Línea de Servicio al Cliente en Bogotá 307 8040 y a nivel nacional 01 8000 11 4586

www.lighting.philips.com.co