



# Philips Belysning

## LED-lysrör T5

### Hitta rätt LED-lysrör T5 här

Konventionella fluorescerande lysrör T5	Jämförbara Philips LED-lysrör T5
80 watt	Master LED-lysrör T5 UO 1500 mm – 36 W
54 watt	Master LED-lysrör T5 HO 1200 mm – 26 W
49 watt	Master LED-lysrör T5 HO 1500 mm – 26 W
35 watt	Master LED-lysrör T5 HE 1500 mm – 20 W
28 watt	Master LED-lysrör T5 HE 1200 mm – 16,5 W
14 watt	Master LED-lysrör T5 HE 600 mm – 8 W