

# interact



## Interact Pro - Ett smart, enkelt trådlöst belysningsystem

För små och medelstora företag

Läs mer om Interact  
[www.philips.se/interactpro](http://www.philips.se/interactpro)

Kompatibelt med

Connected lighting

**PHILIPS**

# Innehåll

- 04** **Låt oss presentera Interact Pro.**  
Se vad allt handlar om.
- 06** **Det lönar sig för alla.**  
Lär dig hur systemet fungerar för dig och dina kunder.
- 08** **Så enkel att konfigurera.**  
Se exakt hur olika komponenter kopplas ihop.
- 10** **Var använder du Interact Pro.**  
Installera Interact Pro i en mängd olika miljöer.
- 12** **Maskinvaran är enkel att installera.**  
Välj Philips Interact Ready armaturer och ljuskällor.
- 14** **Produktspecifikationer.**  
Få all information om kompatibla Interact Ready produkter.

# interact Pro

Smart trådlös belysning med enkel app och dashboard som är kompatibel med Philips Interact Ready armaturer och ljuskällor. Nu kan även små och medelstora företag utnyttja kraften i IoT-ansluten belysning.

**Ljus. Information. Åtgärd.**





## Dina kunder är din business, så förändra båda.

**Belysning blir smart. Med Interact Pro- kan du ge dina kunder unika fördelar:**

- Visa dem hur de kan anpassa belysningen på sin arbetsplats
- Hjälp dem att göra betydande energibesparingar
- Samla in data som bevisar att du är en pålitlig rådgivare och långsiktig partner

Smart belysning har redan gjort intryck på större företag. Men varför ska bara de ha alla fördelar? Små och medelstora företag kan nu motivera anställda och öka produktiviteten genom att skapa en bättre arbetsmiljö.

Belysningen kan dimras eller släckas automatiskt när de inte behövs. Anställda kan anpassa ljusinställningarna. Företagsägare kan få en hel ström av information om hur mycket energi de använder och hur mycket det kostar dem.

Du har alltid varit ett proffs. Nu kan du ta allt till nästa nivå. Presentera möjligheterna med intelligent belysning för dina kunder och underlätta samtidigt ditt eget arbete. Ta dig an fler projekt, slutför dem snabbare och skapa långsiktiga relationer med Interact Pro.



# Så här fungerar Interact Pro


## Interact Pro-programvara



Interact Pro-gateway



Interact Pro-app



Interact Pro-dashboard

**interact**  
ready.

## Philips Interact Ready belysning



Smarta armaturer



Smarta ljuskällor



Smarta sensorer



Smarta strömbrytare

# interact Pro

## Viktiga fördelar:

- Snabb installation utan kablar
- Enkel konfigurering med enkel app och trådlös ljusstyrning
- Bli en betrodd rådgivare med expertkunskaper



## Vad kan Interact Pro göra för dig?

Interact Pro är ett enormt kliv framåt när det gäller vad du kan erbjuda dina kunder. Det innebär inget komplicerat arbete för din del. Snarare tvärtom.


### Snabb konfigurering

Den smarta belysningen är snabbt igång med den enkla Interact Pro-appen. Eftersom systemet är trådlöst och intuitivt behövs inga dyra styrningskablar eller någon utbildning. Detta innebär att du hinner med fler projekt i en snabbare takt med minsta möjliga problem.

### Expertkunskaper

Dina kunder vet redan hur bra det är med LED, men vänta bara tills de får höra om Interact Pro. När de inser att de kan göra extra besparingar och generera värdefull information om sina systems status och drifteffektivitet kommer de att se på dig i ett helt nytt ljus. Som en intelligent belysningsexpert.

Över tid kommer du att bli en betrodd rådgivare som framhäver dina nya erfarenheter av Interact Pro-kontrollpanelen.





## Vad innebär Interact Pro för dina kunder?

### **Bättre belysning, gladare anställda.**

Först och främst kan de anställda reglera sin egen belysning. De kan enkelt anpassa den efter det de håller på med. Bättre arbetsförhållanden skapar bättre arbetsmoral och produktivitet. Det hela gör det enklare att locka till sig och behålla den bästa personalen.

### **Större effektivitet ger större besparingar**

Nästa fördel? Det är energibesparingar. Rörelsesensorer arbetar ihop med Interact Pro för att känna av om en särskild plats används eller inte. Om platsen inte används dimras belysningen automatiskt eller släcks. Detta innebär mindre manuell styrning och mer sparad energi för dina kunder. Systemet kan till och med känna av dagsljusnivån och justera belysningen därefter.


Detta hjälper företag att uppfylla lagstadgade mål och kvalificera sig för bidrag för miljöanpassning. Det bidrar även till företagets image när det gäller fokus på socialt ansvar.

### **Värdefull information**

Sist, men inte minst, finns det information. För att säkerställa att företag får valuta för sin belysning kan de samla in och tolka information. Med Interact Pro-appen och -dashboards kan du hjälpa dina kunder att tolka en stor mängd information såsom energiförbrukning, ljusinställningar och automation. På så sätt kan du anta rollen som betrodd rådgivare.

# Anslut i 5 enkla steg

Vi har utformat detta smarta trådlösa belysningsystem så enkelt att det kan aktiveras och styras med hjälp av vår intuitiva mobilapp.



När du väl är klar med konfigureringen kan du och dina kunder börja använda Interact Pro-dashboard. Det är nu de verkligt smarta sakerna händer. Du kan komma åt värdefull information om hur belysningsystemet

fungerar och fatta beslut med utgångspunkt från denna information.

Det kan inte bli enklare.

## Trådlös gateway

- Länk till (Wi-Fi) router via Ethernet-kabel
- Anslut upp till 200 ljuspunkter

## Interact Pro-app

### Installatörer

- Projekt- och användarledningsadministration
- Enkel anslutning av armaturer, ljuskällor och tillbehör
- Enkel åtkomst av information om armaturer och ljuskällor och systemet
- Skapa rum, zoner, tänd/släck/dimra och anpassa

### Företagsägare

- Styr belysningen via mobilen
- Schemalägg belysningen
- Feedback på energiförbrukningen
- Olika inställningar för användarrättigheter

## Interact Pro-kontrollpanel

### Interact Pro-kontrollpanelen har många funktioner som kan hjälpa ditt företag:

- Enkel och tydlig översikt över alla dina kunders installationer
- Status och meddelanden i realtid
- Omfattande produktinformation om alla installerade enheter via Service Tag-appen
- Fjärrstyrd projektledning (inklusive ljusinställningar)
- Information om använd belysning och energiförbrukning
- Framtidssäker plattform

### Installatörer


- Spara tid och pengar genom att göra färre onödiga resor och veta att du har rätt delar för varje jobb
- Garantera och tillhandahåll en professionell servicenivå till kunderna
- Förbättra kundrelationerna genom att tillämpa proaktiva lösningar för att ge informationsbaserade råd
- Identifiera och lös problem såsom prestandaproblem och förutspådda enhetsfel i förtid
- Identifiera och beställ rätt delar så snart de behövs

### Företagsägare

- Enkel översikt med information tillhandahålls i Interact Pro-appen
- Anpassa belysningen, ställ in ljuset och justera schemainställningarna
- Hantera användarrättigheter
- Övervaka energiförbrukningen



# En snabbtitt på Interact Pro





## Fungerar var du än är

Kontor. Industrianläggningar. Parkeringsplatser. Det finns nästan inga gränser för var Interact Pro kan användas. Oavsett om företaget är, litet eller medelstort kan Interact Pro ha en avgörande betydelse för dina kunders företag. Du kan anpassa programvarans inställningar för specifika arbetsplatser. Oavsett om du ansluter 20 ljuspunkter eller 200 hjälper Interact Pro alla att arbeta smartare.

Börja prata med dina kunder om möjligheterna. Se sedan hur ditt eget företag växer.



Kontor



Industri



Parkering

# Philips Interact Ready smart belysning

Interact Pro-programvaran är utformad för att vara prisvärd för små och medelstora företag. Den är kompatibel med alla smarta LED-ljuskällor och -armaturer från Philips Lighting som är Interact Ready. Sensorer och strömbrytare kan användas tillsammans och uppgraderas, vilket innebär att du är förberedd för alla framtida förändringar.

Dina kunder sparar energi direkt med hjälp av Interact Pro!

Få mer information på  
[www.philips.se/interactpro](http://www.philips.se/interactpro)



# PHILIPS

interact  
ready.

Philips CoreLine panel



Philips CoreLine  
tunn downlight



Philips CoreLine för  
utanpåliggande montage





**Philips CoreLine  
downlight**

**Philips CoreLine  
kapslad IP65**

**Philips CoreLine för  
infällt montage**



**Philips MASTERConnect  
LED-lysrör**

**Philips trådlös  
strömbrytare**

**Philips rörelsesensor**



# Produktöversikt

**PHILIPS**

**interact**  
ready.

Produkt	Effekt	Livslängd	Ljusflöde	Färg-temperatur	CRI	Produktbeskrivning	E-nummer
Philips CoreLine downlight Interact Ready	22 W	50 000 tim.	2 100 lm	3 000 K	≥ 80	DN130B LED20S/830 IA1 WH	74 694 95
	22 W	50 000 tim.	2 100 lm	4 000 K	≥ 80	DN130B LED20S/840 IA1 WH	74 694 96
Philips CoreLine slim downlight, Interact Ready	27 W	50 000 tim.	2 000 lm	3 000 K	≥ 80	DN135B LED20S/830 IA1 WH	74 706 88
	27 W	50 000 tim.	2 000 lm	4 000 K	≥ 80	DN135B LED20S/840 IA1 WH	74 706 87
Philips CoreLine panel, Interact Ready	35 W	50 000 tim.	3 600 lm	4 000 K	≥ 80	RC132V LED36S/840 W60L60 IA1 NOC	70 157 80
	35 W	50 000 tim.	3 400 lm	3 000 K	≥ 80	RC132V LED34S/830 W60L60 IA1 NOC	70 157 81
	35 W	50 000 tim.	3 600 lm	4 000 K	≥ 80	RC132V LED36S/840 W30L120 IA1 NOC	70 157 82
	35 W	50 000 tim.	3 600 lm	4 000 K	≥ 80	RC132V LED36S/840 W60L60 IA1 OC	70 157 83
	35 W	50 000 tim.	3 400 lm	3 000 K	≥ 80	RC132V LED34S/830 W60L60 IA1 OC	70 157 84
	35 W	50 000 tim.	3 600 lm	4 000 K	≥ 80	RC132V LED36S/840 W30L120 IA1 OC	70 157 85
	Philips CoreLine Kapslad IP65 Interact Ready	36,5 W	50 000 tim.	4 100 lm	4 000 K	≥ 80	WT120C LED40S/840 IA1 L1200
49,5 W		50 000 tim.	6 000 lm	4 000 K	≥ 80	WT120C LED60S/840 IA1 L1500	72 141 60
Philips CoreLine för infällt montage, Interact Ready	35,5 W	50 000 tim.	3 700 lm	4 000K	≥ 80	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	70 162 70
	35,5 W	50 000 tim.	3 700 lm	3 000K	≥ 80	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	70 162 71
	35,5 W	50 000 tim.	3 700 lm	4 000K	≥ 80	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 NOC	70 162 72
	35,5 W	50 000 tim.	3 700 lm	3 000K	≥ 80	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 NOC	70 162 73
	35,5 W	50 000 tim.	3 700 lm	4 000K	≥ 80	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 OC	70 162 74
	35,5 W	50 000 tim.	3 700 lm	3 000K	≥ 80	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 OC	70 162 75
	35,5 W	50 000 tim.	3 700 lm	4 000K	≥ 80	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 OC	70 162 76
	35,5 W	50 000 tim.	3 700 lm	3 000K	≥ 80	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 OC	70 162 77

Produkt	Effekt	Livslängd	Ljusflöde	Färg-temperatur	CRI	Produktbeskrivning	E-nummer
Philips CoreLine för utanpåliggande montage, Interact Ready	35,5 W	50 000 tim.	3 700 lm	4 000 K	≥ 80	SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	70 162 78
	35,5 W	50 000 tim.	3 700 lm	3 000 K	≥ 80	SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	70 162 79
	35,5 W	50 000 tim.	3 700 lm	4 000 K	≥ 80	SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 NOC	70 162 80
	35,5 W	50 000 tim.	3 700 lm	3 000 K	≥ 80	SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 NOC	70 162 83
	35,5 W	50 000 tim.	3 700 lm	4 000 K	≥ 80	SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 OC	70 162 86
	35,5 W	50 000 tim.	3 700 lm	3 000 K	≥ 80	SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 OC	70 162 87
	35,5 W	50 000 tim.	3 700 lm	4 000 K	≥ 80	SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 OC	70 162 88
	35,5 W	50 000 tim.	3 700 lm	3 000 K	≥ 80	SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 OC	70 162 89
Philips MasterConnect LED-lysrör T8 Ultrahögt ljusflöde, Interact Ready	16,5 W	50 000 tim.	2 300 lm	3 000 K	≥ 80	MAScon LEDtube IA 1200mm UO 16.5W830 T8	82 942 78
	16,5 W	50 000 tim.	2 500 lm	4 000 K	≥ 80	MAScon LEDtube IA 1200mm UO 16.5W840 T8	82 942 79
	16,5 W	50 000 tim.	2 500 lm	6 500 K	≥ 80	MAScon LEDtube IA 1200mm UO 16.5W865 T8	82 942 80
	25,5 W	50 000 tim.	3 400 lm	3 000 K	≥ 80	MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W830 T8	82 942 81
	25,5 W	50 000 tim.	3 700 lm	4 000 K	≥ 80	MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W840 T8	82 942 82
	25,5 W	50 000 tim.	3 700 lm	6 500 K	≥ 80	MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W865 T8	82 942 83

Produkt	Produktbeskrivning	E-nummer
Philips strömbrytare (2-knappar)	UID8450/10 ZGP Switch Dim 2B	17 057 88
Philips närvarosensor, Interact Ready	OCC SENSOR IA CM IP42 WH	13 010 67

Mer information hittar du på [www.philips.se/interactpro](http://www.philips.se/interactpro)

## interact Pro

Produkt	Produktbeskrivning	E-nummer
Trådlös gateway för Interact Pro Connected	LCN1840/05 Trådlös gateway, EU	17 057 87

Ta reda på hur Interact kan förändra ditt företag  
[www.philips.se/interactpro](http://www.philips.se/interactpro)

interact

© 2018 Philips Lighting Holding B.V. Alla rättigheter förbehålles. Philips förbehåller sig rättigheten att ändra specifikationerna och/eller sluta tillverka produkter när som helst utan föregående meddelande eller skyldigheter och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen.

Utgivningsdatum: Augusti 2018